

Devenez l'expert de la maison intelligente



Sommaire

4 Chauffage Intelligent

- 6 Thermostat Intelligent
- 8 Thermostat Modulant Intelligent
- 10 Starter Pack - Têtes
Thermostatiques Intelligentes
- 12 Tête Thermostatique
Intelligente Additionnelle

14 Sécurité

- 16 Caméra Extérieure Intelligente
- 18 Caméra Intérieure Intelligente
- 20 Système d'Alarme Intelligent
- 21 Détecteurs d'Ouverture
Intelligents
- 21 Sirène Intérieure Intelligente
- 22 Détecteur de Fumée Intelligent
- 24 Détecteur de Monoxyde de
Carbone Intelligent
- 26 Sonnette Vidéo Intelligente
- 28 La sécurité Netatmo
compatible avec le portier
Bticino Classe 300EOS with
Netatmo
- 30 Capteur de Qualité de l'Air
Intérieur Intelligent

32 Caractéristiques

Notre programme Netatmo PRO



Garantie de 4 ans

Extension de garantie gratuite
pour les références PRO



Nouveaux clients

Les certifications sur notre site pro
permettent d'être listé dans le moteur
de recherche des professionnels

pro.netatmo.com



Une assistance pro

Une assistance par téléphone ou
par chat avec un support technique
qui vous conseille et vous assiste en
avant-vente et en après-vente.

Nos produits, notre engagement

100% INCLUS

Sans frais d'abonnement
ni coût additionnel

100% SÉCURISÉ

Données protégées et vie privée
respectée

100% ÉVOLUTIF

Mises à jour et fonctionnalités ajoutées
gratuitement et régulièrement



Chauffage intelligent

Proposez le chauffage intelligent, tout simplement

Une solution pour chaque habitation



Thermostat Intelligent
NTH-PRO

Thermostat Modulant
Intelligent
OTH-PRO



Pour les **chaudières
individuelles** :



Pour le **chauffage
collectif ou de ville** :

Starter Pack -
Têtes Thermostatiques
Intelligentes
NVP-PRO

Accessoire



Tête Thermostatique
Intelligente Additionnelle
NAV-PRO

Fonctionne avec les
Thermostats Intelligents

Fonctionne avec le
**Starter Pack - Têtes
Thermostatiques
Intelligentes**



Le chauffage à portée de main !

Possibilité de contrôler la chauffage intelligent Netatmo à l'aide de l'application Netatmo ou de l'App Home + Control de Legrand.



Testez l'application de démonstration :

NTH-PRO

La solution pour
les chaudières

Thermostat Intelligent

Confort et économies d'énergie enfin combinés au quotidien



Vos avantages

☑ Haute compatibilité

Compatible avec la plupart des modèles de chaudières.

Vérifiez sur check.netatmo.com.

☑ Installation facile en moins d'1 heure

Aussi simple que l'installation d'un thermostat traditionnel. Choisissez l'installation sans fil ou filaire.

☑ Possibilité d'extension avec les Têtes Thermostatiques Intelligentes Additionnelles

Ajoutez jusqu'à 20 Têtes Thermostatiques dans 10 pièces différentes.

Les avantages du produit



Planning de chauffage, modes Absent et Hors-Gel : encore plus d'économies !

A l'aide de cinq questions sur les usages au quotidien, le Thermostat conçoit un planning de chauffage adapté au rythme de vie. A ce planning s'ajoutent les modes Absent et Hors-Gel qui adaptent le chauffage quand le propriétaire s'absente plus longtemps.



Contrôle à distance depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur.



Fonction Auto-Adapt : toujours la bonne température, quelle que soit la météo.

Le Thermostat module le fonctionnement du chauffage en fonction de la température extérieure et des caractéristiques thermiques du logement.



Des outils pour suivre et optimiser la consommation d'énergie.

Permet de visualiser l'historique et consulter un Bilan Economies d'Energie personnalisé pour suivre et optimiser la consommation d'énergie.





Comment cela fonctionne-t-il ?


Le Thermostat Intelligent est compatible avec la plupart des chaudières et pompes à chaleur

Le Thermostat Intelligent Netatmo se connecte en radio-fréquence à son relais. Le Relais Netatmo se connecte en Wi-Fi à internet et assure le contrôle à distance depuis l'application. Le Thermostat Intelligent Netatmo est compatible avec la plupart des modèles de chaudières (électricité, gaz, fioul, bois) et pompes à chaleur, ainsi que les poêles à pellets (gros volumes). Vous pouvez l'installer sans problème en tant que nouveau thermostat, ou en remplacement d'un thermostat existant.

Vérifiez la compatibilité de l'installation sur check.netatmo.com

Exemple d'une installation sans fil :

(fonctionne aussi avec l'installation d'un Thermostat filaire Netatmo)



Contenu du pack

- 1 Thermostat
- 1 Support mobile
- 1 Relais
- 1 Adaptateur chaudière
- 1 Adaptateur secteur
- 1 Platine murale
- 4 adhésifs couleur
- 3 piles AAA
- 4 Vis / chevilles



OTH-PRO

Thermostat Modulant Intelligent

Confort et économies d'énergie enfin combinés au quotidien

Pack pour
**chaudière modulante
individuelle OpenTherm***



Vos avantages

☑ Haute compatibilité

Le Thermostat Modulant Intelligent est compatible avec la plupart des chaudières OpenTherm, à accumulation et modulantes, quelle que soit l'énergie employée (gaz, fioul, bois).

☑ Installation facile en moins d'1 heure

Aussi simple que l'installation d'un thermostat traditionnel, le Thermostat Modulant est sans-fil ce qui permet de le placer n'importe où dans le logement.

☑ Possibilité d'extension avec les Têtes Thermostatiques Intelligentes Additionnelles

Ajoutez jusqu'à 20 Têtes Thermostatiques dans 10 pièces différentes.

Les avantages du produit



Planning de chauffage, modes Absent et Hors-Gel : encore plus d'économies !

A l'aide de cinq questions sur les usages au quotidien, le Thermostat conçoit un planning de chauffage adapté au rythme de vie. A ce planning s'ajoutent les modes Absent et Hors-Gel qui adaptent le chauffage quand le propriétaire s'absente plus longtemps.



Contrôle à distance depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur.

Le Thermostat se pilote depuis l'application Home + Control.



Un thermostat intelligent qui s'adapte et informe en temps réel.

La fonction Auto-Adapt et la modulation OpenTherm intègrent la météo ainsi que les caractéristiques thermiques de la maison pour garantir la température exacte voulue.



Le contrôle de l'eau chaude sanitaire pour les chaudières OpenTherm à accumulation.

Le Thermostat Modulant régule la production d'eau chaude sanitaire sur les chaudières OpenTherm à accumulation. Il permet d'activer ou de désactiver la production d'eau chaude à distance.



La fonction Auto-Care alerte en cas de problème.

La fonction Auto-Care remonte précisément l'erreur localisée pour en faciliter le diagnostic.





Comment cela fonctionne-t-il ?


Le Thermostat Modulant Intelligent Netatmo est compatible avec la plupart des chaudières OpenTherm, quelle que soit l'énergie employée (gaz, fioul, bois).

Le Thermostat Modulant se connecte en radio-fréquence à son relais. Le Relais Netatmo se connecte en Wi-Fi à internet et assure le contrôle à distance depuis l'application.

Le Thermostat Modulant conçoit un planning en fonction des habitudes de vie et fait varier la température de l'eau dans le circuit pour ajuster la température du logement.

En cas d'anomalie sur la chaudière, il remonte précisément l'erreur identifiée pour en faciliter le diagnostic. Il peut aussi réguler la production d'eau chaude sanitaire sur les chaudières OpenTherm à accumulation via un planning dédié, depuis l'application. Vous pouvez l'installer sans problème en tant que nouveau thermostat, ou en remplacement d'un thermostat existant.

Le Thermostat Modulant s'installe sans fil :



Contenu du pack

- 1 Thermostat Modulant Intelligent
- 1 Relais
- 1 support mobile et 1 support mural
- 1 plaque murale
- 1 adaptateur chaudière
- 4 adhésifs de couleur
- 3 piles AAA
- 4 vis et 4 chevilles



La solution pour
le chauffage collectif
et les kits 2 zones

NVP-PRO

Starter Pack - Têtes Thermostatiques Intelligentes

Une maîtrise de la température du logement
en chauffage collectif



Vos avantages

☑ Haute compatibilité

Compatibles avec 90 %* des radiateurs à eau chaude grâce aux adaptateurs fournis (10 adaptateurs inclus en référence PRO). Vérifiez sur check.netatmo.com.

☑ Installation facile en 20 minutes

Remplacez facilement les têtes thermostatiques existantes même lorsque les radiateurs chauffent en hiver.

☑ Possibilité d'extension avec les Têtes Thermostatiques Intelligentes Additionnelles

Possibilité de contrôler jusqu'à 20 radiateurs dans 10 pièces différentes pour encore plus d'efficacité.

Les avantages du produit



Chauffage adapté au rythme de vie grâce au planning pièce par pièce.

A l'aide de cinq questions sur vos usages quotidiens, les Têtes Thermostatiques conçoivent un planning de chauffage pièce par pièce, confortable et économe.



Contrôle à distance depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur.



Fonctionnalités intelligentes pour plus d'énergie économisée.

- Fonction Auto-Adapt : les Têtes Thermostatiques Intelligentes modulent le fonctionnement du chauffage en fonction de la température extérieure et des caractéristiques thermiques du logement.

- Fonction Détection de Fenêtre Ouverte : les Têtes Thermostatiques éteignent automatiquement les radiateurs dans une pièce où les fenêtres sont ouvertes.



Outils pour suivre et optimiser la consommation d'énergie.

Permet de visualiser l'historique et consulter un bilan économies d'énergie personnalisé pour suivre et optimiser la consommation d'énergie.

*Taux de compatibilité estimé pour les Têtes Thermostatiques Intelligentes Netatmo avec les radiateurs en Europe grâce aux 10 adaptateurs fournis dans cet emballage et aux packs d'adaptateurs vendus séparément.






Comment cela fonctionne-t-il ?

Le Starter Pack - Têtes Thermostatiques Intelligentes convient aux appartements avec chauffage collectif ou de ville. Il se compose d'un Relais et de 2 Têtes Thermostatiques Intelligentes. Les Têtes Thermostatiques Intelligentes sont compatibles avec 90 % des radiateurs du marché, y compris Danfoss, Heimeier, Honeywell.

Les Têtes Thermostatiques Intelligentes ajustent le flux d'eau chaude provenant du circuit de chauffage de l'immeuble. Elles se connectent en radio-fréquence au Relais inclus dans le Pack pour chauffage collectif. Le Relais se connecte en Wi-Fi à internet et assure le contrôle à distance depuis l'application.

Vérifiez la compatibilité de l'installation sur check.netatmo.com

Exemple d'une installation en chauffage collectif, sans thermostat central :



Contenu du pack

- 2 Têtes Thermostatiques Intelligentes.
- 2 x 10 adaptateurs pour radiateurs (M30x1.5, M30x1.0, M28x1.5, Danfoss RAVL, Danfoss RA, Giacomini, Vaillant, Petinarolli, Danfoss RAV, Standard M28x1.0) qui conviennent à la majorité des radiateurs à eau chaude.
- 1 Relais.
- 1 adaptateur secteur pour le Relais.
- 2 x 4 adhésifs de couleur.
- 2 x 2 piles AA.



NAV-PRO

Fonctionne avec
le Thermostat Intelligent

Fonctionne avec
**le Starter Pack - Têtes
Thermostatiques Intelligentes**

Tête Thermostatique Intelligente Additionnelle

La bonne température dans chaque pièce
à tout moment



Vos avantages

☑ Haute compatibilité

Compatibles avec 90 %* des radiateurs à eau chaude grâce aux adaptateurs fournis (10 adaptateurs inclus en référence PRO). Vérifiez sur check.netatmo.com.

☑ Installation facile en 10 minutes

Remplacez facilement les Têtes Thermostatiques existantes même lorsque les radiateurs chauffent en hiver.

☑ Possibilité d'extension avec les Têtes Thermostatiques Intelligentes Additionnelles

Possibilité de contrôler jusqu'à 20 radiateurs dans 10 pièces différentes pour encore plus d'efficacité.

Les avantages du produit



Chauffage adapté au rythme de vie grâce au planning pièce par pièce.

A l'aide de cinq questions sur vos usages quotidiens, les Têtes Thermostatiques conçoivent un planning de chauffage pièce par pièce, confortable et économe.



Contrôle des radiateurs à distance depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur.



Fonctionnalités intelligentes pour plus d'énergie économisée.

- Fonction Auto-Adapt : Les Têtes Thermostatiques Intelligentes modulent le fonctionnement du chauffage en fonction de la température extérieure et des caractéristiques thermiques de votre logement.
- Fonction Détection de Fenêtre Ouverte : les Têtes Thermostatiques éteignent automatiquement les radiateurs dans une pièce où les fenêtres sont ouvertes.



Outils pour suivre et optimiser la consommation d'énergie.

Permet de visualiser l'historique et consulter un Bilan Economies d'Energie personnalisé pour suivre et optimiser la consommation d'énergie.

*Taux de compatibilité estimé pour les Têtes Thermostatiques Intelligentes Netatmo avec les radiateurs en Europe grâce aux 10 adaptateurs fournis dans cet emballage et aux packs d'adaptateurs vendus séparément.





Comment cela fonctionne-t-il ?


Les Têtes Thermostatiques Intelligentes Additionnelles se connectent en radio-fréquence au Relais du Thermostat ou du Starter Pack. Le Relais Netatmo se connecte en Wi-Fi à internet et assure le contrôle à distance depuis l'application.

Nombre de têtes thermostatiques par installation

Si votre client a déjà un Thermostat Intelligent Netatmo, il lui suffit de vérifier dans les paramètres de l'application Netatmo le nombre de Têtes Thermostatiques Intelligentes qu'il peut ajouter. Si vous équipez votre client d'un nouveau Thermostat Intelligent Netatmo ou d'un Starter Pack, vous pouvez connecter jusqu'à 20 Têtes Thermostatiques Intelligentes.

Vérifiez la compatibilité de l'installation sur check.netatmo.com

Exemple d'une installation en chauffage individuel, avec un Thermostat Netatmo :



Contenu du pack

- 1 Tête Thermostatique Intelligente Additionnelle.
- 10 adaptateurs pour radiateurs (M30x1.5, M30x1.0, M28x1.5, Danfoss RAVL, Danfoss RA, Giacomini, Vaillant, Petinarolli, Danfoss RAV, Standard M28x1.0) qui conviennent à la majorité des radiateurs à eau chaude
- 4 adhésifs couleur.
- 2 piles AA pour la Tête Thermostatique Intelligente Additionnelle.
- 1 guide de sélection des adaptateurs.
- 1 guide d'installation.





Sécurité

Quittez votre maison l'esprit tranquille



Caméra Extérieure
Intelligente

NOC-PRO

Caméra Extérieure
Intelligente avec Sirène

NOC-S-PRO



Détecteur de Monoxyde
de Carbone Intelligent

NCO-PRO



Détecteur de Fumée
Intelligent

NSA-PRO-EU



Sonnette Vidéo
Intelligente

NDB-PRO




Caméra Intérieure
Intelligente

NSC-PRO



Détecteurs d'Ouverture
Intelligents


DTG-PRO



Sirène Intérieure
Intelligente

NIS01-PRO

Système d'Alarme Vidéo Intelligent **NBU-AS-PRO**



Prévient les éventuelles intrusions sur la propriété

Possibilité de contrôler le système de sécurité complet à l'aide de l'application Home+Security

Testez l'application de démonstration :



NOC-PRO

Caméra Extérieure Intelligente

Alerte en temps réel pour agir
en cas d'intrusion sur la propriété



Vos avantages

✓ Large compatibilité et installation facile en 30 minutes

La plage de puissance de 100-240V permet à la Caméra d'être installée en remplacement de l'éclairage extérieur existant.

✓ Concevez facilement un système de sécurité intelligent avec plusieurs caméras

Toutes les Caméras Extérieures et Intérieures sont gérées par le biais de la même application : Netatmo Security. Il lui suffit de passer d'une Caméra à une autre dans l'application pour découvrir les événements de la journée.



Existe avec une Sirène intégrée !

NOC-S-PRO

Caméra Extérieure Intelligente avec Sirène

Le plus de ce produit : Alarme de 105 dB qui fait fuir les intrus.

Les avantages du produit



Notifications immédiates sur le smartphone en cas d'intrusion.

La Caméra fait la différence entre une personne, un animal, un véhicule ou un mouvement anodin.



Fonction Alert-Zones permet de recevoir uniquement des alertes utiles.

Définissez les zones à surveiller pour lesquelles recevoir des alertes.



Système d'éclairage intelligent intégré pour encore plus d'efficacité.

L'éclairage illumine le chemin la nuit et peut même faire fuir les intrus.



Utilisation sans aucun abonnement et des mises à jour gratuites.

Les vidéos, leur stockage et l'ensemble des fonctionnalités liées à la Caméra sont entièrement disponibles sans abonnement. Les mises à jour et les nouveautés de l'application sont gratuites et le resteront.





Comment cela fonctionne-t-il ?

La Caméra Extérieure Intelligente se connecte à Internet en Wi-Fi et s'installe facilement comme un luminaire extérieur.

Votre client dispose déjà d'un luminaire extérieur :

→ Vidéo d'installation disponible sur :
<https://pro.netatmo.com/fr/presence/installation>

Votre client ne dispose pas de luminaire extérieur ou souhaite que vous installiez la Caméra Extérieure Intelligente à un autre endroit :


→ Installez le produit comme un luminaire extérieur

Configuration requise :




Réseau WiFi avec connexion Internet haut débit requis (débit minimum nécessaire en émission/réception : 25 kb/s par Caméra. (Les points d'accès Internet publics ne sont pas pris en charge.)

Recommandations :



Hauteur : 2,5 à 4 mètres



Angle d'inclinaison : 30°

Contenu du pack

- 1 Caméra Extérieure Intelligente
- 1 carte microSD (déjà insérée dans la Caméra)
- 1 plaque de fixation
- 1 support de montage
- 1 clé Allen
- Vis murales et chevilles
- 1 housse de protection
- 1 guide de l'utilisateur
- 1 carte de code QR



NSC-PRO

Caméra Intérieure Intelligente

Alerte en temps réel pour agir en cas d'intrusion



Vos avantages

✓ Installation facile en quelques minutes

Placez la Caméra à l'intérieur, face à l'entrée du domicile du client, branchez-la et connectez-la au Wi-Fi via l'application.

✓ Concevez facilement un système d'alarme intelligent

Créez un Système d'Alarme Intelligent en ajoutant à la Caméra Intérieure, la Sirène Intérieure et les Détecteurs d'Ouverture. Ce Système d'Alarme Vidéo Intelligent Netatmo offre une protection complète pour la maison.

Les avantages du produit



Alerte en temps réel en cas d'intrusion grâce à la reconnaissance faciale.

Visage connu ou inconnu ? Mouvement anodin ? Grâce à la reconnaissance faciale et à l'envoi de notifications détaillées, la Caméra envoie des notifications seulement si nécessaire !



Utilisation sans aucun abonnement et des mises à jour gratuites.

Les vidéos, leur stockage et l'ensemble des fonctionnalités liées à la Caméra sont entièrement disponibles sans abonnement. Les mises à jour et les nouveautés de l'application sont gratuites et le resteront.



Préserve la vie privée des utilisateurs.

La Caméra reconnaît et respecte la vie privée des utilisateurs avec la possibilité de désactiver l'enregistrement vidéo lorsqu'un proche est reconnu.





Comment cela fonctionne-t-il ?

La Caméra Intérieure Intelligente se connecte à Internet en Wi-Fi et peut être facilement installée.


→ Vidéo d'installation disponible sur : <https://pro.netatmo.com/fr/welcome>

Configuration requise :

-  Réseau WiFi avec connexion Internet haut débit requis (débit minimum nécessaire en émission/réception : 25 kb/s par Caméra. (Les points d'accès Internet publics ne sont pas pris en charge.)
-  Utilisation en intérieur uniquement
-  À distance des sources de chaleur

Recommandations :

Placez la Caméra Interieure Intelligente sur une table ou une étagère face à la porte d'entrée.



Contenu du pack

- 1 Caméra Intérieure Intelligente
- 1 câble USB
- 1 adaptateur secteur
- 1 carte micro SD



DTG-PRO

Détecteurs d'Ouverture Intelligents

Alerte avant même qu'une intrusion ne survienne



NIS01-PRO

Sirène Intérieure Intelligente

Fait fuir les intrus pour mieux protéger la maison des cambriolages



Les avantages des Détecteurs

-  Alertent avant même qu'une intrusion n'arrive. Les Détecteurs d'Ouverture Intelligents alertent sur le smartphone avant même l'intrusion, grâce à la détection des vibrations et de l'ouverture des portes et fenêtres.
-  Notifient si une fenêtre est restée ouverte. Les Détecteurs d'Ouverture Intelligents peuvent alerter sur le smartphone dès qu'une porte ou fenêtre est restée trop longtemps ouverte.

Les avantages de la Sirène

-  Alarme automatique de 110 dB en cas d'intrusion. Grâce à la reconnaissance faciale, la Caméra prévient sur le smartphone en cas d'intrusion tandis que la Sirène déclenche automatiquement son alarme de 110 dB.
-  Activation et désactivation automatique de l'alarme. L'alarme s'active et se désactive automatiquement lorsque l'on part et rentre à la maison.
-  Sons préenregistrés pour simuler une présence dans le logement. La Sirène inclut toute une gamme de sons domestiques qui permettent de simuler une présence dans le logement en cas d'intrusion.

Système d'Alarme Vidéo Intelligent

Un logement protégé avec une solution complète de sécurité, capable de déjouer les intrusions

Vos avantages

✓ Concevez un Système d'Alarme Intelligent pour une protection complète


Créez un Système d'Alarme Intelligent en ajoutant à la Caméra Intérieure, la Sirène Intérieure et les Détecteurs d'Ouverture. Ce Système d'Alarme Vidéo offre une protection complète pour le logement.

✓ Installation facile

Téléchargez l'application Netatmo sur votre smartphone pour connecter les différents éléments. Il n'y a plus qu'à placer la Caméra et la Sirène Intérieure Intelligentes dans l'entrée et coller les Détecteurs d'Ouverture Intelligents sur les portes et fenêtres à surveiller.



Le Système s'active automatiquement quand aucun membre de la famille n'est à la maison.



Une alerte en temps réel est envoyée sur le smartphone ainsi qu'une vidéo de l'intrusion.



Intrusion détectée ? La Sirène se déclenche automatiquement !



Le Système se désactive automatiquement grâce à la reconnaissance faciale quand un membre de la famille est reconnu par la Caméra.

Contenu du pack

- 1 Caméra Intérieure Intelligente
- 3 Détecteurs d'ouverture Intelligents
- 1 Sirène Intérieure Intelligente



Détecteur de Fumée Intelligent

Alerte en cas d'incendie,
où que vous soyez



Vos avantages

✓ **Installation facile** en quelques minutes seulement

L'installation s'effectue en quelques minutes en vissant simplement le Détecteur de Fumée Intelligent au plafond.

✓ **Certifié selon les normes les plus strictes**

Le Détecteur de Fumée Intelligent bénéficie des meilleurs labels qualité. La certification CE, obligatoire, plus la NF, réservée aux produits les plus fiables.

✓ **Produit autonome**

Le Détecteur de Fumée Intelligent fonctionne parfaitement bien tout seul. Aucuns frais cachés ni box domotique à ajouter.

Les avantages du produit



Alarme de 85 dB et alertes en temps réel.

En cas de fumée, le Détecteur de Fumée Intelligent déclenche une puissante alarme de 85 dB et envoie des alertes en temps réel sur le smartphone qui permettent de réagir immédiatement.



10 Ans de batterie*.

Le Détecteur de Fumée Intelligent est équipé d'une batterie à l'autonomie de 10 ans*, soit la durée de vie maximale de tout détecteur de fumée. Pratique : aucune pile à changer.




Fonction Auto-Test.

Le Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo vérifie son bon fonctionnement lui-même. Il sait contrôler l'état du capteur de fumée, de la batterie et de la connexion Wi-Fi grâce à sa fonction Auto-Test.

*Durée de vie pour un usage typique. La durée de vie de la batterie peut varier en fonction de l'usage du Détecteur de Fumée Intelligent. Pour toute information supplémentaire, rendez-vous sur : <https://netatmo.com/usage/nsd>



Où installer le Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo ?



Configuration requise :



Réseau WiFi avec connexion Internet haut débit requis (débit minimum nécessaire en émission/réception : 25 kb/s). Les points d'accès Internet publics ne sont pas pris en charge.

Contenu du pack

- 1 Détecteur de Fumée Intelligent
- 1 support de montage
- 2 vis et 2 chevilles
- 1 Guide d'utilisation



Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent

Alerte en cas de détection de monoxyde de carbone



Vos avantages

✓ Installation facile en quelques minutes seulement

Il s'installe au mur dans toutes les pièces comportant un appareil à combustion. Il est important de le placer dans toutes les pièces comportant un appareil à combustion.

✓ Certifié selon les normes les plus strictes

Le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent Netatmo bénéficie des meilleurs labels qualité. La certification CE, obligatoire, ainsi que la NF, réservée aux produits les plus fiables.

✓ Produit autonome

Le Détecteur Intelligent fonctionne seul, sans devoir acheter une box domotique.

Les avantages du produit



Alarme de 85 dB et alertes en temps réel.

En cas de monoxyde de carbone, le Détecteur de Monoxyde de Carbone alerte l'utilisateur grâce à l'alarme de 85 dB et une notification immédiate sur le smartphone. Indispensable pour qu'il prévienne ses proches et les secours !



10 Ans de batterie*.

Le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent Netatmo est équipé d'une batterie à l'autonomie de 10 ans*, soit la durée de vie maximale de tout détecteur de monoxyde de carbone. Pratique: aucune pile à changer.




Fonction Auto-Test.

Le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent vérifie son bon fonctionnement lui-même. Une information importante à partager ? Il envoie à l'utilisateur une notification sur son smartphone.

*Durée de vie pour un usage typique. La durée de vie de la batterie peut varier en fonction de l'usage du Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent. Pour toute information supplémentaire, rendez-vous sur : <https://netatmo.com/usage/nco>




Où installer le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent Netatmo ?



Pour une protection optimale



Fortement recommandé



Configuration requise :



Réseau WiFi avec connexion Internet haut débit requis (débit minimum nécessaire en émission/réception : 25 kb/s). Les points d'accès Internet publics ne sont pas pris en charge.

Contenu du pack

- 1 Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent
- 1 support de montage
- 2 vis et 2 chevilles
- 1 Guide d'utilisation





Sonnette Vidéo Intelligente

Voir qui est devant sa porte et répondre depuis n'importe où

Vos avantages

✓ Installation facile en 30 minutes

Il suffit tout simplement d'installer un module sur le carillon existant, puis de remplacer le bouton de sonnette existant par la Sonnette Vidéo Intelligente.

✓ Large compatibilité électrique

La Sonnette Vidéo Intelligente est compatible avec la majorité des installations électriques (8-24 V et 230 V) ce qui permet de remplacer toute sonnette filaire disposant d'un carillon filaire.

✓ Pas de pile à changer

La Sonnette Vidéo Intelligente est alimentée par les câbles de la sonnette existante, elle n'a donc pas besoin de piles pour fonctionner !

Les avantages du produit



Toujours à la maison, où que l'on soit.

Chez soi ou à l'autre bout du monde, un visiteur sonne à la porte ? La Sonnette Vidéo Intelligente permet de le voir et de lui parler en temps réel via le smartphone.



Une protection optimale de la porte d'entrée.

Grâce aux fonctions détection de personnes et Alert-Zones, la Sonnette Vidéo Intelligente détecte si quelqu'un rôde devant la porte d'entrée. Il s'agit d'un intrus ? Avec le haut-parleur intégré, il est facile de le faire fuir !



Aucun abonnement et un accès à toutes les fonctionnalités.


Un produit acheté, zéro frais cachés. Le stockage des vidéos sur la carte microSD incluse est gratuit. Il est également possible d'utiliser un compte DropBox ou un serveur FTP personnel comme plateforme de stockage supplémentaire



Voir qui est à la porte 24h/24.

Grâce à la vision nocturne infrarouge intégrée, il est possible de voir ce qu'il se passe sur le pas de la porte même dans l'obscurité la plus profonde, pour une protection à toute heure du jour et de la nuit.





Comment cela fonctionne-t-il ?

Grâce à la compatibilité 8-24 V et 230 V, la Sonnette Vidéo Intelligente s'installe très facilement en remplacement d'une sonnette filaire existante. Elle permet ainsi aux utilisateurs de garder leur carillon actuel.

Les pré-requis à l'installation :



Un réseau Wi-Fi personnel



Une sonnette et un carillon filaires existants



Une installation électrique entre 8-24 V & 230 V


Utilisez notre outil pour vérifier la compatibilité des installations de vos clients avec la Sonnette Vidéo Intelligente :

<https://check.netatmo.com/fr-fr/security/doorbell>.


Notice: Ronfleurs Legrand 230V compatibles avec la sonnette vidéo intelligente (réf. 572207UP61, réf. 572204, réf. 041651)

Schémas d'installation :

1) Le carillon est situé près de la porte



2) Le carillon est situé dans le tableau électrique



Par ailleurs, la Sonnette Vidéo Intelligente s'adapte à chaque configuration d'entrée. Par exemple, dans le cas où la sonnette est positionnée dans un angle, ce qui limiterait le champ de vision de la caméra, la Sonnette Vidéo Intelligente peut s'installer sur un support incliné fourni à 25°.

Contenu du pack

1 Sonnette Vidéo Intelligente
1 carte microSD (déjà insérée dans le produit)
1 support mural
1 support incliné à 25°
1 plaque de finition

1 module de carillon
1 connecteur de fils
1 gabarit de perçage
1 fusible supplémentaire
Vis et chevilles
1 carte HomeKit
1 guide de l'utilisateur



Classe 300EOS with Netatmo

Bien plus qu'un portier vidéo



alexia | built-in



► Voir la vidéo

Les avantages du produit



Portier vidéo

Le Classe 300EOS with Netatmo est le premier portier vidéo connecté équipé de l'assistant vocal Alexa.



Parlez-lui, le classe 300EOS with Netatmo vous répond

L'intégration d'Alexa permet d'exploiter toutes ses possibilités et d'activer les fonctions de portier vidéo, de maison intelligente «MyHOME et Arteur with Netatmo», les routines et les appels à l'aide de la voix.



Smart Security

Grâce à l'application Home + Security capable de gérer l'offre sécurité Netatmo en plus des appels passés sur le portier vidéo, vous bénéficiez d'un système de sécurité intelligent, simple et rapide.



Maison connectée

Pas besoin de passerelle ou de serveur web supplémentaires pour votre maison connectée. Vous êtes libre de choisir la technologie.



Gestion depuis un smartphone

Permet de piloter les solutions de sécurité Netatmo via l'App. Home + Security ainsi que les fonctions de Smart Home Arteur with Netatmo et/ou MyHOME via l'App. Home + Control.



Installation vidéo à Bus 2 fils

avec connectivité Wi-Fi intégrée

fonctionne avec alexia



Le premier portier vidéo équipé de l'assistant vocal Alexa.

Profitez de toute l'expérience d'Alexa en interagissant avec toutes ses fonctions, notamment :

-  Routines personnalisées
-  Lecture de musique
-  Maison connectée
-  Paramétrage des alarmes de l'horloge
-  Rappel et fonctions de portier vidéo



3639 15
964 875 200

Contenu du pack

1 platine de rue Linea 3000 avec façade finition noire réf. 3430 93. Installation murale en saillie ou en encastré avec la boîte d'encastrement réf. 3500 20 et l'accessoire de montage réf. 3430 63. Peut être équipée d'une visière anti-pluie finition noire réf. 3430 53

6 badges de proximité et 2 puces pour contrôle d'accès

1 relais d'ouverture de porte réf. 346250 pour contact sec NO/NF (2 A maxi)

1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré réf. 3460 50, 6 modules DIN

1 poste intérieur avec écran tactile LCD 5" vertical réf. 3448 42



3639 18
964 875 210


Contenu du pack

1 platine de rue vidéo avec un bouton d'appel à montage encastré SFERA Allmetal, caméra grand angle (horizontal: 135°, vertical: 96°) et porte-étiquette éclairé par LED (porte-étiquette 70 x 20 mm)

1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré réf. 3460 50, 6 modules DIN

1 relais d'ouverture de porte réf. 3462 50 pour contact sec NO/NF (2 A maxi)

1 poste intérieur avec écran tactile LCD 5" vertical réf. 3448 42



Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent

Vivez dans un espace plus sain

Le Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent mesure les paramètres clés les plus importants pour vous permettre de travailler, étudier ou de vivre dans un environnement sain.

Vos avantages

☑ Simplicité d'utilisation

Configuration Wi-Fi facile depuis un smartphone avec l'application Healthy Home Coach.
Sans abonnement ni frais. Application disponible sur l'App Store et Google Play.

☑ Multi-emplacement

Contrôlez toutes vos pièces et mesures en connectant plusieurs Capteurs de Qualité de l'Air Intérieur Intelligents.
Gardez un oeil sur votre établissement.

Les avantages du produit



Contrôle à distance.

Contrôlez votre atmosphère intérieure où que vous soyez et recevez des alertes en temps réel lorsqu'il y a des changements dans votre environnement. Consultez l'historique de vos mesures dans l'application.



Humidité.

Évitez qu'une humidité excessive ne s'installe dans votre intérieur.



Qualité de l'air.

Pour surveiller le niveau de CO2 afin de réduire la pollution intérieure et lutter contre le coronavirus.



Bruit.

Contrôlez le niveau sonore pour une atmosphère auditive plus agréable.



Température.

Maintenez la température idéale, de jour comme de nuit.



Un affichage du CO2

en temps réel sur 3 niveaux : vert, jaune, rouge





Comment cela fonctionne-t-il ?

Le Capteur de Qualité de l'Air se connecte simplement à Internet en Wi-Fi et s'installe facilement.

Vous avez besoin de collecter des données, faire des analyses et les exporter sur un tableau Excel ou d'envoyer des alertes par mail et surveiller différents sites en même temps ?

Le Capteur de Qualité de l'Air Interieur Intelligent vous livre tous les secrets de vos locaux professionnels ou de vos établissements recevant du public sur un tableau de bord personnalisé, développé en collaboration avec notre partenaire Airteq. www.Airteq.eu (Ce service proposé par Airteq est payant via un abonnement)

Possibilité à travers une plateforme partenaire d'accéder à un historique des données mesurées avec :

- Des rapports générés automatiquement par jour/semaine/mois/année
- Des alertes
- Un stockage des données pendant 60 mois
- Exportation des données au format Excel



App Healthy Home Coach



Tableau de bord solution Airteq

Vivez dans un espace plus sain



Contenu du pack

- 1 Capteur de l'air Intelligent
- 1 support de montage
- 1 guide de l'utilisateur



Caractéristiques



NTH-PRO



OTH-PRO



NVP-PRO



NAV-PRO

NTH-PRO

Thermostat Intelligent

DESRIPTIF PRODUIT

Thermostat programmable avec fonctionnalités intelligentes.

Écran e-Paper. Cube translucide en plexiglas dessiné par Starck. Peut être personnalisé avec 1 des 4 adhésifs de couleur fournis. La température est réglable directement sur le Thermostat.

Destiné à un usage intérieur uniquement.

DIMENSIONS DU PRODUIT

Thermostat et Relais : 83 x 83 x 22 mm

CAPTEURS ET MESURES

Température (mesure) :

Plage de mesure : 0°C à 50°C (± 0,1°C)

Température (consigne) :

Plage de réglage : 5°C à 30°C (± 0,5°C)

Unité : °C

ALIMENTATION

Thermostat : 3 piles AAA

(2 ans d'autonomie).

Relais : 220/240 Vt.

INSTALLATION ET COMPATIBILITÉ

Thermostat et Relais à contact sec,

libres de potentiel (ON/OFF)

Courant de commutation : max 4 A

Tension de commutation : max 250 VAC

Puissance de commutation : max 120VA

Facteur de puissance : $\cos \varphi > 0,8$

CONTENU DU PACK

1 Thermostat Intelligent, 1 Relais,

1 support mobile et 1 support mural,

1 plaque murale, 1 adaptateur chaudière,

1 adaptateur secteur, 4 adhésifs de couleur,

3 piles AAA, 4 vis et 4 chevilles.

CONFIGURATION REQUISE

Accès internet sans fil haut débit.

Les points d'accès publics (hotspot)

ne sont pas supportés

PARAMÈTRES DE CONNEXION

Entre le Relais et la box Internet :

Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz).

Sécurité : Ouvert/WEP/WPA/WPA2-personal

(TKIP et AES)

Entre le Thermostat et le Relais : radio

longue portée (868 MHz)

OTH-PRO

Thermostat Modulant Intelligent

DESRIPTIF PRODUIT

Thermostat modulant OpenTherm programmable avec fonctionnalités intelligentes.

Écran e-Paper. Cube translucide en plexiglas dessiné par Starck. Peut être personnalisé avec 1 des 4 adhésifs de couleur fournis.

La température est réglable directement sur le Thermostat Modulant.

Destiné à un usage intérieur uniquement.

DIMENSIONS DU PRODUIT

Thermostat Modulant & Relais :

83 x 83 x 22 mm

CAPTEURS ET MESURES

Température (mesure) :

Plage de mesure : 0°C à 50°C (± 0,1°C).

Température (consigne) :

Plage de réglage : 5°C à 30°C (± 0,5°C).

Unité : °C

ALIMENTATION

Thermostat Modulant : 3 piles AAA

(2 ans d'autonomie).

Relais : 220 / 240 V

CONTENU DU PACK

1 Thermostat Modulant Intelligent,

1 Relais, 1 support mobile et 1 support mural,

1 plaque murale, 1 adaptateur chaudière,

4 adhésifs de couleur,

3 piles AAA, 4 vis et 4 chevilles

INSTALLATION ET COMPATIBILITÉ

Compatible uniquement avec les chaudières modulantes OpenTherm.

Contrôle OpenTherm sur le Relais, libres de potentiel.

Courant de commutation : max 4 (I) A ;

Tension de commutation : max 250 VAC ;

Puissance de commutation : max 120 VA ;

Facteur de puissance : $\cos \phi > 0,8$

CONFIGURATION REQUISE

Accès internet sans fil haut débit. Les

points d'accès publics (hotspot) ne sont pas

supportés

PARAMÈTRES DE CONNEXION

Entre le Relais et la box Internet : Wi-Fi

802.11 b/g/n (2,4 GHz).

Sécurité : Ouvert/WEP/WPA/WPA2-personal

(TKIP et AES).

Entre le Thermostat Modulant et le Relais :

radio longue portée (868 MHz)

NVP-PRO

Starter Pack - Têtes Thermostatiques Intelligentes

DESRIPTIF PRODUIT

Tête thermostatique avec des fonctionnalités intelligentes. Écran e-Paper. Cylindre en plexiglas transparent dessiné par Starck®.

À personnaliser avec l'un des 4 films adhésifs de couleur fournis.

Possibilité d'ajuster la température directement sur les têtes.

Destiné à un usage intérieur uniquement.

DIMENSIONS DU PRODUIT

Tête Thermostatique Intelligente : 80x58

mm

Relais : 83x83x24 mm

CAPTEURS ET MESURES

Température (mesure) :

Plage de mesure : 0°C à 50°C (± 0,1°C)

Température (consigne) :

Plage de réglage : 5°C à 30°C (± 0,5°C)

Unité : °C

ALIMENTATION

Tête Thermostatique Intelligente :

2 piles AA (2 ans d'autonomie)

Relais : 220/240 V

CONTENU DU PACK

2 Têtes Thermostatiques Intelligentes

Netatmo pour Radiateurs, 1 Relais Netatmo,

2 x 10 adaptateurs radiateurs convenant à la majorité des radiateurs à eau et des

marques telles que Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell etc...,

2 x 4 films adhésifs de couleur, 2 x 2 piles AA pour les Têtes Thermostatiques

Intelligentes Netatmo, 1 adaptateur secteur

pour le Relais.

CONFIGURATION REQUISE

Accès internet sans fil haut débit. Les

points d'accès publics (hotspot) ne sont pas

supportés.

PARAMÈTRES DE CONNEXION

Entre le Relais et la box Internet : Wi-Fi

802.11 b/g/n (2.4GHz).

Sécurité : Ouvert/WEP/WPA/WPA2-personal

(TKIP et AES)

Entre la Tête Thermostatique et le Relais :

radio longue portée (868 MHz)

NAV-PRO

Tête Thermostatique Intelligente Additionnelle

DESRIPTIF PRODUIT

Tête thermostatique avec des fonctionnalités intelligentes. Écran e-Paper. Cylindre en plexiglas transparent dessiné par Starck®.

À personnaliser avec l'un des 4 films adhésifs de couleur fournis.

Possibilité d'ajuster la température directement sur les têtes.

Destiné à un usage intérieur uniquement.

DIMENSIONS DU PRODUIT

80x58 mm

CAPTEURS ET MESURES

Température (mesure) :

Plage de mesure : 0°C à 50°C (± 0,1°C)

Température (consigne) :

Plage de réglage : 5°C à 30°C (± 0,5°C)

Unité : °C

ALIMENTATION

2 piles AA (2 ans d'autonomie)

CONTENU DU PACK

1 Tête Thermostatique Intelligente, 10

adaptateurs pour radiateurs convenant à la majorité des marques de radiateurs à eau

telles que Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell etc...,

4 films adhésifs de couleur, 2 piles AA pour la Tête Thermostatique Intelligente

CONFIGURATION REQUISE

La Tête Thermostatique Intelligente Additionnelle Netatmo ne fonctionne qu'avec le

Starter Pack - Têtes Thermostatiques Intelligentes ou le Thermostat Intelligent Netatmo.

App Energy

APPLICATION GRATUITE

Sans abonnement.

Application disponible sur l'App Store et Google Play.

Accès gratuit à votre tableau de bord personnel en ligne. Accessible depuis plusieurs appareils.



COMPATIBLE AVEC IOS / ANDROID

La dernière version de iOS ou iPadOS est recommandée.

Une version récente d'Android avec accès à Google Play est recommandée.



NOC-PRO



NOC-S-PRO

NOC-PRO et NOC-S-PRO

Caméra Extérieure Intelligente

DESCRIPTIF PRODUIT

Caméra extérieure de sécurité qui distingue les personnes, voitures et animaux.

Pièce d'aluminium monobloc. Verre et plastique ultra résistants, protégés contre les UV.

Capteur vidéo : 4MP

Résolution : Full HD 1080p

Encodage : H.264

Détection longue portée : jusqu'à 20 m

Champ de vision : 100°

Zoom numérique 8x pour les vidéos.

Microphone Vidéo en direct.

Projecteur à LED : 12 W, à intensité variable.

Vision nocturne infrarouge : 15 m

Résiste aux intempéries : conçu pour une utilisation en extérieur (protection HZO).

Uniquement NOC-S-PRO

Sirène : 105 dB

DIMENSIONS

50 x 200 x 110 mm

ALIMENTATION

100-240 V, remplace un luminaire existant.

STOCKAGE VIDÉO GRATUIT

Stockage local sur carte microSD avec option de sauvegarde sur Dropbox ou serveur FTP. Carte microSD jusqu'à 32 Go (classe 10)

CONFIGURATION REQUISE

Réseau WiFi avec connexion Internet haut débit requis (débit minimum nécessaire en émission/réception : 25 kb/s). Les points d'accès Internet publics ne sont pas pris en charge.

PARAMÈTRES DE CONNEXION

Sans-fil : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 G),
Open/WEP/WPA/WPA2-personal

SÉCURITÉ

Chiffrement de pointe (IPsec, TLS)



NSC-PRO



DTG-PRO

NBU-AS-PRO



NIS-PRO

NBU-AS-PRO

Système d'Alarme Vidéo Intelligent

Cf. caractéristiques des références NSC-PRO, NIS01-PRO, DTG-PRO

NSC-PRO

Caméra Intérieure Intelligente

DESCRIPTIF PRODUIT

Alertes en cas d'intrusion.

Reconnaissance des visages.

Respect de la vie privée,

Encodage H.264, microphone

DIMENSIONS DU PRODUIT

45 x 45 x 155 mm

ALIMENTATION

Doit être branché sur une prise électrique avec l'adaptateur secteur fourni

CONTENU DU PACK

1 Caméra Intérieure Intelligente,
1 alimentation secteur microUSB,
1 carte microSD (déjà insérée dans la Caméra)

STOCKAGE VIDÉO GRATUIT

Stockage local sur carte microSD avec option de sauvegarde sur Dropbox ou serveur FTP. Carte microSD jusqu'à 32 Go (classe 10)

CONFIGURATION REQUISE

Accès internet haut débit. Les points d'accès publics (hotspot) ne sont pas supportés
Ethernet RJ-45 10/100 Mbps, Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz), Ouvert/WEP/WPA/WPA2-personal

SÉCURITÉ

Chiffrement de pointe (IPsec, TLS)

DTG-PRO

Détecteurs d'Ouverture Intelligents

DESCRIPTIF PRODUIT

Capteurs monoblocs étanches avec détection de mouvement/vibration et d'état ouvert/fermé. A placer sur une porte ou une fenêtre

DIMENSIONS DU PRODUIT

76 x 15,8 x 30,4 mm

ALIMENTATION

2 piles AAA (incluses)

CONTENU DU PACK

3 Détecteurs d'Ouverture Intelligents pour Portes et Fenêtres, autocollants double face, 3 x 2 piles AAA

PARAMÈTRES DE CONNEXION

Communication radio longue portée entre les Détecteurs et la Caméra Intérieure Intelligente Netatmo

NIS01-PRO

Sirène Intérieure Intelligente

DESCRIPTIF PRODUIT

Alarme de 110 dB, sons préenregistrés pour simuler une présence, capteurs de vibrations pour détection des tentatives de désactivation

DIMENSIONS DU PRODUIT

130 mm (diamètre) x 35 mm (épaisseur)

ALIMENTATION

Fonctionne sur piles ou sur secteur avec un câble microUSB (non inclus)

CONTENU DU PACK

1 Sirène Intérieure Intelligente, 4 piles AA avec une autonomie de 2 ans (déjà insérées dans le produit), 1 kit de montage.

CONFIGURATION REQUISE

Doit être installée à l'intérieur, dans la même pièce que la Caméra.)

PARAMÈTRES DE CONNEXION

Communication sans-fil avec la Caméra Intérieure Intelligente par Bluetooth Low Energy (BLE). Maximum 1 Sirène par Caméra



App Home+Security

APPLICATION GRATUITE

Sans abonnement.

Application disponible sur l'App Store et Google Play.

Accès gratuit à votre tableau de bord personnel en ligne. Accessible depuis plusieurs appareils.



COMPATIBLE AVEC IOS / ANDROID

La dernière version de iOS ou iPadOS est recommandée.

Une version récente d'Android avec accès à Google Play est recommandée.



NSA-PRO



NCO-PRO



NDB-PRO

NSA-PRO-EU

Détecteur de Fumée Intelligent

DESSCRIPTIF PRODUIT

Alarme de 85 dB, capteur photoélectrique haute performance, couverture moyenne : 50 m²

DIMENSIONS DU PRODUIT

115 mm (diamètre) x 44 mm (épaisseur)

ALIMENTATION

Batterie de 10 ans d'autonomie intégrée*

CONTENU DU PACK

1 Détecteur de Fumée Intelligent, 1 kit de montage

CONFIGURATION REQUISE

Accès internet sans fil haut débit. Les points d'accès publics (hotspot) ne

sont pas supportés. Même si la connexion Wi-Fi n'est pas configurée, le Détecteur de Fumée Intelligent détectera la fumée et sonnera.

Le Wi-Fi est nécessaire pour recevoir les alertes du Détecteur de Fumée Intelligent sur votre smartphone.

PARAMÈTRES DE CONNEXION

Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz), Sécurité : Ouvert/WEP/WPA/WPA2-personal Bluetooth Low Energy (BLE)

*Durée de vie pour un usage typique. La durée de vie de la batterie peut varier en fonction de l'usage du Détecteur de Fumée Intelligent. Pour toute information supplémentaire, rendez-vous sur : <https://netatmo.com/usage/nsd>

NCO-PRO

Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent

DESSCRIPTIF PRODUIT

Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent avec une alarme de 85 dB et des alertes en temps réel sur votre smartphone

DIMENSIONS DU PRODUIT

Dimensions (l x h x p): 100 x 100 x 23 mm

ALIMENTATION

Batterie de 10 ans d'autonomie intégrée*

CONTENU DU PACK

1 Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent, 1 support de montage, 2 vis et 2 chevilles, 1 Guide d'utilisation

CONFIGURATION REQUISE

Accès internet sans fil haut débit. Les points d'accès publics (hotspot) ne sont pas supportés. Même si la connexion Wi-Fi n'est pas configurée, le Détecteur de

Monoxyde de Carbone Intelligent détectera le monoxyde de carbone et sonnera. Le Wi-Fi est nécessaire pour recevoir les alertes du Détecteur de Monoxyde de Carbone sur votre smartphone.

PARAMÈTRES DE CONNEXION

Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz), Sécurité : Ouvert/WEP/WPA/WPA2-personal Bluetooth Low Energy (BLE)

*Durée de vie pour un usage typique. La durée de vie de la batterie peut varier en fonction de l'usage du Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent. Pour toute information supplémentaire, rendez-vous sur : <https://netatmo.com/usage/nco>

NDB-PRO

Sonnette Vidéo Intelligente

DESSCRIPTIF PRODUIT

Sonnette Vidéo Intelligente avec appels vidéo et alertes sur votre smartphone

Caméra : 2 mégapixels, zoom digital 5x

Vidéo : haute définition 1080p, encodage H.264, HDR

Angle de vue : diagonale de 140°

Son : haut-parleur et microphone haute qualité

Vision de nuit : LED infrarouge

Température de fonctionnement : -10° à 40 °C

Résistance aux intempéries : protection H2O et certification IP44

DIMENSIONS DU PRODUIT

136 x 45 x 29 mm

ALIMENTATION

8-24 V et 230 V ; nécessite une sonnette et un carillon filaires.

STOCKAGE VIDÉO GRATUIT

Stockage local sur carte microSD avec

option de sauvegarde sur Dropbox ou serveur FTP. Carte microSD jusqu'à 32 Go (classe 10)

CONFIGURATION REQUISE

Nécessite une sonnette et un carillon filaires.

Accès internet haut débit. La vitesse de connexion minimum requise, en débit montant et descendant, est de 25Ko/s. Les points d'accès publics (hotspots) ne sont pas supportés.

PARAMÈTRES DE CONNEXION

Sans fil : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz), Open/WEP/WPA/WPA2-personal.

DÉCLARATIONS RÉGLEMENTAIRES

Déclaration de conformité et déclarations de la FCC. Conformité Open-source.

SÉCURITÉ

Chiffrement de pointe (IPsec, TLS)

App Home+Security

APPLICATION GRATUITE

Sans abonnement. Application disponible sur l'App Store et Google Play. Accès gratuit à votre tableau de bord personnel en ligne. Accessible depuis plusieurs appareils.



COMPATIBLE AVEC IOS / ANDROID

La dernière version de iOS ou iPadOS est recommandée. Une version récente d'Android avec accès à Google Play est recommandée.



NHC-PRO-EC

NHC-PRO-EC

Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent

DESCRIPTIF PRODUIT

Température, qualité de l'air, humidité et niveau sonore : le Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent vous livre tous les secrets de vos locaux professionnels ou de votre établissement recevant du public sur un tableau de bord personnalisé, développé en partenariat avec notre partenaire Airteq.

DIMENSIONS DU PRODUIT

45 x 45 x 155 mm

ALIMENTATION

Doit être branché sur une prise électrique avec l'adaptateur secteur fourni

CONTENU DU PACK

- 1 Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent
- 1 adaptateur secteur
- 1 Support

CONFIGURATION REQUISE

Accès internet haut débit. Les points d'accès publics (hotspot) ne sont pas supportés.

Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz), Ouvert/WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP et AES).

App Healthy Home Coach

APPLICATION GRATUITE

Sans abonnement.

Application disponible sur l'App Store et Google Play.


Accès gratuit à votre tableau de bord personnel en ligne. Accessible depuis plusieurs appareils.

COMPATIBLE AVEC IOS / ANDROID

La dernière version de iOS ou iPadOS est recommandée.

Une version récente d'Android avec accès à Google Play est recommandée.





Une assistance pro

Une assistance par
téléphone ou par chat
avec un support technique
qui vous conseille et vous
assiste en avant-vente et en
après-vente.



LEGRAND (SUISSE) SA

Industriestrasse 25

CH-5033 Buchs AG

☎ : + 41 56 464 67 67

info@legrand.ch

www.legrand.ch