



Céliane™

Inspiráló érintés



Fém



Matt

VILLAMOSSÁGI RENDSZEREK ÉS INFORMATIKAI
HÁLÓZATOK VILÁGSZINTŰ SZAKÉRTŐJE

 **legrand®**

Céliane™

Inspiráló érintés

Átfogó szín

Fedezze fel megújult választékunkat és válogasson kedvére a 44 keretből.

Céliane™ Retro

Céliane™ Matt



Fényes fehér



Elefántcsont



Kvarc



Szürke gyöngy



Fekete lakk



Agyag



Krétafehér



Kékesszürke



Púder rózsza



Homokkő



Púder bordó



Bazalt

és anyagválaszték

Céliane™ Eloxált fém



Alumínium



Titán



Sárgaréz



Alu pikkely



Karbon



Tintakék



Kék pikkely



Orange pikkely



Wolfram



Pezsgő

Átfogó szín

Céliane™ Természetes anyagok

FÉM

ÜVEG

MINERAL



Sötét nikkell



Fehérüveg



Porcelán



Rozsdamentes acél



Tükör hatású üveg



Sötétpala



Világos nikkell



Feketeüveg



Fényes bronz



Mokkaüveg



Kármin üveg

és anyagválaszték

CORIAN

FA

BŐR



Fehér Corian*



Fehér tölgy



Karamell bőr



Fekete Corian*



Juhar



Cserzett bőr



Mahagóni



Mintázott bőr



Wenge-színű



Lila bőr



Pixel bőr

Céliane™ Falsíkba illeszkedő dugalj

LEGRAND SZABADALOM

FALSÍKBA ILLESZKEDŐ DUGALJ
BETÉTTÁRCSA



EGYEDI MEGOLDÁS

CÉLIANE FALSÍKBA ILLESZKEDŐ DUGALJ
ESZTÉTIKUS MEGJELÉNÉS

PRAKTIKUS...

- 1 Helyezze a dugaljba a csatlakozót a szokásos módon
- 2 A betéttárcsa a csatlakozóval együtt automatikusan becsúszik.
- 3 A csatlakozó eltávolítása után a betéttárcsa automatikusan visszaáll a keret síkjába.

...ÉS ESZTÉTIKUS



Céliane™ Kapcsoló

LEGRAND SZABADALOM

CÉLIANE™ SOFT KAPCSOLÓ

KINEMATIKAI
ÁTDOLGOZÁS

CÉLIANE SOFT KAPCSOLÓK A HALKABB
KAPCSOLÁSÉRT

A Céliane Soft kapcsolók biztosítják a halk kapcsolás élményét.



Céliane™ Energiatakarékos kapcsoló

LEGRAND SZABADALOM
LEGRAND INTUITION

ENERGIATAKARÉKOS MEGOLÁDSOK

CÉLIANE AUTOMATA KAPCSOLÓ (ENERGIATAKARÉKOS) A LÁMPÁK BIZTOS ÉS KÉNYELMES LEKAPCSOLÁSÁÉRT



Különösen ajánljuk lépcsőházakba, mosdókba, gyermekszobákba és gardróbhelyiségekbe.

A beépített IR érzékelőnek köszönhetően 10 perccel az utolsó mozgást követően automatikusan lekapcsol. Egy áramkörben többféle lámpatípus is lehet



Céliane™ USB

HATÉKONY FUNKCIÓK

CÉLIANE USB: KÖZVETLEN TÖLTÉSI LEHETŐSÉG
NÉGY SZÁZÓRÓM SZÁMÁRA

100% LEHETŐSÉG USB ESZKÖZÖKNEK TÖLTÉSÉRE



Micro USB töltő dokkolóval - töltés kábel nélkül

Beszerezési folyamat

RÖGZÍTŐPEREM



Átlátszó
védőburkolattal
szállítva



MECHANIZMUS



KERET

BURKOLAT



2 DB
HAGYOMÁNYOS SOROLÁSÚ
SÜLLYESZTŐDOBOZ



2 DB EGYES
RÖGZÍTŐPEREM



2 DB MECHANIZMUS



KETTŐS
KERET



2 DB BURKOLAT





Két funkció egy keretben

■ Szétválasztható funkciók:

csillárkapcsoló, kettős váltókapcsoló vagy kettős váltóérintkezős nyomó kialakítása ellenőrző-, illetve jelzőfényel vagy anélkül



Egyszerűen törje le az oldalszárnycat a perforáció mentén.



Illessze össze a két mechanizmust a kettős funkció létrehozásához.
Illessze be a LED-et, ha szükséges^[1]





Két funkció egyes keretben
Mahagóni keret





Maximum 5 világítási kör kapcsolása egy keretben
(pl. váltókapcsoló, váltóérintkezős nyomó stb.) Mahagóni keret



[1] Kettős funkció szimpla funkcióvá alakításához új, sértetlen mechanizmust kell használni


CÉLIANE KERETEK	EGYES KERET	KETTES KERET Függőleges vagy vízszintes szerelés	HÁRMAS KERET Függőleges vagy vízszintes szerelés	NÉGYES KERET Függőleges vagy vízszintes szerelés	
					
RÖGZÍTŐ PEREM	0 802 51	2 x 0 802 51	3 x 0 802 51	4 x 0 802 51	
RÖGZÍTŐ PEREM KÖRÖMMEL	0 802 61	2 x 0 802 61	3 x 0 802 61	4 x 0 802 61	
				4x 	
SÜLLYESZ-TÖDOBOZ GIPSZ-KARTON FALHOZ	0 800 41 mélység 40 mm 0 800 51 mélység 50 mm 0 800 61 mélység 60 mm	2 x 0 800 41 mélység 40 mm 2 x 0 800 51 mélység 50 mm 2 x 0 800 61 mélység 60 mm	3 x 0 800 41 mélység 40 mm 3 x 0 800 51 mélység 50 mm 3 x 0 800 61 mélység 60 mm	4 x 0 800 41 mélység 40 mm 4 x 0 800 51 mélység 50 mm 4 x 0 800 61 mélység 60 mm	
				4 x 	
UNIVERZÁLIS SÜLLYESZTŐ DOBOZ	0 801 01 mélység 40 mm 0 801 21 mélység 50 mm	2 x 0 801 01 mélység 40 mm 2 x 0 801 21 mélység 50 mm	3 x 0 801 01 mélység 40 mm 3 x 0 801 21 mélység 50 mm	4 x 0 801 01 mélység 40 mm 4 x 0 801 21 mélység 50 mm	
				4 x 	
SÜLLYESZ-TÖDOBOZ TÉGLA-FALHOZ	0 801 41 mélység 40 mm 0 801 51 mélység 50 mm 0 801 61 mélység 60 mm	2 x 0 801 41 mélység 40 mm 2 x 0 801 51 mélység 50 mm 2 x 0 801 61 mélység 60 mm	3 x 0 801 41 mélység 40 mm 3 x 0 801 51 mélység 50 mm 3 x 0 801 61 mélység 60 mm	4 x 0 801 41 mélység 40 mm 4 x 0 801 51 mélység 50 mm 4 x 0 801 61 mélység 60 mm	
				4 x 	

1 MODUL	4/5 MODULOS keret vízszintes vagy függőleges szerelés	SPECIÁLIS KERET BOROTVACSATLAKOZÓ- ALJZATHOZ
		
0 802 50	0 802 52 osztástávolság 71 mm	
		
0 800 40 mélység 40 mm 	0 800 42 mélység 40 mm 0 800 52 mélység 50 mm 	0 800 52 mélység 50 mm 
0 801 40 mélység 40 mm 	0 801 02 mélység 40 mm 0 801 22 mélység 50 mm 	0 801 55 mélység 50 mm  2 x 0 801 51 mélység 50 mm 

MECHANIZMUSOK			BILLENTYŰK ÉS BURKOLATOK (kat.szám)			
				Fehér	Titánium	Grafit
VILÁGÍTÁS ÉS FÉNYERŐSZABÁLYOZÁS						
Váltókapcsoló 10 AX	0 670 01	10		0 650 01	0 651 01	0 652 01
				0 680 01	0 683 01	0 679 01
Egypólusú kapcsoló 10 AX	0 670 02	10		0 680 01	0 683 01	0 679 01
Váltóérintkezős nyomó, 6A	0 670 31	10				
Egypólusú nyomó 6A	0 670 32	10				
Keresztkapcsoló 10 AX	0 670 05	10				
Energiatakarékos kapcsoló	0 670 12	1		0 680 12	0 683 12	0 679 22
Váltókapcsoló, fényjelzőssé tehető 10AX ⁽¹⁾	0 670 01	10		0 680 03	0 683 03	0 679 03
Váltóérintkezős nyomó 6 A	0 670 31	10				
Keresztkapcsoló, 665090/91 kat. számú fényjelzőssé tehető (665090/91 kat. sz. jelzőfényrel)	0 670 05	10				
Egypólusú kapcsoló fényjelzőssé tehető (0 676 70 bill. körüli világítás)	0 670 02	10		0 650 04 + 0 676 70	0 651 04 + 0 676 70	0 652 04 + 0 676 70
Váltókapcsoló fényjelzőssé tehető	0 670 01	10				
Váltókapcsoló címketartóval 10 AX ⁽¹⁾	0 670 01	10		0 680 14	0 683 14	0 679 34
Váltóérintkezős nyomó címketartóval	0 670 31	10				
Kétpólusú kapcsoló 16A	0 670 20	10		0 680 21	0 683 21	0 679 21


MECHANIZMUSOK			BILLENTYŰK ÉS BURKOLATOK (kat.szám)			
				Fehér 	Titánium 	Grafit 
VILÁGÍTÁS ÉS FÉNYERŐSZABÁLYZÁS						
Csillárkapcsoló	2 x 0 670 02	10		0 680 02	0 683 02	0 679 02
Kettős váltóérintkezős nyomó	2 x 0 670 31	10		0 680 02	0 683 02	0 679 02
				0 650 02	0 651 02	0 652 02
Kettős váltókapcsoló (átkötéssel csillárkapcsolóként is alkalmazható)	2 x 0 670 01	10		0 680 02	0 683 02	0 679 02
				0 650 02	0 651 02	0 652 02
Váltókapcsoló + váltóérintkezős nyomó	0 670 01 + 0 670 31	10		0 680 02	0 683 02	0 679 02
		10		0 650 02	0 651 02	0 652 02
Kettős váltóérintkezős nyomó fényjelzőssé tehető	2 x 0 670 31	10		0 680 04	0 683 04	0 679 04
Csillárkapcsoló fényjelzőssé tehető 0 676 85/86 kat. sz. jelzőfényrel	2 x 0 670 01	10				
5 x váltókapcsoló sorolva	5 x 0 670 01	10		0 680 11	0 683 11	0 679 05
5 x egypólusú kapcsoló sorolva	5 x 0 670 02	10				
5 x váltóérintkezős nyomó sorolva	5 x 0 670 31	10				
5 x egypólusú nyomó sorolva	5 x 0 670 32	10				
5 x váltókapcsoló sorolva, fényjelzőssé tehető	5 x 0 670 01	10		0 680 20	0 683 20	0 679 06
5 x váltóérintkezős nyomó sorolva, fényjelzőssé tehető	5 x 0 670 31	10				


MECHANIZMUSOK			BILLENTYŰK ÉS BURKOLATOK (kat.szám)			
				Fehér 	Titánium 	Grafit 
VILÁGÍTÁS ÉS FÉNYERŐSZABÁLYOZÁS						
Nyomógombos fényerőszabályzó – 40–600 W (izzó, halogén, ELV-halogén, ferromágneses transzformátorral), 2 vezetékes	0 670 82	1		0 650 83	0 651 83	0 652 83
Nyomógombos fényerőszabályzó – 400 W (izzó, halogén, ELV-halogén ferromágneses transzformátorral, fényerőszabályozható kompakt fénycső, fényerőszabályozható LED), 2 vezetékes	0 670 83	1				
Nyomógombos fényerőszabályzó 0–10 V előtettes fénycsőhöz, 5 vezetékes, nyomóval váltókapcsolásba köthető	0 670 80	1				
Fényerőszabályzó – 60–1000 W (izzó, halogén, ELV-halogén, ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel), 3 vezetékes, nyomóval váltókapcsolásba köthető	0 670 86	1		0 680 33	0 683 33	0 679 33
Mozgásérzékelők						
Mozgásérzékelős kapcsoló 2 vezetékes	0 670 26	1		0 680 26	0 683 26	0 679 26
Mozgásérzékelős kapcsoló 3 vezetékes	0 670 25	1		0 682 99	0 685 99	0 679 99
Időkapcsolók						
Időzítőkapcsoló, nulla vezeték nélkül – 1000 W (25 mp – 15 perc)	0 670 51	1		0 680 37	0 683 37	0 679 36
Programozható időzítőkapcsoló (heti)	0 670 53	1		0 680 38	0 683 38	0 679 28
2 állású kulcsos kapcsoló (zárbetét nélkül szállítva)	0 670 09	1		0 680 09	0 683 09	0 679 69



MECHANIZMUSOK			BILLENTYŰK ÉS BURKOLATOK (kat.szám)			
						
	Kat.szám	Csom.		Fehér	Titánium	Grafit
REDŐNYVEZÉRLŐK						
Redőnykapcsoló	0 676 01	1		0 681 51	0 684 51	0 679 55
Redőnynyomó	0 676 02	1		0 681 59	0 684 59	0 679 59
Programozható redőnykapcsoló – 24 órás	0 676 21	1		0 681 79	0 684 79	-
RTS kompatibilis, radiovezérelt egyedi redőnykapcsoló motorokhoz 	0 672 69	1		burkolat nélkül		
Relé csoportos redőnyvezérléshez (a 0 676 21 kat. számú termékkel használandó)	0 676 22	1				
VENTILÁTORVEZÉRLÉS						
Ventilátorkapcsoló – Be / Ki kapcsolás	0 670 01	1		0 680 61	0 683 61	0 679 61
Ventilátorvezérlő – forgásirányváltó 1-0-2	0 674 22	1		-	0 683 62	-
Ventilátorvezérlő – 3 fokozatú, kikapcsolt állással	0 674 24	1		0 680 64	0 683 64	-
Készlettelített ventilátorkapcsoló (25 mp – 15 perc)	0 674 23	1		0 680 37	0 683 37	0 679 36
HŐMERSEKLET-SZABÁLYZÓK						
Szobatermosztát	0 674 00	1		0 682 40	0 685 40	0 679 80
Termosztát padlófűtéshez	0 674 05	1		0 682 49	0 685 49	-
Hőmérsékletmérő moduláris termosztáthoz 0 038 40 kat. számú kiegészítővel	0 674 08	1		0 682 43	0 685 43	-


Céliane™ kiválasztási táblázat


Mechanizmusok és burkolatok (folytatás)


MECHANIZMUSOK		BILLENTYŰK ÉS BURKOLATOK			
					
Földelt csatlakozóaljzatok					
2P+F földelt csatlakozóaljzat, csavaros	0 671 61		0 681 31	0 684 31	0 679 31
2P+F földelt csatlakozóaljzat, rugós	0 671 53				
2x2P+F földelt csatlakozóaljzat, sínezett, rugós	-		0 671 42 Jelzett színű betéttárcsával együtt szállítva	0 671 62 Jelzett színű betéttárcsával együtt szállítva	-
3x2P+F földelt csatlakozóaljzat, sínezett, rugós	-		-	0 671 63 Jelzett színű betéttárcsával együtt szállítva	-
4x2P+F földelt csatlakozóaljzat, sínezett, rugós	-		0 671 44 Jelzett színű betéttárcsával együtt szállítva	-	-
2P+F földelt csatlakozóaljzat, csavaros, csapófedéllel	0 671 61		0 681 40	0 684 40	0 679 40
2P+F földelt csatlakozóaljzat, rugós, csapófedéllel	0 671 53				
2P+F földelt csatlakozóaljzat, csavaros, ellenőrzőfénnel ellátható	0 671 61		0 681 45	0 684 45	-
2P+F földelt csatlakozóaljzat, rugós, ellenőrzőfénnel ellátható	0 671 53				
2P+F földelt csatlakozóaljzat, reteszelt, rugós vezetékekötéssel	-		0 671 45 Piros betéttárcsával szállítva		
2P+F földelt csatlakozóaljzat, rugós, falsíkba illeszkedő betéttárcsával			0 671 66 Jelzett színű betéttárcsával együtt szállítva	0 671 67 Jelzett színű betéttárcsával együtt szállítva	0 671 68
TÚLFESZÜLTÉSGVÉDELEM					
Túlfeszültség-levezető	0 671 93		0 681 47	0 684 47	0 679 47
Kettős USB-A típusú töltőaljzat 2400 m	0 674 62	 Indukciós töltő dokkoló	0 681 18		
		 Dokkoló burkolat	0 682 10	0 685 10	0 679 10
		 Kettős USB-A töltőaljzat burkolat	0 682 56	0 685 56	0 679 56
Kettős USB töltőaljzat, kombinált USB-A és C típus	0 674 65	 Kettős USB-A és C töltőaljzat burkolat	0 682 56	0 685 56	0 679 56
Kettős USB töltőaljzat - C típus	0 674 66	 Kettős USB-C töltőaljzat burkolat	0 682 56	0 685 56	0 679 56

MECHANIZMUSOK			BILLENTYŰK ÉS BURKOLATOK (kat.szám)			
				Fehér	Titánium	Grafit
Kat.szám			Csom.			
Telefon és informatikai csatlakozóaljak						
RJ 11 telefonaljzat	0 673 40	1		0 682 37	0 685 37	-
RJ 45 aljzat – Cat.6A STP	0 673 46	1		0 682 51	0 685 51	0 679 51
RJ 45 aljzat - Cat.6A UTP	0 673 47	10				
RJ 45 aljzat - Cat.6 UTP	0 673 44	10				
RJ 45 aljzat – Cat.6 FTP	0 673 45	10				
RJ 45 aljzat - Cat.6 STP	0 673 96	1		0 682 52	0 685 52	0 679 52
2xRJ 45 aljzat – Cat.6A STP	2 x 0 673 46	1				
2xRJ 45 aljzat - Cat.6A UTP	2 x 0 673 47	10				
2xRJ 45 aljzat – Cat.6 UTP	2 x 0 673 44	10				
2xRJ 45 aljzat – Cat.6 FTP	2 x 0 673 45	10				
2xRJ45 aljzat - Cat.6 STP	2 x 0 673 96	1				
RJ 45 aljzat 1 méter vezetékkel – Cat.6 FTP	0 673 55	1				
Optikai csatlakozóaljzat	0 673 95	1		0 682 95	0 685 95	-
ANTENNACSATLAKOZÓ ALJZATOK						
TV aljzat, végzáró, 1,5 dB	0 673 82	1		0 682 82	0 685 82	0 679 82
TV-R-SAT aljzat, végzáró, 1,5 dB	0 673 88	1		0 682 85	0 685 85	0 679 85
TV-R-SAT aljzat, végzáró, 10 dB	0 673 79	1				
TV-R-SAT aljzat, atmenő, 15 dB	0 673 78	1				

MECHANIZMUSOK			BILLENTYŰK ÉS BURKOLATOK (kat.szám)			
				Fehér	Titánium	Grafit
KAT. SZÁM			CSOM.			
VENTILÁTORVEZÉRLÉS ÉS KÖZPONTI PORSZÍVÓ						
Központi porszívó csatlakozóaljzat, kapcsolat nélkül	-	-		067430 burkolattal szállítva	0 674 31 burkolattal szállítva	-
Központi porszívó csatlakozóaljzat, elektromos kapcsolattal	-	-		0 674 32 burkolattal szállítva	0 674 33 burkolattal szállítva	-
TARTALÉKVILÁGÍTÁS						
Jelzőfény	0 676 51	1		Burkolattal együtt szállítva		
Tartalékvilágítási jelzőlámpa Burkolattal együtt szállítva (4 színű: narancs, zöld, kék, piros)	0 676 53	1		Burkolattal együtt szállítva		
Mozgásérzékelős jelzőfény	0 670 93	1		0 680 51	0 683 51	-
HOTEL RENDSZEREK						
Hotelkártya-kapcsoló	0 675 63	1		0 682 09	0 685 09	0 679 09
Borotva csatlakozó aljzat	0 671 59	1		0 681 35	0 684 35	0 679 35


MECHANIZMUSOK			BILLENTYŰK ÉS BURKOLATOK (kat.szám)			
				Fehér 	Titánium 	Grafit 
KatszámCsom.						
AUDIÓ RENDSZER						
Egyhelyiséges						
Sztereo helyi erősítő FM tunerrel	0 673 20	1		0 682 20	0 685 20	0 678 70
AUDIÓ ÉS VIDEÓ ALJZATOK						
Mono hangszóró csatlakozóaljzat (2 kivezetővel)	0 673 11	1		0 682 11	0 685 11	0 678 13
Sztereo hangszóró csatlakozóaljzat (4 kivezetővel)	2 x 0 673 11	1		0 682 12	0 685 12	0 678 14

MECHANIZMUSOK			BILLENTYŰK ÉS BURKOLATOK (kat.szám)			
						
	Kat.szám	Csom.				
AUDIÓ / VIDEÓ ALJZATOK (folytatás)						
HDMI 1.4 típusú A audio/videó aljzat, elővezetékezett	0 673 77	1		0 682 16	0 685 16	0 678 16
HD15 videó aljzat	0 673 16	1		0 682 15	0 685 15	-
3,5 mm audio Jack bemenet	0 673 18	1		0 682 17	0 685 17	-
HD15 videó aljzat + 3,5 mm audio Jack bemenet, elővezetékezett	0 673 76	1		0 682 19	0 685 19	-
USB-A aljzat	0 673 52	1		0 682 53	0 685 53	0 679 50
USB-A aljzat, elővezetékezett	0 673 72	1				
KÁBELKIVEZETŐK/VAKFEDELEK						
Kábelkivezető	0 671 81	1		0 681 41	0 684 41	0 679 41
Kábelkivezető sorkapoccsal	0 671 83	1				
Vakfedél	-	-		0 681 43	0 684 43	0 679 43

MECHANIZMUSOK			BILLENTYŰK ÉS BURKOLATOK (kat.szám)			
			ANTIMIKROBIÁLIS IP 44			
VILÁGÍTÁS- ÉS FÉNYERŐSZABÁLYOZÁS	Kat.szám	Csom.				
Váltókapcsoló – 10 AX	0 670 01	10		0 677 40		0 678 01
Váltóérintkezős nyomó – 6 A	0 670 31	10		0 677 40		0 678 01
Egypólusú nyomó – 6 A	0 670 32	10				
Váltókapcsoló, fényjelzős 10 AX	0 670 01	10		0 677 42		0 678 03
Váltóérintkezős nyomó, fényjelzős – 6 A	0 670 31	10		0 677 42		0 678 03
Váltókapcsoló – 10 AX címketartóval	0 670 01	10	-	-		0 678 05
Váltóérintkezős nyomó címketartóval	0 670 31	10				
Egypólusú nyomó címketartóval	0 670 32	10				
Kettős váltókapcsoló (átkötéssel csillárkapcsolóként is alkalmazható)	2 x 0 670 01	10		0 677 41		0 678 02
Kettős váltóérintkezős nyomó	2 x 0 670 31	10		0 677 41		0 678 02
Kettős egypólusú nyomó	2 x 0 670 32	10				
Kettős váltókapcsoló, fényjelzős (átkötéssel csillárkapcsolóként is alkalmazható ⁽¹⁾)	2 x 0 670 01	10		0 677 43		0 678 04
Kettős váltóérintkezős nyomó, fényjelzős ⁽¹⁾	2 x 0 670 31	10		0 677 43		0 678 04
REDŐNYVEZÉRLÉS						
Redőnykapcsoló	0 676 01	1		0 677 49	-	-
Redőnynyomó	0 676 02	1				
CSATLAKOZÓALJZATOK						
2P+F földelt csatlakozóaljzat, rugós	0 671 61	1	-	-		0 678 41
TELEFON ÉS INFORMATIKAI ALJZATOK						
RJ 11 telefonaljzat	0 673 40	1		0 677 46	-	-
RJ 45 aljzat – Cat.6 FTP	0 673 45	10				
TV-RD-SAT aljzat	0 673 88	1		0 677 50		

Függőleges vagy vízszintes szerelés	71 mm osztástávolság				0 670 01 és 0 670 31 kat. számhoz	0 670 55, 0 670 86, 0 674 00, 0 671 59, 5 x 0 670 01/31, 0 671 33/34
	Egyes	Kettes	Hármas	Négyes	1 modul	4/5 modul
KLASSZIKUS						
Fényes fehér	0 666 31 + 0 802 51	0 666 32 + 2x0 802 51	0 666 33 + 3x0 802 51	0 666 34 + 4x0 802 51	0 686 30 ⁽²⁾ + 0 802 50	0 666 35 + 0 802 52
Kvarc	0 666 11 + 0 802 51	0 666 12 + 2x0 802 51	0 666 13 + 3x0 802 51	0 666 14 + 4x0 802 51	-	-
Fekete lakk	0 666 81 + 0 802 51	0 666 82 + 2x0 802 51	0 666 83 + 3x0 802 51	0 666 84 + 4x0 802 51	-	-
Elefántcsont	0 666 21 + 0 802 51	0 666 22 + 2x0 802 51	0 666 23 + 3x0 802 51	0 666 24 + 4x0 802 51	-	-
Szürke gyöngy	0 666 01 + 0 802 51	0 666 02 + 2x0 802 51	0 666 03 + 3x0 802 51	0 666 04 + 4x0 802 51	-	-
MATT						
Krétafehér	0 667 01 + 0 802 51	0 667 02 + 2x0 802 51	0 667 03 + 3x0 802 51	0 667 04 + 4x0 802 51	-	0 667 05 + 0 802 52
Púder bordó	0 667 51 + 0 802 51	0 667 52 + 2x0 802 51	0 667 53 + 3x0 802 51	0 667 54 + 4x0 802 51	-	-
Púder rózsza	0 667 61 + 0 802 51	0 667 62 + 2x0 802 51	0 667 63 + 3x0 802 51	0 667 64 + 4x0 802 51	-	-
Agyag	0 667 11 + 0 802 51	0 667 12 + 2x0 802 51	0 667 13 + 3x0 802 51	0 667 14 + 4x0 802 51	-	0 667 15 + 0 802 52
Homokkő	0 667 21 + 0 802 51	0 667 22 + 2x0 802 51	0 667 23 + 3x0 802 51	0 667 24 + 4x0 802 51	-	0 667 25 + 0 802 52
Kékesszürke	0 667 31 + 0 802 51	0 667 32 + 2x0 802 51	0 667 33 + 3x0 802 51	0 667 34 + 4x0 802 51	-	0 667 35 + 0 802 52
Bazalt	0 667 41 + 0 802 51	0 667 42 + 2x0 802 51	0 667 43 + 3x0 802 51	0 667 44 + 4x0 802 51	-	0 667 45 + 0 802 52
ELOXÁLT FÉM						
Titán	0 689 01 + 0 802 51	0 689 02 + 2x0 802 51	0 689 03 + 3x0 802 51	0 689 04 + 4x0 802 51	0 689 00 ⁽³⁾ + 0 802 50	0 689 05 + 0 802 52
Alumínium	0 689 21 + 0 802 51	0 689 22 + 2x0 802 51	0 689 23 + 3x0 802 51	0 689 24 + 4x0 802 51	-	0 689 25 + 0 802 52
Wolfram	0 689 71 + 0 802 51	0 689 72 + 2x0 802 51	0 689 73 + 3x0 802 51	0 689 74 + 4x0 802 51	-	0 689 75 + 0 802 52
Karbon	0 689 81 + 0 802 51	0 689 82 + 2x0 802 51	0 689 83 + 3x0 802 51	0 689 84 + 4x0 802 51	-	0 689 85 ⁽¹⁾ + 0 802 52
Tintakék	0 687 81 + 0 802 51	0 687 82 + 2x0 802 51	0 687 83 + 3x0 802 51	0 687 84 + 4x0 802 51	-	-
Sárgaréz	0 687 91 + 0 802 51	0 687 92 + 2x0 802 51	0 687 93 + 3x0 802 51	0 687 94 + 4x0 802 51	-	-
Pezsgő	0 689 91 + 0 802 51	0 689 92 + 2x0 802 51	0 689 93 + 3x0 802 51	0 689 94 + 4x0 802 51	-	0 690 75 ⁽¹⁾ + 0 802 52
Alu pikkely	0 687 21 + 0 802 51	0 687 22 + 2x0 802 51	0 687 23 + 3x0 802 51	0 687 24 + 4x0 802 51	-	0 687 25 ⁽¹⁾ + 0 802 52
Orange Pikkely	0 687 61 + 0 802 51	0 687 62 + 2x0 802 51	0 687 63 + 3x0 802 51	0 687 64 + 4x0 802 51	-	-
Kék pikkely	0 687 71 + 0 802 51	0 687 72 + 2x0 802 51	0 687 73 + 3x0 802 51	0 687 74 + 4x0 802 51	-	-
ANTIMIKROBIÁLIS						
Antimikrobiális	0 690 01 + 0 802 51	0 690 02 + 2x0 802 51	0 690 03 + 3x0 802 51	-	-	-
IP 44						
IP 44 - Fehér	0 690 71 + 0 802 51	0 690 72 + 2 x 0 802 51	-	-	-	-

Keretek és rögzítőperemek (Folytatás)

Függőleges vagy vízszintes szerelés	71 mm osztástávolság					0 673 55, 0 670 86, 0 674 00, 0 671 59, 5 x 0 670 01/31, 0 671 33/34
	 Egyes	 Kettes	 Hármas	 Négyes	 4/5 modul	
TERMÉSZETES ANYAGOK						
Rozsdmen- tes acél		0 691 01 + 0 802 51	0 691 02 + 2x0 802 51	0 691 03 + 3x0 802 51	0 691 04 + 4x0 802 51	0 691 05 + 0 802 52
Világos Nikkel		0 691 11 + 0 802 51	0 691 12 + 2x0 802 51	0 691 13 + 3x0 802 51	0 691 14 + 4x0 802 51	0 691 15 + 0 802 52
Sötét Nikkel		0 690 31 + 0 802 51	0 690 32 + 2x0 802 51	0 690 33 + 3x0 802 51	0 690 34 + 4x0 802 51	0 690 35 ^{III} + 0 802 52
Fényes bronz		0 691 31 + 0 802 51	0 691 32 + 2x0 802 51	0 691 33 + 3x0 802 51	0 691 34 + 4x0 802 51	0 691 35 ^{III} + 0 802 52
Fehér tölgy		0 690 51 + 0 802 51	0 690 52 + 2x0 802 51	0 690 53 + 3x0 802 51	0 690 54 + 4x0 802 51	0 690 55 ^{III} + 0 802 52
Wenge- színű ⁽⁴⁾		0 692 01 + 0 802 51	0 692 02 + 2x0 802 51	0 692 03 + 3x0 802 51	0 692 04 + 4x0 802 51	0 692 05 ^{III} + 0 802 52
Juhar		0 692 11 + 0 802 51	0 692 12 + 2x0 802 51	0 692 13 + 3x0 802 51	0 692 14 + 4x0 802 51	0 692 15 ^{III} + 0 802 52
Mahagóni		0 692 21 + 0 802 51	0 692 22 + 2x0 802 51	0 692 23 + 3x0 802 51	0 692 24 + 4x0 802 51	0 692 25 ^{III} + 0 802 52
Fehér Corian ^{®(3)}		0 690 11 + 0 802 51	0 690 12 + 2x0 802 51	0 690 13 + 3x0 802 51	0 690 14 + 4x0 802 51	0 690 15 ^{III} + 0 802 52
Fekete Corian ^{®(3)}		0 690 21 + 0 802 51	0 690 22 + 2x0 802 51	0 690 23 + 3x0 802 51	0 690 24 + 4x0 802 51	0 690 25 ^{III} + 0 802 52
Porcelán		0 693 51 + 0 802 51	0 693 52 + 2x0 802 51	0 693 53 + 3x0 802 51	-	-
Sötét pala		0 693 71 + 0 802 51	0 693 72 + 2x0 802 51	0 693 73 + 3x0 802 51	-	0 693 75 ^{III} + 0 802 52
Fehérüveg		0 693 11 + 0 802 51	0 693 12 + 2x0 802 51	0 693 13 + 3x0 802 51	0 693 14 + 4x0 802 51	0 693 15 ^{III} + 0 802 52
Feketeüveg		0 693 01 + 0 802 51	0 693 02 + 2x0 802 51	0 693 03 + 3x0 802 51	0 693 04 + 4x0 802 51	0 693 05 ^{III} + 0 802 52
Tükör hatású üveg		0 691 21 + 0 802 51	0 691 22 + 2x0 802 51	0 691 23 + 3x0 802 51	0 691 24 + 4x0 802 51	0 691 25 ^{III} + 0 802 52
Mokka üveg		0 694 61 + 0 802 51	0 694 62 + 2x0 802 51	0 694 63 + 3x0 802 51	0 694 64 + 4x0 802 51	-
Kármin üveg		0 694 71 + 0 802 51	0 694 72 + 2x0 802 51	0 694 73 + 3x0 802 51	0 694 74 + 4x0 802 51	-
Cserzett bőr		0 694 01 + 0 802 51	0 694 02 + 2x0 802 51	0 694 03 + 3x0 802 51	0 694 04 + 4x0 802 51	0 694 05 ^{III} + 0 802 52
Karamell bőr		0 694 21 + 0 802 51	0 694 22 + 2x0 802 51	0 694 23 + 3x0 802 51	0 694 24 + 4x0 802 51	-
Mintázott bőr		0 694 31 + 0 802 51	0 694 32 + 2x0 802 51	0 694 33 + 3x0 802 51	-	-
Lila bőr		0 694 41 + 0 802 51	0 694 42 + 2x0 802 51	0 694 43 + 3x0 802 51	-	-
Pixel bőr		0 694 51 + 0 802 51	0 694 52 + 2x0 802 51	0 694 53 + 3x0 802 51	-	-

Keresse további prospektusainkat!



KÖVESSEN
MINKET

@ www.legrand.hu

www.youtube.com/legrandhungary

www.facebook.com/Legrandhungary

twitter.com/legrand

pinterest.com/legrandgroup



Legrand Kereskedelmi Iroda

1097 Budapest, Gubacsi út 6/B
Tel.: 06-1/505-8510

Legrand Zrt.

6600 Szentes, Ipartelepi út 14., Pf. 10.
Tel.: 06-63/510-200

www.legrand.hu
szaktanacsadas.hungary@legrand.hu