

VALENA™ ALLURE

ÁTFORMÁLJA
AZ ÉRZÉKEKET




MAGYAR
TERMÉK




VALENA ALLURE

A mindennapi életünket átalakító fejlődés

Évtizedek fejlesztési
tapasztalatával a Valena Allure
kapcsolócsalád egyszerre időtálló
és megújuló

A Valena Allure funkció-
és keretválasztékával
minden vevői igénynek
megfelel



Valena Allure Dizájn

Ikonikus kialakítás

„A Valena Allure kapcsolócsalád újdonságot
képvisel mind a dizájn, mind a forma
területén. Kifinomult vonalai elcsábítják a
felhasználót, valamint könnyedséggel és
modernitással ruházza fel a terméket. Valódi
eltérést jelent a klasszikus formáktól.”

Florent Glenisson,
a Valena Life / Allure
termékcsaládok tervezője
Legrand Csoport

modern
íves
eredeti
innovatív

Ízléses klasszikus

A lekerekített formák egyediségét nem csupán a klasszikus és modern színek emelik ki, hanem az elegáns anyaghasználat is



Valódi elegancia

Keretek, amelyek a króm és az arany peremek eleganciáját előkelő és kifinomult anyagokkal ötvözik a kellemes látvány és a példátlan élmény érdekében




A kifinomult anyagot körülölelő belső és külső gyűrű előkelő megjelenést biztosít

Valena

IN'MATIC

Biztonságos Megbízható Ellenálló




Duplafejű rögzítőkörmök



MÉRÉSI PONT

Biztonságos hozzáférés az érintkezőkhöz a süllyesztődobozba szerelés után is (dugaljknál, kapcsolóknál)



Mérési pontok az egypólusú kapcsolón

IN'MATIC: Jobb teljesítmény és maximális minőség a kapcsolók és csatlakozóaljzatok számára


Színkóddal jelölt rugós bekötőkapcsok



Gyors csatlakoztatás: csak pár másodperc szerszám nélkül

Megbízható: garantált hosszú tartó csatlakozás

Felfűzés: gyorsabb és egyszerűbb, mint csavaros bekötés esetén



Alkalmos tömör és hajlékony vezetékekhez is

Porvédő bura



Magas szintű védelem por, festék és karcok ellen a kivitelezés minden szakaszában

Bepattintható LED fényjelzés




A LED technológiának köszönhetően energiatakarékos, megbízható és hosszú élettartamú megoldás fényjelzős funkciók kialakítására


Valena INMATIC

Egyszerűen és gyorsan

A minden részletre kiterjedő alapos tervezés lehetővé teszi a gyors és könnyű összeszerelést




Innovatív illesztési rendszer az egyszerű soroláshoz



A végeredmény: párhuzamos illeszkedés

Az innovatív rögzítési módnak köszönhetően a süllyesztőperemek pontosan illeszkednek akár ötös sorolás esetén is

Az új illesztési rendszer garantálja a gyors és könnyű sorolást a kivitelezés során



Alkalmas mind függőleges, mind vízszintes szereléshez

Csatlakozó- és töltőaljzatok

Széles választék új kivitelezésekhez és felújításokhoz

A 2P+F csatlakozóaljzatok széles funkcióválasztékának köszönhetően mindig az adott környezethez legjobban illeszkedő megoldást tudjuk kiválasztani

Főbb jellemzők:

- rugós vezetékbekecses
- gyermekvédelem
- szerelés után is hozzáférhető mérési pontok




INNOVATÍV MEGOLDÁS:
2P+F + USB-C CSATLAKOZÓALJZAT

A hagyományos 2P+F csatlakozóaljzat USB-C típusú csatlakozóaljzattal kiegészítve.



ELŐSÍNEZETT KETTŐS ÉS HÁRMAS 2P+F CSATLAKOZÓALJZATOK

Elegendő csak egy csatlakozóaljzat bekötése



2x2P+F CSATLAKOZÓALJZAT

Kapcsolók

Otthoni
és kereskedelmi
környezet
fejlesztett
funkciók

Minden vevői
igénynek megfelelő
választék



10AX és 16AX változatban is elérhető



VÁLTÓKAPCSOLÓ
ELLENŐRZŐFÉNNYEL

KETTŐS VÁLTÓKAPCSOLÓ
JELZŐFÉNNYEL



HÚZÓZSINÓROS
VÁLTÓÉRINTKEZŐS NYOMÓ



LED MEGOLDÁS A FÉNYJELZŐS FUNKCIÓK KIALAKÍTÁSÁHOZ

Energiatakarékos, megbízható
és hosszú élettartamú
technológia



VALENA ALLURE

Billentyű alá beépített kifinomult fényjelzés a
váltókapcsolónál

Világítás- vezérlés

Teljes körű kínálat
minden típusú
fényforráshoz

Megoldások a kényelem,
a biztonság és az
energiamegtakarítás
érdekében



ENERGIATAKARÉKOS KAPCSOLÓ

Tökéletes megoldás
a gyerekszobába,
alagsorba, folyosóra, stb.
Kézi felkapcsolás és
automatikus lekapcsolás

Új világításvezérlés

Minden típusú fényforrás
hatékony vezérlésére



NYOMÓGOMBOS FÉNYERŐSZABÁLYZÓ

2 vezetékes univerzális
fényerőszabályzó, minden
fényforrás vezérlésére,
LED-hez és kompakt
fénycsőhöz is



MOZGÁSÉRZÉKELŐS KAPCSOLÓ

Költséghatékony
vezérlés minden
helyiségben



IDŐZÍTŐ KAPCSOLÓ

A beállított idő letelte után
automatikusan lekapcsol




with Netatmo okosotthon rendszer

vezeték nélküli kommunikációval




Miért válassza az okosotthonok világát?

1



Élje át minden nap az okosotthonok **automatizált** megoldásai által nyújtott **kényelmet** és ossza meg szeretteivel.

2



Kapcsoljon egy gombnyomásra **forgatókönyveket**, más néven **szcenáriókat**, amelyekkel különböző eszközöket, fogyasztókat vezérelhet **együttesen**. Pl. lefekvéskor az összes lámpa lekapcsolása, árnyékolók leengedése, fogyasztók áramtalanítása.

3



Vezérelje okosotthonát akár a **saját hangján kimondott utasításokkal!** Minden Netatmo okosotthon termékünk kompatibilis a legnagyobb szolgáltatók **hangasszisztenseivel**.

4



Érje el otthonát, nyaralóját **bárhonnan a világból** okostelefonján keresztül!
Fogadhatja kaputelefon hívásait, távolról **vezérelheti, lekérdezheti** eszközeit.

5



Kövesse **tudatosan energia-felhasználását**, és termelését okos fogyasztásmérőinkkel. Spóroljon pénzt és növelje az üzembiztonságot **energiamenedzsment** megoldásaink segítségével

6



Folyamatos fejlesztéseinknek, innovatív újításainknak köszönhetően az ön okosotthona mindig naprakész marad.

Funkciók	VALENA IN'MATIC MECHANIZMUSOK	VALENA ALLURE BURKOLATOK				
		Fehér	Elefánt- csont	Alumínium	Fekete	Gyöngyház
						
KAPCSOLÓK 10 AX - 250 V~						
Egypólusú kapcsoló	7 520 01	7 550 05	7 550 06	7 550 07	7 550 08	7 550 09
Váltókapcsoló	7 520 06					
Váltókapcsoló fényjelzőssé tehető +/- jelzőfénnel	7 520 10+ 0 676 86	7 550 85 ^[2]	7 550 86 ^[2]	7 550 87 ^[2]	7 550 88 ^[2]	7 550 89 ^[2]
Váltókapcsoló ellenőrzőfénnel	7 520 10+7 520 58	7 550 05	7 550 06	7 550 07	7 550 08	7 550 09
	7 520 10+0 676 88	7 550 85 ^[2]	7 550 86 ^[2]	7 550 87 ^[2]	7 550 88 ^[2]	7 550 89 ^[2]
Világítás + késleltetett ventilátor kapcsoló	7 520 32	7 552 15	7 552 16	7 552 17	7 552 18	7 552 19
Időzítőkapcsoló	7 520 61					
Keresztkapcsoló	7 520 07	7 550 05	7 550 06	7 550 07	7 550 08	7 550 09
Egypólusú kapcsoló jelzőfénnel	7 520 01+0 676 84	7 550 85 ^[2]	7 550 86 ^[2]	7 550 87 ^[2]	7 550 88 ^[2]	7 550 89 ^[2]
Egypólusú kapcsoló ellenőrzőfénnel	7 520 01+6 650 91					
Váltókapcsoló jelzőfénnel	7 520 06+7 520 57	7 550 05	7 550 06	7 550 07	7 550 08	7 550 09
	7 520 06+0 676 86	7 550 85 ^[2]	7 550 86 ^[2]	7 550 87 ^[2]	7 550 88 ^[2]	7 550 89 ^[2]
Keresztkapcsoló jelzőfénnel	7 520 07+6 650 90					
Csillárkapcsoló	7 520 05	7 550 25	7 550 26	7 550 27	7 550 28	7 550 29
Kettős váltókapcsoló	7 520 08					
Csillárkapcsoló jelzőfénnel	7 520 05 + 2 x 0 676 84	7 552 25 ^[2]	7 552 26 ^[2]	7 552 27 ^[2]	7 552 28 ^[2]	7 552 29 ^[2]
Kettős váltókapcsoló jelzőfénnel	7 520 08 + 2 x 7 520 57	7 550 25	7 550 26	7 550 27	7 550 28	7 550 29
	7 520 08 + 2 x 0 676 86	7 552 25 ^[2]	7 552 26 ^[2]	7 552 27 ^[2]	7 552 28 ^[2]	7 552 29 ^[2]
Hármas egypólusú kapcsoló	7 520 03	7 550 35	7 550 36	7 550 37	7 550 38	7 550 39
Kétpólusú kapcsoló	7 520 02	7 551 25	7 551 26	7 551 27	7 551 28	7 551 29
Kétpólusú kapcsoló ellenőrzőfénnel	7 520 41 ^[4]	7 550 45	7 550 46	7 550 47	7 550 48	7 550 49
KAPCSOLÓK 16 AX - 250 V~						
Váltókapcsoló	7 520 27	7 550 05	7 550 06	7 550 07	7 550 08	7 550 09
NYOMÓK 6 A - 250 V~						
Váltóérintkezős nyomó	7 520 11	7 550 05	7 550 06	7 550 07	7 550 08	7 550 09
Váltóérintkezős nyomó szabad potenciállal						
Váltóérintkezős nyomó csengőjeles billentyűvel	7 520 11	7 550 15	7 550 16	7 550 17	7 550 18	7 550 19
Húzószinóros váltóérintkezős nyomó	7 520 24	7 550 65	7 550 66	7 550 67	7 550 68	7 550 69
Váltóérintkezős nyomó jelzőfénnel	7 520 11+0 676 86	7 550 85 ^[2]	7 550 86 ^[2]	7 550 87 ^[2]	7 550 88 ^[2]	7 550 89 ^[2]
Váltóérintkezős nyomó jelzőfénnel, csengőjeles billentyűvel	7 520 11+0 676 86	7 550 90 ^[2]	7 550 91 ^[2]	7 550 92 ^[2]	7 550 93 ^[2]	7 550 94 ^[2]
Váltóérintkezős nyomó jelzőfénnel, címketartóval	7 520 11+0 676 86		7 551 15 ^[3]			
Kettős váltóérintkezős nyomó	7 520 18	7 550 25	7 550 26	7 550 27	7 550 28	7 550 29
Kettős váltóérintkezős nyomó jelzőfénnel	7 520 18 + 2 x 0 676 86	7 552 25 ^[2]	7 552 26 ^[2]	7 552 27 ^[2]	7 552 28 ^[2]	7 552 29 ^[2]
NYOMÓK 6 A - 12 V~						
Váltóérintkezős nyomó jelzőfénnel	7 520 13	7 550 85 ^[2]	7 550 86 ^[2]	7 550 87 ^[2]	7 550 88 ^[2]	7 550 89 ^[2]

1: Specifikus LED-ek a kapcsolóaljzat háttérvilágításáért
2: billenőkapcsoló kék világítással
3: áttátszó címketartó 3 különböző színű betéttal (fehér, elefántcsont, alumínium)
4: Kat. szám: 6 650 91 LED lámpa a mechanizmussal együtt szállítva

Funkciók	VALENA IN'MATIC MECHANIZMUSOK	VALENA ALLURE BURKOLATOK				
		Fehér	Elefántcsont	Alumínium	Fekete	Gyöngyház
						
FÉNYERŐSZABÁLYZÓK 230 V~ - 50 HZ						
Forgatógombos fényerőszabályzó, 2 vezetékes	7 520 60	7 520 45	7 520 46	7 520 47	7 520 48	7 520 49
Nyomógombos fényerőszabályzó, 2 vezetékes	7 520 62A	7 520 85A	7 520 86A	7 520 87A	7 520 88A	7 520 89A
Nyomógombos fényerőszabályzó, 3 vezetékes	7 519 90A	7 520 90A	7 520 91A	7 520 92A	7 520 93A	7 520 94A
MOZGÁSÉRZÉKELŐS KAPCSOLÓ						
Mozgásérzékelős kapcsoló, 2 vezetékes	mechanizmus burkolattal	7 527 70A	7 528 70A	7 529 70A		
REDŐNYVEZÉRLÉS 6 A - 250 V~						
Redőnykapcsoló direkt vezérlésű motorokhoz	7 520 29	7 551 45	7 551 46	7 551 47	7 551 48	7 551 49
Redőnynyomó elektronikus vezérlésű motorokhoz	7 520 30					
Redőnynyomó direkt vezérlésű motorokhoz	7 520 20					
HOTELKÁRTYA-KAPCSOLÓK						
Elektronikus hotelkártya-kapcsoló	7 520 25	7 551 60	7 551 61	7 551 62	7 551 68	7 551 69
HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYZÓK						
Elektronikus szobatermosztát	mechanizmus burkolattal	7 553 15	7 553 16	7 553 17	7 553 18	7 553 19
Termosztát padlófűtéshez	mechanizmus burkolattal	7 553 25	7 553 26	7 553 27	7 553 28	7 553 29
CSILLAGPONTOS RENDSZERŰ TV-RD-SAT ANTENNA ALJZATOK (1,5 dB)						
TV-Rádió-SAT csatlakozóaljzat	7 530 52	7 547 95	7 547 96	7 547 97	7 547 98	7 547 99
TV-SAT csatlakozóaljzat	7 530 57	7 548 25	7 548 26	7 548 27	7 548 28	7 548 29
TV-Rádió-SAT csatlakozóaljzat fedél (30 mm)	2 vagy 3 kimenetű burkolat (kipattintható középső rész)	7 548 05	7 548 06	7 548 07	7 548 08	7 548 09
CSILLAGPONTOS RENDSZERŰ TV ANTENNA ALJZATOK (1,5 dB)						
TV csatlakozóaljzat	7 530 51	7 547 65	7 547 66	7 547 67	7 547 68	7 547 69
„F” típusú TV csatlakozóaljzat	7 530 50					
KOMBINÁLT TV + RJ 45 CSATLAKOZÓALJZAT						
TV csatlakozóaljzat + RJ 45 Cat. 6 UTP aljzat	7 530 55	7 548 35	7 548 36	7 548 37	7 548 38	7 548 39
ÁTMENŐ TÍPUSÚ ANTENNA ALJZATOK (14 dB)						
TV csatlakozóaljzat	7 530 61	7 547 65	7 547 66	7 547 67	7 547 68	7 547 69
TV-Rádió csatlakozóaljzat	7 530 63	7 547 85	7 547 86	7 547 87	7 547 88	7 547 89
TV-Rádió-SAT csatlakozóaljzat	7 530 65	7 547 95	7 547 96	7 547 97	7 547 98	7 547 99
TV-SAT csatlakozóaljzat	7 530 71	7 548 25	7 548 26	7 548 27	7 548 28	7 548 29
VÉGZÁRÓ TÍPUSÚ ANTENNA ALJZATOK (10 dB)						
TV csatlakozóaljzat	7 530 60	7 547 65	7 547 66	7 547 67	7 547 68	7 547 69
TV-Rádió csatlakozóaljzat	7 530 62	7 547 85	7 547 86	7 547 87	7 547 88	7 547 89
TV-Rádió-SAT csatlakozóaljzat	7 530 64	7 547 95	7 547 96	7 547 97	7 547 98	7 547 99
TV-SAT csatlakozóaljzat	7 530 59	7 548 25	7 548 26	7 548 27	7 548 28	7 548 29

Funkciók	VALENA IN'MATIC MECHANIZMUSOK	VALENA ALLURE BURKOLATOK				
		Fehér	Elefántcsont	Alumínium	Fekete	Gyöngyház
						
INFORMATIKAI CSATLAKOZÓALJZATOK						
1 x RJ 45 Cat. 6 UTP aljzat	7 530 42	7 554 15 vagy 7 554 75 [címketartóval]	7 554 16 vagy 7 554 76 [címketartóval]	7 554 17 vagy 7 554 77 [címketartóval]	7 554 18 vagy 7 554 78 [címketartóval]	7 554 19 vagy 7 554 79 [címketartóval]
1 x RJ 45 Cat. 6A UTP aljzat	7 530 44					
1 x RJ 45 Cat. 6 STP aljzat	7 530 46					
1 x RJ 45 Cat. 6A STP aljzat	7 530 48					
2 x RJ 45 Cat. 6 UTP aljzat	7 530 43					
2 x RJ 45 Cat. 6A UTP aljzat	7 530 45	7 554 25 vagy 7 554 85 [címketartóval]	7 554 26 vagy 7 554 86 [címketartóval]	7 554 27 vagy 7 554 87 [címketartóval]	7 554 28 vagy 7 554 88 [címketartóval]	7 554 29 vagy 7 554 89 [címketartóval]
2 x RJ 45 Cat. 6 STP aljzat	7 530 47					
2 x RJ 45 Cat. 6A STP aljzat	7 530 49					
RJ 11 + RJ 45 Cat. 6 UTP aljzat	7 530 32					
1 x RJ 45 Cat. 5e UTP aljzat	7 530 40	7 554 15 vagy 7 554 75 [címketartóval]	7 554 16 vagy 7 554 76 [címketartóval]	7 554 17 vagy 7 554 77 [címketartóval]	7 554 18 vagy 7 554 78 [címketartóval]	7 5541 9 vagy 7 554 79 [címketartóval]
2 x RJ 45 Cat. 5e UTP aljzat	7 530 41	7 554 25 vagy 7 554 85 [címketartóval]	7 554 26 vagy 7 554 85 [címketartóval]	7 554 27 vagy 7 554 85 [címketartóval]	7 554 28 vagy 7 554 85 [címketartóval]	7 554 29 vagy 7 554 85 [címketartóval]
TELEFON CSATLAKOZÓALJZATOK						
1 x RJ 11 csatlakozóaljzat	7 530 38	7 554 15 vagy 7 554 75 [címketartóval]	7 554 16 vagy 7 554 76 [címketartóval]	7 554 17 vagy 7 554 77 [címketartóval]	7 554 18 vagy 7 554 78 [címketartóval]	7 554 19 vagy 7 554 79 [címketartóval]
2 x RJ 11 csatlakozóaljzat	7 530 39	7 554 25 vagy 7 554 85 [címketartóval]	7 554 26 vagy 7 554 85 [címketartóval]	7 554 27 vagy 7 554 85 [címketartóval]	7 554 28 vagy 7 554 85 [címketartóval]	7 554 29 vagy 7 554 85 [címketartóval]
TAE/TDO aljzat fedél		7 554 95	7 554 96	7 554 97	7 554 98	7 554 99
HANGSZÓRÓ-CSATLAKOZÓALJZATOK						
Hangszóró-csatlakozóaljzat (2 kivezetéssel) mono	7 530 72	7 553 65	7 553 66	7 553 67	-	-
Kettős hangszóró-csatlakozóaljzat (4 kivezetéssel) sztereó	7 530 78	7 553 75	7 553 76	7 553 77	-	-
AUDIÓ ÉS VIDEÓ CSATLAKOZÓALJZATOK						
RCA (audió / videó) csatlakozóaljzat	7 530 75	7 547 25	7 547 26	7 547 27	-	-
Elővezetékvezett USB adatátviteli csatlakozóaljzat	7 530 82	7 547 55		7 547 57	-	-
USB TÖLTŐALJZATOK						
Kettős USB A+A töltőaljzat 5 V – 3 A – 15 W	-	7 549 95	7 549 96	7 549 97	7 549 98	7 549 99
Kettős USB A+C töltőaljzat 5 V – 3 A – 15 W	-	7 549 65	7 549 66	7 549 67	7 549 68	7 549 69
Kettős USB C+C töltőaljzat 5 V – 3 A – 15 W	-	7 553 45	7 553 46	7 553 47	7 553 48	7 553 49
USB-C Power Delivery töltőaljzat - 30 W		7 555 06	7 555 07	7 555 08	7 555 09	7 555 10

Funkciók	VALENA IN'MATIC MECH.	VALENA ALLURE BURKOLATOK				
		Fehér	Elefántcsont	Alumínium	Fekete	Gyöngyház
FÖLDELT CSATLAKOZÓALJZATOK 16 A - 250 V~						
2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, rugós vezetékbe-kötéssel	7 530 20	7 552 05 vagy	7 552 06 vagy	7 552 07 vagy	7 552 08 vagy	7 552 09 vagy
		7 548 45 [csapófedéllel] vagy 7 548 55 [ellenőrzőfénnyel]	7 548 46 [csapófedéllel] vagy 7 548 56 [ellenőrzőfénnyel]	7 548 47 [csapófedéllel] vagy 7 548 57 [ellenőrzőfénnyel]	7 548 48 [csapófedéllel] vagy 7 548 58 [ellenőrzőfénnyel]	7 548 49 [csapófedéllel] vagy 7 548 59 [ellenőrzőfénnyel]
2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, csavaros vezetékbe-kötéssel	7 530 24					
2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsalu nélkül, rugós vezetékbe-kötéssel	7 530 21	7 552 05 vagy	7 552 06 vagy	7 552 07 vagy	7 552 08 vagy	7 552 09 vagy
		7 548 45 [csapófedéllel] vagy 7 548 55 [ellenőrzőfénnyel]	7 548 46 [csapófedéllel] vagy 7 548 56 [ellenőrzőfénnyel]	7 548 47 [csapófedéllel] vagy 7 548 57 [ellenőrzőfénnyel]	7 548 48 [csapófedéllel] vagy 7 548 58 [ellenőrzőfénnyel]	7 548 49 [csapófedéllel] vagy 7 548 59 [ellenőrzőfénnyel]
2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsalu nélkül, csavaros vezetékbe-kötéssel	7 530 25					
2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, csapófedéllel, IP44 fehér	7 552 04	-	-	-	-	-
KETTŐS FÖLDELT CSATLAKOZÓALJZATOK 16 A - 250 V~						
2x2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, rugós vezetékbe-kötéssel	7 530 26					
2x2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsalu nélkül, rugós vezetékbe-kötéssel	7 530 27	7 549 55*	7 549 56*	7 549 57*	7 549 58*	7 549 59*
KIEGÉSZÍTŐK						
Kábelkivezető sorkapoccsal	7 530 33					
Kábelkivezető sorkapocs nélkül	7 530 34	7 550 55	7 550 56	7 550 57	-	-
Egyes kiemelődoboz		7 555 51	7 555 61	7 555 71	-	-
Kettős kiemelődoboz		7 555 52	7 555 62	7 555 72	-	-
Vakfedél		7 551 85	7 551 86	7 551 87	-	-

Valena™ Allure

Kiválasztási táblázat - keretek

Ugyanaz a termék vízszintes és függőleges keretként is használható

VALENA ALLURE							
KERETEK		EGYES	KETTŐS	HÁRMAS	NÉGYES	ÖTÖS	5 modulos
							
Fehér		7 543 01	7 543 02	7 543 03	7 543 04	7 543 05	7 543 06
Elefántcsont		7 543 11	7 543 12	7 543 13	7 543 14	7 543 15	7 543 16
Króm dekor		7 543 41	7 543 42	7 543 43	7 543 44	7 543 45	-
Arany dekor		7 543 51	7 543 52	7 543 53	7 543 54	7 543 55	-
Alumínium		7 543 91	7 543 92	7 543 93	7 543 94	7 543 95	7 543 96
Rozsdamentes acél		7 542 81	7 542 82	7 542 83	7 542 84	7 542 85	-
Sötét rozsdamentes acél		7 542 91	7 542 92	7 542 93	7 542 94	7 542 95	-
Matt Fekete		7 544 01	7 544 02	7 544 03	7 544 04	7 544 05	7 544 06
Gyöngyház		7 544 11	7 544 12	7 544 13	7 544 14	7 544 15	7 544 16
Jégfehér		7 544 21	7 544 22	7 544 23	7 544 24	7 544 25	-
Cserzett bőr		7 544 51	7 544 52	7 544 53	7 544 54	7 544 55	-
Dió		7 544 61	7 544 62	7 544 63	7 544 64	7 544 65	-
Márvány		7 555 21	7 555 22	7 555 23	-	-	-
Fehérüveg		7 555 41	7 555 42	7 555 43	7 555 44	7 555 45	-
KIEMELŐDOBOZOK							
Kiemelődoboz Fehér		7 555 51	7 555 52	-	-	-	-
Kiemelődoboz Elefántcsont		7 555 61	7 555 62	-	-	-	-
Kiemelődoboz Alumínium		7 555 71	7 555 72	-	-	-	-

Valena™ Allure

keretek - méretek (mm)



Egyes keret

Kettős keret

Hármas keret

Négyes keret

Ötös keret

5 modulos keret

	EGYES	KETTŐS	HÁRMAS	NÉGYES	ÖTÖS	5 MODULOS
Keretméretek	A=90 mm B=90 mm	A=91 mm B=162 mm	A=92 mm B=233 mm	A=93 mm B=304 mm	A=94 mm B=375 mm	A=91 mm B=162 mm
Fehér	7 543 01	7 543 02	7 543 03	7 543 04	7 543 05	7 543 06
Elefántcsont	7 543 11	7 543 12	7 543 13	7 543 14	7 543 15	7 543 16
Króm dekor	7 543 41	7 543 42	7 543 43	7 543 44	7 543 45	-
Arany dekor	7 543 51	7 543 52	7 543 53	7 543 54	7 543 55	-
Alumínium	7 543 91	7 543 92	7 543 93	7 543 94	7 543 95	7 543 96
Matt fekete	7 544 01	7 544 02	7 544 03	7 544 04	7 544 05	7 544 06
Gyöngyház	7 544 11	7 544 12	7 544 13	7 544 14	7 544 15	7 544 16
Keretméretek	A=90 mm B=90 mm	A=91 mm B=162 mm	A=92 mm B=233 mm	A=93 mm B=304 mm	A=94 mm B=375 mm	
Jégfehér	7 544 21	7 544 22	7 544 23	7 544 24	7 544 25	-
Rozsdamentes acél	7 542 81	7 542 82	7 542 83	7 542 84	7 542 85	-
Sötét rozsdamentes acél	7 542 91	7 542 92	7 542 93	7 542 94	7 542 95	-
Cserzett bőr	7 544 51	7 544 52	7 544 53	7 544 54	7 544 55	-
Dió	7 544 61	7 544 62	7 544 63	7 544 64	7 544 65	-
Keretméretek	A=90 mm B=90 mm	A=91 mm B=162 mm	A=92 mm B=233 mm	A=93 mm B=304 mm	A=94 mm B=375 mm	
Márvány	7 555 21	7 555 22	7 555 23			-
Fehérüveg	7 555 41	7 555 42	7 555 43	7 555 44	7 555 45	-
Keretméretek	A=90 mm B=90 mm	A=91 mm B=162 mm	A=92 mm B=233 mm	A=93 mm B=304 mm	A=94 mm B=375 mm	
Világos nikkal	7 555 01	7 555 02	7 555 03	7 555 04	7 555 05	-
Sötét nikkal	7 555 11	7 555 12	7 555 13	7 555 14	7 555 15	-

Keresse további prospektusainkat!



KÖVESSEN MINKET

www.legrand.hu

youtube.com/legrandhungary

facebook.com/Legrandhungary

instagram.com/legrandhu

twitter.com/legrand

pinterest.com/legrandgroup



Legrand Kereskedelmi Iroda

1097 Budapest, Gubacsi út 6/B
Tel.: 06-1/505-8510

Legrand Zrt.

6600 Szentés, Ipartelepi út 14., Pf. 10.
Tel.: 06-63/510-200

www.legrand.hu