répartition horizontale HX³ optimisée
jusqu'à 400 A
en coffret et armoire XL³ 400, XL³ 800 et XL³ 4000


4 044 84


4 044 82


4 045 01

Emb.	Réf.	
		Répartiteurs de rangée 250 A HX³
		Se montent en coffrets et armoires XL³ 400 Reçoivent les bases pour DPX³ et les bases pour appareils DX³ Capacité 24 modules
1	4 044 80	Avec connexion directe sur jeu de barres 250/400 A VX³ en fond d'armoire
1	4 044 81	Sans connexion
1	4 044 82	Module d'alimentation latérale pour répartiteur sans connexion pour répartiteur 250 et 400 A
		Répartiteurs de rangée 400 A HX³
		Se montent en coffrets et armoires XL³ 800 et armoires XL³ 4000 Reçoivent les bases supports pour DPX³ et pour appareils modulaires Capacité 24 modules
1	4 044 83	Avec connexion directe sur jeu de barres 800 A VX³ en fond d'armoire
1	4 044 84	Sans connexion
1	4 044 82	Module d'alimentation latérale pour répartiteur sans connexion pour répartiteur 250 et 400 A
		Bases supports HX³ pour disjoncteurs de puissance DPX³
		Permettent la connexion automatique des disjoncteurs DPX³ sur les répartiteurs de rangée 250 A et 400 A HX³ Livrés avec caches bornes
		Pour DPX³ 160
1	4 045 00	3P
1	4 045 01	4P avec ou sans diff
		Pour DPX³ 250
1	4 045 02	3P avec ou sans diff
1	4 045 03	4P
		Bases supports HX³ pour appareils modulaires DX³
		Permettent la connexion automatique des appareils DX³ sur les répartiteurs de rangée 250 et 400 A HX³ Les bases sont alimentées par le répartiteur
		Bases plug-in pour DX³ 1 module/pôle
1	4 045 08	Pour DX³ tétrapolaire
1	4 045 09	Pour DX³ tripolaire
1	4 045 10	Pour DX³ unipolaire - Phase L1
1	4 045 11	Pour DX³ unipolaire - Phase L2
1	4 045 12	Pour DX³ unipolaire - Phase L3
1	4 045 13	Pour DX³ unipolaire - Neutre N
		Bases à fils pour DX³ 1,5 module/pôle
1	4 045 15	Pour DX³ tétrapolaire
1	4 045 16	Pour DX³ tripolaire
1	4 045 17	Pour DX³ unipolaire - Neutre N
1	4 045 18	Pour DX³ unipolaire - Phase L1
1	4 045 19	Pour DX³ unipolaire - Phase L2
1	4 045 20	Pour DX³ unipolaire - Phase L3
		Bases à fils pour DX³ 1 module/pôle - In ≤ 63 A
1	4 045 21	Pour DX³ tétrapolaire
1	4 045 22	Pour DX³ tripolaire
1	4 045 23	Pour DX³ unipolaire - Neutre N
1	4 045 24	Pour DX³ unipolaire - Phase L1
1	4 045 25	Pour DX³ unipolaire - Phase L2
1	4 045 26	Pour DX³ unipolaire - Phase L3
		Base universelle
1	4 045 27	Base vide 1 module sans alimentation

répartition horizontale HX³ optimisée
jusqu'à 400 A
en coffrets et armoires XL³ 400, XL³ 800 et XL³ 4000

■ Caractéristiques techniques

Tension d'emploi (Ue) : 230/400 V~
Fréquence d'emploi : 50/60 Hz
Courant de court-circuit admissible (Icw) : 25 kA
Tension d'isolement (Ui) : 1000 V
Courant d'emploi : 250/400 A maximum (alimentation centrale)
Indice de protection : IP 20
Section maximum de raccordement du module d'alimentation : barres souples 32 x 4 mm

■ Mise en œuvre

Alimentation directe
Par jeu de barres en fond d'armoire



Alimentation indirecte
Par appareil de tête de rangée



Par jeu de barres en gaine à câbles



■ Dimensions

Réf. 4 044 80/81/83/84



Réf.	A	B
4 044 80/81	515	208,5
4 044 83/84	600	202

Réf. 4 044 82/85



Réf. 4 045 00/01/02/03



Réf.	A	B	C
4 045 00	150	108	245
4 045 01	150	108	245
4 045 02	150	139,5	266,5
4 045 03	150	139,5	266,5

Bases pour DX³

"Plug-in"



"A fils"

