ECLAIRAGE DE SECURITE

CARACTERISTIQUES PRODUIT

PRACTICE EVOLUTION

AEAS / BAES
PERFORMANCE SATI

www.ura.fr

Désignation	BAES Practice Evacuation SATI Connecté
Référence	119 818
Type	Bloc Autonome d'éclairage de Sécurité
Série	Practice Evolution
Fonction	Evacuation
Flux assigné (lumens)	45 lm
Sources Lumineuses	LEDs
Autonomie	1 heure
Technologie	SATI Connecté
Pose	Encastrée
Normes	NF C 71-800, NF C 71-820, NF EN 60598-2-22, NF 413
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI, NF Environnement
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degré de protection	IP 40 / IK 04
Alimentation	230 V - ± 10% - 50/60 Hz
Consommation	0,5 W
Dimensions (mm) Ø x P	187 x 75
Diamétre de perçage (mm)	152, avec scie cloche à trépan réf. 168 210
Accessoires	Enjoliveur de couleur et porte pictogramme à commander séparement

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand