ECLAIRAGE DE SECURITE

CARACTERISTIQUES PRODUIT

PRACTICE EVOLUTION

AEAS / BAES
PERFORMANCE SATI

www.ura.fr

Désignation	BAES + BAEH Practice Evolution Adressable
Référence	119 849
Type	Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité
Série	Practice Evolution
Fonction	Evacuation + Habitation
Flux assigné (lumens)	BAES: 45 lm / BAEH: 8 lm
Sources Lumineuses	LEDs
Autonomie	BAES: 1 heure / BAEH: 5 heures
Technologie	Adressable
Pose	Encastrée
Normes	NF C 71-800, NF C 71-805, NF C 71-820, NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1, NF 413
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI, NF Environnement
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degré de protection	IP 40 / IK 04
Alimentation	230 V - ± 10% - 50/60 Hz
Consommation	1 W
Dimensions (mm) Ø x P	187 x 75
Diamétre de perçage (mm)	152 avec scie cloche à trépan réf. 168 210
Accessoires	Enjoliveurs de couleur et porte pictogramme à commander séparément

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand