ECLAIRAGE DE SECURITE

CARACTERISTIQUES PRODUIT

URAJET

www.ura.fr

Désignation	LSC URAJET Evacuation 24/48 V
Référence	122 315
Fonction	Evacuation
Type	LSC d'évacuation à LEDs
Flux Assigné (Lumens)	45 lm
Sources Lumineuses	LEDs
Normes	UTE C 71-802, NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1
Marque de qualité	NF AEAS
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degré de protection	IP 55 / IK 08
Alimentation	24 - 48 Vdc
Consommation	0.8 W en 24 Vdc 1 W en 48 Vdc
Dimensions L x l x h (mm)	280 x 120 x 58
Pictogramme à commander séparément	- Pictogramme (réf. 956 970)
Accessoire non fourni	- Grilles de protection (réf. 168 001, 168 004, 950 305)

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand