
















Fiches et rallonges multiprises

FICHES MULTIPRISES							
Produit	Nb de prises		Orientation des prises	Rotative	USB	Couleur	Référence
	2P	2P+T					
 0 494 01	2	-	Latérale	-	Type-A + Type-C	○ Blanc/Gris foncé	0 494 01
	4			-	-	-	○ Blanc/Gris clair
 0 494 31	-	2	Frontale	-	-	○ Blanc/Gris clair	0 494 31
		3		-	-	○ Blanc/Gris clair	0 494 33
 0 494 34	-	2	Latérale	Oui	Type-A + Type-C	○ Blanc/Gris foncé	0 494 37
		3		-	-	○ Alu/Gris foncé	0 494 39
 0 494 39	-	2	Latérale	-	-	○ Blanc/Gris foncé	0 494 35
		3		-	-	○ Alu/Gris foncé	0 494 38
 0 494 35	-	2	Latérale	Oui	-	○ Blanc/Gris foncé	0 494 36
		3		-	-	○ Blanc/Gris foncé	0 494 36

RALLONGES MULTIPRISES EXTRA-PLATES À USAGE UNIVERSEL				
Produit	Nb de prises 2P+T	Cordon	Couleur	Référence
 0 494 74	3	-	○ Blanc/Gris clair	0 494 96
		1,5 m 3G 1 mm ²	○ Blanc/Gris clair	0 494 70
		3 m 3G 1,5 mm ²	● Noir/Gris foncé	0 494 72
			○ Blanc/Bleu	0 494 74
 0 494 77	4	-	○ Blanc/Gris clair	0 494 97
		1,5 m 3G 1 mm ²	○ Blanc/Gris clair	0 494 75
		3 m 3G 1,5 mm ²	● Noir/Gris foncé	0 494 77
			○ Blanc/Bleu	0 494 79
 0 494 98	5	-	○ Blanc/Gris clair	0 494 98
		1,5 m 3G 1 mm ²	○ Blanc/Gris clair	0 494 80
		3 m 3G 1,5 mm ²	● Noir/Gris foncé	0 494 82
			○ Blanc/Gris clair	0 494 92
 0 494 84	6	-	○ Blanc/Gris clair	0 494 99
		1,5 m 3G 1 mm ²	○ Blanc/Gris clair	0 494 84
		3 m 3G 1,5 mm ²	● Noir/Gris foncé	0 494 86
			○ Blanc/Gris clair	0 494 94
			● Noir/Gris foncé	0 494 95

Rallonges multiprises multifonction

RALLONGES MULTIPRISES MULTIFONCTION								
Produit	Nb de prises 2P+T	Cordon	USB	Parafoudre et indicateur LED	Disjoncteur et indicateur de charge	Couleur	Référence	
 0 494 17	3	-	-	-	-	○ Blanc/v	0 494 64	
		1,5 m 3G 1 mm ²	-	-	-	-	○ Blanc/Gris foncé	0 494 42
			-	-	-	-	● Noir/Gris foncé	0 494 44
			Type-A + Type-C	Oui	-	-	○ Blanc/Gris foncé	0 494 17
			Type-A + Type-C	Oui	-	-	● Noir/Gris foncé	0 494 25
3 m 3G 1,5 mm ²	-	-	-	-	○ Blanc/Gris foncé	0 494 58		
 0 494 65  0 494 40  0 494 10	4	-	-	-	-	○ Blanc/Gris foncé	0 494 65	
		1,5 m 3G 1 mm ²	-	-	-	-	○ Blanc/Gris foncé	0 494 46
			-	-	-	-	● Noir/Gris foncé	0 494 48
			-	Oui	-	-	○ Blanc/Gris foncé	0 494 15
			-	Oui	-	-	● Noir/Gris foncé	0 494 23
		1,5 m 3G 1,5 mm ²	-	-	-	Oui	○ Blanc/Gris foncé	0 494 40
		2 m 3G 1,5 mm ²	-	Oui	-	-	○ Blanc/Gris foncé	0 494 10
3 m 3G 1,5 mm ²	-		-	-	-	○ Blanc/Gris foncé	0 494 59	
● Noir/Gris foncé	0 494 60							
 0 494 29	5	-	-	-	-	○ Blanc/Gris foncé	0 494 67	
		1,5 m 3G 1 mm ²	-	-	-	-	○ Blanc/Gris foncé	0 494 50
			-	-	-	-	● Noir/Gris foncé	0 494 52
			Type-A + Type-C	Oui	-	-	○ Blanc/Gris foncé	0 494 21
			Type-A + Type-C	Oui	-	-	● Noir/Gris foncé	0 494 29
3 m 3G 1,5 mm ²	-	-	-	-	○ Blanc/Gris foncé	0 494 61		
 0 494 54	6	-	-	-	-	○ Blanc/Gris foncé	0 494 68	
		1,5 m 3G 1 mm ²	-	-	-	-	● Noir/Gris foncé	0 494 69
			-	-	-	-	○ Blanc/Gris foncé	0 494 54
			-	-	-	-	● Noir/Gris foncé	0 494 56
			-	Oui	-	-	○ Blanc/Gris foncé	0 494 19
			-	Oui	-	-	● Noir/Gris foncé	0 494 27
			1,5 m 3G 1,5 mm ²	-	-	-	Oui	○ Blanc/Gris foncé
3 m 3G 1,5 mm ²	-	-	-	-	○ Blanc/Gris foncé	0 494 62		
● Noir/Gris foncé	0 494 63							

Rallonges multiprises multifonction (suite)

RALLONGES MULTIPRISES POUR ESPACES DÉDIÉS									
Produit	Nb de prises		Cordon	USB	Parafoudre et indicateur LED	Chargeur sans fil	Couleur	Référence	
	2P	2P+T							
Multiprises station de charge									
 0 494 02	-	2	2 m 3G 1,5 mm ²	Type-A + Type-C	-	Oui	● Taupe/Gris foncé	0 494 02	
 0 494 12	-	2	2 m 3G 1,5 mm ²	Type-A + Type-C	-	Oui	● Blanc/Gris foncé	0 494 12	
Multiprises d'angle									
 0 494 06	-	3	-	Type-A + Type-C	-	-	○ Blanc/Alu	0 494 09	
	-	3	1 m 3G 1,5 mm ²	Type-A + Type-C	-	-	○ Blanc/Alu	0 494 06	
	-	4	-	-	-	-	○ Blanc	0 494 08	
	-	4	1 m 3G 1,5 mm ²	-	-	-	○ Blanc	0 494 04	
Multiprises avec support tablette									
 0 504 10 ⁽¹⁾	-	3	1,5 m 3G 1,5 mm ²	Type-A	-	-	○ Blanc	0 504 10	
 0 504 11 ⁽¹⁾	-	3	1,5 m 3G 1,5 mm ²	Type-A	-	-	● Noir	0 504 11	
Multiprise espace TV									
 0 494 30	4	4	2 m 3G 1,5 mm ²	-	Oui	-	● Noir	0 494 30	
Multiprise clipsable									
 0 504 12	-	4	1,5 m 3G 1,5 mm ² (rotatif)	Type-A x 2	-	-	● Noir	0 504 12	

1 : Protection surcharge réarmable