ura
Sécurité rapprochée

ALARME INCENDIE

CARACTERISTIQUES PRODUIT



www.ura.fr

Désignation	CMSI type 2a
Référence	320 200
Tension d'alimentation	230 Vac, +10%, -15% - 50Hz
Batterie	12 Vcc / 7 Ah
Degré de protection	IP 30 / IK 07
Dimensions (mm)	452 x 248 x 129
Consommation maxi des DAS et DS	10 A sous 24 ou 48 Vcc
CMSI conventionnel	Type 2a
Fonction détection	
Ligne de déclencheur manuel	6 (soit 6 zones de détection ZD).
Nombre de DM par ligne	32
Fonction mise en sécurité	
Ligne de commande de DAS	8 dont 5 avec contrôle de position (soit 8 zones de mise en sécurité ZS)
Type de DAS	à émission ou à rupture de tension avec ou sans contrôle de position
Nombre de DAS par ligne	avec contrôle de position 5 maximum, sans contrôle de position : selon consommation
Alimentation des DAS	par alimentation externe 24 ou 48 Vcc
Consommation maximale par ligne de DAS	1,5 A
	Possibilité de programmer 9 groupes de verrouillage inter-fonctions
	Possibilité de retarder le déclenchement des lignes de mise en sécurité

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Fonction UGA	
Alarme restreinte	programmable de 0 à 5 mn
Ligne de diffuseur sonore (DS)	1 (soit 1 zone de diffusion d'alarme ZA)
Alimentation des DS	par alimentation externe de type AES 24 ou 48 Vcc
Consommation maximale de la ligne de DS	1,5 A
Nombre maxi BAAS de type SA ou SA ME	30
Autonomie UGA	12 h en veille
Contact auxiliaire	1 RCT 48 V / 2A
Tableau de synthèse	3 maximum

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand