ura
Sécurité rapprochée

ALARME INCENDIE

CARACTERISTIQUES PRODUIT

www.ura.fr

Désignation	CMSI B Modulable
Référence	322 000
Boucles de détection	2 évolutif à 8 par rajout de 3 modules de 2 boucles de détection (réf. 322 002)
Capacité des boucles de détection	30 déclencheurs manuels par boucle
Lignes de mise en sécurité	2
Type de DAS actionnables	À rupture de tension sans contrôle de position
Alimentation des DAS	Par AES externe
Zone d'alarme	1
Alarme restreinte	Réglable de 0 à 5 mn
Lignes de diffuseurs sonores et/ou lumineux	1
Nombre maximum de diffuseurs sonores et/ou lumineux	32
Lignes de BAAS	1
Nombre maximum de BAAS	16
Conforme aux normes	NF S 61-934, NF S 61-935, NF S 61-936
Certifié	NF SSI
Tableaux de synthèse	5 maximum
Degrés de protection	IP 30 / IK 07
Alimentation	230 V – 50/60 Hz
Batterie (non livrée)	3 ou 7 Ah en fonction de la configuration
Dimensions L x H x P (mm)	400 x 300 x 110

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand