ALARME INCENDIE

CARACTERISTIQUES PRODUIT

www.ura.fr

Désignation	CMSI B
Référence	322 010
Boucles de détection	8
Capacité des boucles de détection	32 déclencheurs manuels par boucle
Lignes de mise en sécurité	1
Type de DAS actionnables	À rupture de tension sans contrôle de position
Alimentation des DAS	Par AES externe
Zone d'alarme	1
Alarme restreinte	Réglable de 0 à 5 mn / Réglable de 5 à 15 mn
Lignes de diffuseurs sonores et/ou lumineux	3
Nombre maximum de DSAF et /ou DVAF	32 par ligne
Lignes de BAAS	3 (relais paramétrables configurés en mode BAAS)
Nombre maximum de BAAS	16 par ligne
Conforme aux normes	NF S 61-934, NF S 61-935, NF S 61-936
Certifié	NF SSI
Tableau répétiteur de confort (réf. 317 000)	5 maximum sur alimentation interne et 10 maximum avec alimentation externe
Tableau répétiteur d'exploitation (réf. 337 735)	15 maximum
Relais RCT paramétrables	– 3 en 48V/1A – 1 en 230V/0,5A
Connectivité	– 1 port de RS485 protocole Modbus – 1 port USB femelle type B pour paramétrage par logiciel

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Degrés de protection	IP 30 / IK 07
Alimentation	230 V – 50/60 Hz
Batterie (non livrée)	12V / 7 Ah (réf. 386 003)
Dimensions L x H x P (mm)	320 x 229 x 85

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand