ALARME INCENDIE

CARACTERISTIQUES PRODUIT

www.ura.fr

Désignation	Boîtier de zone 4 lignes pour CMSI adressable XL3
Référence	329 035
Fonction	Permet le raccordement de 4 lignes de mise en sécurité (DAS de compartimentage ou désenfumage ou dispositifs sonores et / ou lumineux d'alarme feu)
Certification	NF-SSI
Conforme aux normes	NF S 61-934
Nombre de lignes	4
Nombre maximum de DAS avec contrôle de position par ligne	5
Nombre maximum de DAS sans contrôle de position par ligne	32
Type de DAS raccordables	Rupture, émission permanente ou impulsionnelle
Nombre maximum de dispositifs sonores et/ou lumineux d'alarme feu par ligne	32
Courant maximal par ligne	1 A
Tension d'alimentation des lignes	24 Vcc ou 48 Vcc
Voyants	-2 LEDs / présence de tension d'alimentation -1 LED / court-circuit sur le Bus -1 LED / défaut / test
Adressage	Par micro-interrupteurs
Degrés de protection	IP 30 / IK 07
Classe climatique (règles NF-SSI)	AC1
Dimensions (mm) L x H x P	290 x 163 x 60
Connexion des entrées-sorties	Borniers débrochables

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand