ALARME INCENDIE

CARACTERISTIQUES PRODUIT

www.ura.fr

Désignation	T4 2 B
Référence	346 004
Type	Alarme incendie de Type 4
Boucle de déclencheurs manuels	2
Longueur boucle déclencheurs manuels	2 000 m avec câble 1 paire 9/10ème
Diffuseur sonore interne	Classe B (90 dB à 2 m)
Son diffuseur sonore interne	NF S 32-001
Sortie pour diffuseurs sonores externes et/ou visuels d'alarme feu supplémentaires	1
Consommation maximum des diffuseurs sonores externes et/ou visuels d'alarme feu supplémentaires	500 mA (soit environ 50 DS réf. 957 220 à 500 m)
Longueur maximum de la boucle de diffuseurs sonores externes et/ou visuels d'alarme feu supplémentaires	Câble 1 paire 1.5 mm^2 à 2.5 mm^2, jusqu'à 1000m
Autonomie	24 heures en veille et 5 mn en alarme générale
Contact auxiliaire	NO/NF (2 A sous 24 V ou 1 A sous 48 V)
Contact dérangement	NO/NF (2 A sous 24 V ou 1 A sous 48 V)
Entrée pour télécommande de mise au repos	1
Voyants de signalisation	Présence secteur, alarme feu, défaut batterie, mode test
Classe	II
Degré de protection	IK 07
Alimentation	230 V - 50 /60 Hz
Dimensions H x L x P (mm)	230 x 165 x 48
Fonction avancée	Mode test

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand