ALARME INCENDIE

CARACTERISTIQUES PRODUIT

www.ura.fr

Désignation	Alimentation Electrique de Sécurité
Référence	348 105
Tension d'entrée	230 V +/- 15 % - 50/60 Hz
Normes	NF EN 54-4, NF EN 12101-10, NF S 61-940, NF EN 60-950-1
Certification	CE CPR, NF SSI
Nombre de sorties	2 redondantes protégées
Voyants	Défaut secteur / Défaut batterie Présence sortie 1 / Présence sortie 2
Tension de sortie	56 V
Puissance	200 W
Courant de sortie	4 A
Reports d'alarme	Défaut secteur / Défaut batterie Présence sortie 1 ou Présence sortie 2 Par contacts secs : 1 A / 24 Vdc
Régime de neutre	TT, TN, IT
Classe	I
Capacité des batteries	4 x 17 Ah Réf. 386 019 (non fournies)
Indice de protection	IP 30
Température de fonctionnement	-5° C à + 40° C
Dimensions (mm) L x H x P	408 x 408 x 224
Pose	Saillie

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand