Keor PDU

μονοφασικά VFD - 800 VA off-line

3 103 32

Αρ. καταλ. **UPS 19'' με πρίζες στο μπροστινό μέρος**

Μονοφασικό UPS για τοποθέτηση σε ερμάριο 19''
Ονομαστική ισχύς 800 VA
Ενεργή ισχύς 480 W
Με 8 πρίζες τύπου σούκο ασφαλείας ή 8 πρίζες IEC
Αυτονομία έως 15 λεπτά (ανάλογα με το φορτίο)
Μπουτόν On/Off με LED και LED ένδειξης κατάστασης της μπαταρίας
Θύρα USB επικοινωνίας για σύνδεση με υπολογιστή
Περιλαμβάνει καλώδιο τροφοδοσίας και καλώδιο επικοινωνίας USB
Διαστάσεις: ύψος 88 mm (2U), πλάτος 440 mm (19"), βάθος 150 mm

3 103 31 Keor PDU 800 VA με 8 πρίζες IEC C13
3 103 32 Keor PDU 800 VA με 8 πρίζες τύπου σούκο ασφαλείας

Keor LP και Keor S

on-line double conversion UPS (tower) VFI - μονοφασικά

On-line double conversion

3 101 54

3 101 21

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Γενικά χαρακτηριστικά	3 103 31	3 103 32
Ονομαστική ισχύς (VA)	800	800
Ενεργός Ισχύς (W)	480	480
Τεχνολογία	Off-line (VFD)	Off-line (VFD)
Χαρακτηριστικά εισόδου		
Τάση εισόδου	160 Vac - 290 Vac	160 Vac - 290 Vac
Συχνότητα εισόδου	45 - 65 Hz	45 - 65 Hz
Χαρακτηριστικά εξόδου		
Τάση εξόδου	220/230/240 Vac ± 10 %	220/230/240 Vac ± 10 %
Συχνότητα εξόδου	50/60 Hz ± 1 %	50/60 Hz ± 1 %
Μπαταρίες		
Τύπος	12 V/9 Ah x 1	12 V/ 9Ah x 1
Χρόνος φόρτισης (έως 90 %)	6 ώρες max	6 ώρες max
Επικοινωνία και διαχείριση		
Ένδειξη LED	On-line, σφάλμα και επίπεδο μπαταρίας	On-line, σφάλμα και επίπεδο μπαταρίας
Ηχητική ειδοποίηση	Κατάσταση μπαταρίας, σφάλμα και υπερφόρτωση	Κατάσταση μπαταρίας, σφάλμα και υπερφόρτωση
Επικοινωνία	θύρα USB HID	θύρα USB HID
Μηχανικά χαρακτηριστικά		
Διαστάσεις Π x Υ x Β (mm)	88 (2U) x 440 (19'') x 150	88 (2U) x 440 (19'') x 150
Καθαρό βάρος (kg)	5,1	5,1
Συνθήκες λειτουργίας		
Θερμοκρασία λειτουργίας (˚C)	0 έως 40 ˚C	0 έως 40 ˚C
Σχετική υγρασία (%)	0 έως 95 % (χωρίς υγροποίηση)	0 έως 95 % (χωρίς υγροποίηση)
Καθαρό βάρος (kg)	≤ 40	≤ 40
Πρότυπα		
Πρότυπα συμμόρφωσης	EN 62040-1 EN 62040-2, CE	EN 62040-1 EN 62040-2, CE

Δέχονται την κάρτα επικοινωνίας αρ. καταλ. 3 110 58 / 59 (σελ. 161)

Αρ. καταλ. **Keor LP**

Ιδανικά για συστήματα ασφαλείας, συστήματα φωτισμού, CCTV, servers
Συντελεστής απόδοσης 0,9
Δυνατότητα απομακρυσμένης αυτόματης διακοπής της λειτουργίας (EPO)
Δυνατότητα bypass (προαιρετικό)
Λειτουργία cold-start
Προστασία τηλεφωνικής γραμμής/internet (RJ 11/RJ 45)

	Ισχύς (VA)	Ισχύς (W)	Αυτονομία (min)(1)	Αρ. πριζών τύπου IEC (10 A)	Βάρος (kg)
3 101 54	1000	900	5	3	10
3 101 56	2000	1800	5	6	17
3 101 58	3000	2700	5	6	23

Καμπίνες μπαταριών

3 105 98 Για UPS αρ. καταλ. 3 101 54
3 105 99 Για UPS αρ. καταλ. 3 101 56
3 106 00[1] Για UPS αρ. καταλ. 3 101 58

Εξαρτήματα

3 109 53 Εξωτερικό χειροκίνητο Bypass για Keor LP 1000-2000-3000
3 109 69 Κάρτα ψυχρών επαφών

Keor S

Ιδανικά για εγκαταστάσεις βιομηχανίας τροφίμων και εργαστήρια
LCD οθόνη
Συντελεστής απόδοσης 0,9
Παραλληλισμός μόνο για εφεδρεία (από 6000 έως 10000 VA)
Δυνατότητα λειτουργίας EPO
Δυνατότητα bypass
Λειτουργία cold-start
Μικρό αποτύπωμα
Inverter τεχνολογίας IGBT
Δυνατότητα τοποθέτησης μετασχηματιστή απομόνωσης

	Ισχύς (VA)	Ισχύς (W)	Αυτονομία (min)(1)	Βάρος (kg)
3 101 21	3000	2400	10	53
3 101 22	3000	2400	27	75
3 101 23	3000	2400	50	97
3 101 28	6000	5400	22	106
3 101 31	10000	9000	10	114

Δωρεάν software διαχείρισης UPS διαθέσιμο για download στο **www.ups.legrand.com**