Valena™ IN'MATIC μηχανισμοί

πρίζες τηλεόρασης, τηλεφώνου, πληροφορικής

7 530 65 + 7 547 99 + πλαίσιο Pearl 7 544 11

7 530 55 + 7 568 32 + πλαίσιο Black Matt 7 542 51

7 530 60 + 7 547 65 + πλαίσιο Narcis Chrome 7 543 41

7 530 38 + 7 554 12 πλαίσιο Aluminium 7 541 31

7 530 49 + 7 564 22 + πλαίσιο Black Matt 7 542 51

Οι μηχανισμοί Valena In'Matic δαθέτουν μεταλλική βάση στήριξης και προσφέρονται με ειδικό διαφανές προστατευτικό κάλυμμα.
Πίνακας επιλογής Valena Life/Allure πλακιδίων, **σελ. 293-296** και **298-301** και πλαισίων, **σελ. 297** και **302** αντίστοιχα

Αρ. καταλ.

Πρίζες τηλεόρασης - καλωδίωση σε αστέρα

Η καλωδίωση τύπου αστέρα (ξεχωριστό καλώδιο από κάθε πρίζα) προσφέρει εικόνα υψηλής ποιότητας.
Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 50083-4 και EN 50083-2.
HDTV συμβατό: μικρή απώλεια (<1,5dB)
LTE ready, με ειδικό περίβλημα για προστασία από πιθανές παρεμβολές των δικτύων 3G & 4G της κινητής τηλεφωνίας.
Κονέκτορας αρσενικός TV ∅ 9,5mm
Κονέκτορας θηλυκός R ∅ 9,5mm
Κονέκτορας τύπου F για SAT
Συνιστώμενο ομοαξονικό καλώδιο: 17VATC
Οπτικός έλεγχος της σύνδεσης

7 530 52 — Πρίζα TV-R-SAT
TV: 5-68/120-862 MHz
R: 87.5 - 108 MHz
SAT: 950-2400 MHz

7 530 57 — Πρίζα TV-SAT
TV: 5-68/120-862 MHz
SAT: 950-2400 MHz

7 530 51 — Πρίζα TV
Κονέκτορας αρσενικός ∅ 9,5mm
TV: 0-2400 MHz

7 530 50 — Πρίζα SAT τύπου "F"
SAT: 0-2400 MHz

Πρίζες τηλεόρασης - καλωδίωση σε σειρά

Συναντάται κυρίως σε αντικαταστάσεις παλαιών συστημάτων. Συνήθως απαιτείται ενισχυτής σήματος.
Κονέκτορας αρσενικός TV ∅ 9,5mm.
Κονέκτορας θηλυκός R ∅ 9,5mm.
Κονέκτορας τύπου F για SAT.
Συνιστώμενο ομοαξονικό καλώδιο: 17/19VATC.
Οπτικός έλεγχος της σύνδεσης

Πρίζες διέλευσης

Απώλεια 14 dB

7 530 65 — Πρίζα TV-R-SAT
TV: 5-68/120-862 MHz
R: 87.5-108 MHz
SAT: 950-2400 MHz

7 530 61 — Πρίζα TV
Κονέκτορας αρσενικός ∅ 9,5mm
TV: 0-862 MHz

Πρίζες τερματικές

Απώλεια 10 dB

7 530 64 — Πρίζα TV-R-SAT
TV: 5-68/120-862 MHz
R: 87.5-108 MHz
SAT: 950-2400 MHz

7 530 60 — Πρίζα TV
Κονέκτορας αρσενικός ∅ 9,5mm
TV: 0-862 MHz

Αρ. καταλ.

Πρίζα TV + RJ 45 - καλωδίωση σε αστέρα

7 530 55 — **Πρίζα TV + RJ45 UTP κατ. 6**
TV: 0-2400 MHz
RJ45: για σύνδεση σε εξωτερική συσκευή (κονσόλα παιχνιδιών, multimedia server) για πρόσβαση στο internet και Video on demand. Συνδέεται με ομοαξονικό καλώδιο + καλώδιο UTP κατ. 6 (ή 5e)

Πρίζες τηλεφώνου RJ11

Γρήγορη σύνδεση με κονέκτορα 1/4 στροφής

7 530 38 — Πρίζα RJ 11

7 530 39 — Πρίζα RJ 11 διπλή

Πρίζες πληροφορικής RJ 45

Πρίζες με κονέκτορα LCS² για γρήγορη σύνδεση χωρίς εργαλείο. Σήμανση των επαφών με διπλό χρωματικό κώδικα 568 A και B και σχέδιο καλωδίωσης. Δέχονται καλώδια AWG 22 single core έως AWG26 και AWG multicore.
Σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801 εκδ. 2-2, EN 50173-1 και TIA/EIA 568 C2

Πρίζες RJ 45 κατηγορίας 6 A

7 530 44 — Πρίζα UTP - 1 έξοδος

7 530 45 — Πρίζα UTP - 2 έξοδοι

7 530 48 — Πρίζα STP - 1 έξοδος

7 530 49 — Πρίζα STP - 2 έξοδοι

Πρίζες RJ 45 κατηγορίας 6

7 530 42 — Πρίζα UTP - 1 έξοδος

7 530 43 — Πρίζα UTP - 2 έξοδοι

Πρίζα RJ11 + RJ 45 UTP κατ. 6

7 530 32 — 2 έξοδοι, 1 για τηλέφωνο και 1 για πληροφορική

Οι πρίζες πληροφορικής δέχονται απλό πλακίδιο ή πλακίδιο με ετικέτα επιγραφής, βλ. πίνακα επιλογής, **σελ. 296, 301**