détecteurs Programme Mosaic™
tableau récapitulatif de l'offre

ECO 1

ECO

Pour un bâtiment de 100 m² avec éclairage naturel (tarif vert/jaune)

ÉCONOMIES / AN[1]
> 60 €
> 90 kg éq. CO_2


0 488 99


0 488 98


0 488 97


0 488 96


Livré en blister (p. 759)

DETECTION DE MOUVEMENT - POUR LIEUX DE PASSAGE		
Fixation	**15 m²**	**45 m²**
Faux-plafond	-	**0 488 99** (IR)
Saillie	-	**0 488 98** (IR/milieux humides)
Encastré	**0 488 97** (IR/3 fils) **0 488 96** (IR/2 fils)	-

ECO 2 - 1 CIRCUIT

Répondent à la RT 2012

ECO

Pour un bâtiment de 100 m² avec éclairage naturel (tarif vert/jaune)

ÉCONOMIES / AN[1]
> 80 €
> 120 kg éq. CO_2


0 488 06


0 488 13


0 488 10


0 784 52

	POUR LIEUX DE PASSAGE			POUR COULOIR ET GRANDE HAUTEUR	POUR BUREAUX, SALLE DE REUNIONS		POUR OPEN SPACE, ESCALIERS
Fixation	**15 m²**	**45 m²**	**180 m²**		**15 m²**	**90 m²**	**150 m²**
Faux-plafond	-	0 488 07 (IR) 0 488 08 (IR)	-	**0 488 17** (IR/IR)	-	0 488 06 (IR/US) 0 488 09 (IR/US)	0 488 05 (US)
Saillie	-	-	0 488 10 (IR)	**0 488 13** (IR)	-	-	-
Encastré	**0 784 53** (IR) 0 792 53 (IR)	-	-	-	**0 784 52** (IR/US) 0 792 52 (IR/US)	-	-

ECO 2 - 2 CIRCUITS

Répondent à la RT 2012

ON-OFF
réf. 0 488 50

ECO

Pour un bâtiment de 100 m² avec éclairage naturel (tarif vert/jaune)

ÉCONOMIES / AN[1]
> 80 €
> 120 kg éq. CO_2

ou

VARIATION DALI
réf. 0 488 51

ECO

Pour un bâtiment de 100 m² avec éclairage naturel (tarif vert/jaune)

ÉCONOMIES / AN[1]
> 90 €
> 140 kg éq. CO_2

ou

VARIATION 1-10 V
réf. 0 488 52

ECO

Pour un bâtiment de 100 m² avec éclairage naturel (tarif vert/jaune)

ÉCONOMIES / AN[1]
> 90 €
> 140 kg éq. CO_2


Contrôleur réf. 0 488 51 (p. 762)

DÉTECTEURS (à associer aux contrôleurs réf. 0 488 50/51/52 p. 762)

	POUR LIEUX DE PASSAGE			POUR COULOIR ET GRANDE HAUTEUR	POUR BUREAUX, SALLE DE REUNIONS		POUR OPEN SPACE, ESCALIERS
Fixation	**15 m²**	**45 m²**	**180 m²**		**15 m²**	**90 m²**	**150 m²**
Faux-plafond	-	0 488 20 (IR)	-	-	-	0 488 22 (IR/US)	0 488 21 (US)
Saillie	-	0 488 24 (IR)	0 488 30 (IR)	0 488 25 (IR)	-	0 488 23 (IR/US)	-
Encastré	0 784 85 (IR)	-	-	-	0 784 86 (IR/US)	-	-

1 : Calcul en euros suivant norme EN 15 193 et calcul en CO_2 suivant logiciel EIME modèle Electricité de France
Technologies : IR = infrarouge / US = ultrasonic

Références en gras : Produits de vente courante habituellement stockés par la distribution
Références en rouge : Produits nouveaux