οπτική ίνα LCS³

pigtails

0 326 24

0 327 44

0 322 31

0 322 31

Αρ. καταλ.		Pigtails
1m	2 m	**50/125 µm - OM3**
0 322 20	0 322 23	SC
0 322 21	0 322 24	LC
0 322 22		ST
		50/125 µm - OM4 (PC)
0 322 30	0 322 33	SC
0 322 31	0 322 34	LC
0 322 32		ST
		9/125 µm - OS2 - συμβατό OS1
0 322 40	0 322 45	SC-APC OS2
0 322 41	0 322 46	SC-UPC OS2
0 322 42	0 322 48	LC-APC OS2
0 322 43	0 322 47	LC-UPC OS2
0 322 44		ST-UPC OS2

	Σετ με 12 LC pigtails
	Μήκος 1 m - 12 χρώματα
0 326 24	OS2 12 pigtails LC-UPC
0 326 26	OM3 12 pigtails LC-UPC
0 326 71	OM4 12 pigtails LC-UPC

	Προστατευτικά καλύμματα για pigtails
0 327 44	Περιέχει 50 θερμοσυστελλόμενα καλύμματα των 40 mm

οπτική ίνα LCS³

κονέκτορες



0 322 70

0 322 72

0 322 73

0 322 75

Αρ. καταλ.	**Εργαλειοθήκη για προετοιμασία οπτικών ινών για κονέκτορες ταχείας σύνδεσης**
0 322 70	Επιτρέπει την ταχύτατη δημιουργία συνδέσεων LC, SC κονεκτόρων χωρίς θέρμανση, πολύπλοκα εργαλεία, κόλλα ή λείανση Πλήρες kit που περιέχει: - εργαλείο κοπής - πένσα απογύμνωσης (για ίνες και καλώδια) - μικροσκόπιο για επιβεβαίωση της ποιότητας της τομής - οδηγίες χρήσης και video - διάφορα εξαρτήματα (καθαριστικά πανάκια, μαρκαδόρος, κ.ά.)

	Κονέκτορες ταχείας σύνδεσης
	Γρήγορη σύνδεση με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης έως 5 φορές Δεν απαιτείται κόλλα
	Κονέκτορες OM3/OM4
	Σετ των 12 κονεκτόρων
0 322 71	LC PC 50/125 µm, 900/250 µm
0 322 72	SC PC 50/125 µm, 900/250 µm
	Κονέκτορες OS2
	Σετ των 12 κονεκτόρων
0 322 73	LC UPC 9/125 µm, 900/250 µm
0 322 74	SC UPC 9/125 µm, 900/250 µm
0 322 75	SC APC 9/125 µm, 900/250 µm