οπτική ίνα LCS³

καλώδια

0 325 13

0 325 08

οπτική ίνα LCS³

καλώδια μικτονόμησης

0 326 07

0 326 13

Χρωματικός κώδικας: FOTAG
Σύμφωνα με τα πρότυπα EN 50173-2 και ISO IEC 11801
Σε συσκευασία των 2000 m εκτός από τα tight-buffer OM4
Tight-buffer: “easy strip”
Δυνατότητα ειδικών διαμορφώσεων κατόπιν αιτήματος

Καλώδιο μονότροπης ίνας OS2 (9/125 μm) - (OS1)

Για εγκαταστάσεις μονότροπης ίνας 9/125 μm, OS2

Αρ. καταλ. Loose tube	Αρ. καταλ. Tight-buffer 900 μm	
		Εσωτερική/εξωτερική χρήση
		Κίτρινο περίβλημα LSZH
0 325 02		4 ίνες - Euroclass Dca
0 325 12		6 ίνες - Euroclass Dca
0 325 03		8 ίνες - Euroclass Dca
0 325 14	0 325 50	12 ίνες - Euroclass Dca
0 325 26		12 ίνες - Euroclass Cca
0 325 51		24 ίνες - Euroclass Dca
		Εξωτερική χρήση
		Ενισχυμένο μαύρο περίβλημα PE
0 325 23		4 ίνες
0 325 13		6 ίνες
0 325 24		8 ίνες
0 325 15		12 ίνες
0 325 25		24 ίνες

Καλώδιο πολύτροπης ίνας OM4 (50/125 μm)

Για εγκαταστάσεις πολύτροπης ίνας 50/125 μm, OM4
Για δίκτυα 10 Gb Ethernet

Αρ. καταλ. Loose tube	Αρ. καταλ. Tight-buffer 900 μm	
		Εσωτερική/εξωτερική χρήση
		Γαλάζιο περίβλημα LSZH
0 325 43		4 ίνες - Euroclass Dca
	0 326 65	6 ίνες - Euroclass Dca - 500 m
	0 326 66	6 ίνες - Euroclass Dca - 1000 m
0 325 44		8 ίνες - Euroclass Dca
0 325 45		12 ίνες - Euroclass Dca
0 325 49		12 ίνες - Euroclass Cca
	0 326 67	12 ίνες - Euroclass Dca - 1000 m
	0 326 68	24 ίνες - Euroclass Dca - 1000 m
		Εξωτερική χρήση
		Ενισχυμένο μαύρο περίβλημα PE
0 325 46		4 ίνες
0 325 47		8 ίνες
0 325 48		12 ίνες

Καλώδιο πολύτροπης ίνας OM3 (50/125 μm)

Για εγκαταστάσεις πολύτροπης ίνας 50/125 μm, OM3
Για δίκτυα 10 Gb Ethernet

Αρ. καταλ. Loose tube	Αρ. καταλ. Tight-buffer 900 μm	
		Εσωτερική/εξωτερική χρήση
		Γαλάζιο περίβλημα LSZH
		Euroclass Dca
0 325 37		4 ίνες
	0 325 10	6 ίνες
0 325 38		8 ίνες
0 325 39	0 325 11	12 ίνες
0 325 53	0 325 52	24 ίνες
		Εξωτερική χρήση
		Ενισχυμένο μαύρο περίβλημα PE
0 325 40		8 ίνες
0 325 41		12 ίνες
0 325 42		24 ίνες

Καλώδιο μικτονόμησης OS 1/OS 2 (UPC)

Μέγιστη απώλεια: 0,25 dB
Για εγκαταστάσεις μονότροπης ίνας 9/125 μm
Κίτρινο περίβλημα

Αρ. καταλ.	
	Duplex SC/SC
0 326 00	Μήκος 1 m
0 326 01	Μήκος 2 m
0 326 02	Μήκος 3 m
	Duplex SC/LC
0 326 03	Μήκος 1 m
0 326 04	Μήκος 2 m
0 326 05	Μήκος 3 m
	Duplex LC/LC
0 326 06	Μήκος 1 m
0 326 07	Μήκος 2 m
0 326 08	Μήκος 3 m

Καλώδιο μικτονόμησης OM 4 (50/125 μm)

Για δίκτυα 10 Giga Ethernet
Μέγιστη απώλεια: 0,15 dB
Για εγκαταστάσεις πολύτροπης ίνας 50/125 μm
Μωβ περίβλημα

Αρ. καταλ.	
	Duplex SC/SC
0 326 30	Μήκος 1 m
0 326 31	Μήκος 2 m
0 326 32	Μήκος 3 m
	Duplex LC/LC
0 326 34	Μήκος 1 m
0 326 35	Μήκος 2 m
0 326 36	Μήκος 3 m

Καλώδιο μικτονόμησης OM 3 (50/125 μm)

Για δίκτυα 10 Giga Ethernet
Μέγιστη απώλεια: 0,25 dB
Για εγκαταστάσεις πολύτροπης ίνας 50/125 μm
Μωβ περίβλημα

Αρ. καταλ.	
	Duplex SC/SC
0 326 09	Μήκος 1 m
0 326 10	Μήκος 2 m
0 326 11	Μήκος 3 m
	Duplex SC/LC
0 326 12	Μήκος 1 m
0 326 13	Μήκος 2 m
0 326 14	Μήκος 3 m
	Duplex LC/LC
0 326 15	Μήκος 1 m
0 326 16	Μήκος 2 m
0 326 17	Μήκος 3 m

Για περισσότερα προϊόντα και λύσεις LCS³,
επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης