Armoires Altis™ métal

plaques passe-câbles



0 481 52



0 481 62



Exemple de plaque passe-câbles à balai installée dans une armoire Altis



Exemple de plaque Cabstop en situation

Caractéristiques techniques et schéma de disposition de plaques **p. 201**
Tableaux de choix **p. 184-189**

Plaques pour ajour bas d'armoires Altis :
- passe-câbles (à balai d'étanchéité, à joint mousse, pour presse-étoupe, Cabstop)
- obturatrices, à commander séparément à partir de la profondeur 500 mm

Pour armoires largeur 1200 ou 1600 mm, 2 ensembles largeur 600 ou 800 mm respectivement sont nécessaires
Livrées avec visserie et joint

Réf.	Plaques à balai d'étanchéité IP 43
	Composées de 2 plaques avec balai d'étanchéité
	Pour armoires profondeur ≥ 400 mm
	Armoires largeur (mm)
0 481 50[1]	400
0 481 52[1]	600
0 481 54[1]	800
0 481 56[1]	1000

	Plaques à joint mousse IP 43
	Composées de 2 plaques à joint mousse d'étanchéité 25 x 30 mm
	Pour armoires profondeur ≥ 400 mm
	Armoires largeur (mm)
0 481 60[1]	400
0 481 62[1]	600
0 481 64[1]	800
0 481 66[1]	1000

	Plaques pour presse-étoupe IP 55
	Pour armoires profondeur ≥ 400 mm
	Armoires largeur (mm)
0 481 80[1]	400
0 481 81[1]	600
0 481 82[1]	800
0 481 83[1]	1000

	Plaques Cabstop IP 55
	Plaques en polypropylène ignifugé RAL 7035 Entrées de câbles constituées d'une mâchoire serre-câbles assurant la tenue mécanique, et de zones élastomères assurant l'étanchéité Entrée Ø5 à 14 équivalent PE ISO 16/20 et PE PG 9/11/13/16 Entrée Ø14 à 24 équivalent PE ISO 25/32 et PE PG 21/22 Perforables directement avec le câble (sans outil) Epousent parfaitement le câble Livrées avec bouchons d'étanchéité permettant d'obturer une entrée percée tout en garantissant l'IP 55, et outils de débrayage du câble
	Pour armoires profondeur ≥ 400 mm
	Armoires largeur (mm)
0 481 70[1]	400
0 481 72[1]	600
0 481 74[1]	800
0 481 76[1]	1000

Réf.	Plaques obturatrices		
	Pour armoires		Nbre de plaques composant l'ensemble
	Larg. (mm)	Prof. (mm)	
0 481 57	400	500	1
0 481 58	400	600	1
0 481 59	400	800	2
0 481 67	600	500	1
0 481 68	600	600	1
0 481 69	600	800	2
0 481 77	800	500	1
0 481 78	800	600	1
0 481 79	800	800	2
0 481 87	1000	500	1
0 481 88	1000	600	1
0 481 89	1000	800	2

1 : Plaque obturatrice à commander séparément à partir de profondeur 500 mm

Presse-étoupe plastique, métal, avec joint à entrées multiples
p. 138