Transformateurs d'équipement

monophasés

0 428 40 + 0 428 99

0 428 41 livré avec barrette de connexion

Barrette de connexion fournie jusqu'à 450 VA (sauf réf. 0 428 46)

0 428 75

0 427 92

Caractéristiques techniques **p. 261 et catalogue en ligne**
Schéma de couplage **catalogue en ligne**

IP 2X ou xxB sans barrettes de couplage jusqu'à 450 VA (jusqu'à 310 VA en 12-24 V) - IK 04
Possibilité de clipsage jusqu'à 160 VA avec accessoires 0 044 16 ou 0 428 99
Transformateurs bi-tension secondaire livrés avec barrettes de couplage
Transformateurs jusqu'à 450 VA livrés avec barrette isolée pour connexion de 0 V secondaire / masse (sauf réf. 0 428 46)
Conformes à la norme IEC EN 61558-2-6 pour 12 V, 24 V et 48 V et conformes à la norme IEC EN 61558-2-4 pour 115 V et 230 V
Produits adaptés à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1

Sécurité

Primaire : 230-400 V∿
Secondaire : 12 - 24 V∿

Réf.	Puissance (VA)	Capacité des bornes câble souple (mm²) primaire	Capacité des bornes câble souple (mm²) secondaire
0 428 40	40	1 à 4	1 à 4
0 428 41	63	1 à 4	1 à 4
0 428 42	100	1 à 4	1 à 4
0 428 43	160	1 à 4	1 à 4
0 428 44	220	1 à 4	1 à 4
0 428 45	310	1 à 4	1 à 4
0 428 46	450	1 à 4	1 à 16
0 428 47	630	1 à 4	1 à 16
0 428 49	1000	0,25 à 6	4 à 35

Primaire : 230-400 V∿
Secondaire : 24 V∿

Réf.	Puissance (VA)	primaire	secondaire
0 428 55	40	1 à 4	1 à 4
0 428 56	63	1 à 4	1 à 4
0 428 57	100	1 à 4	1 à 4
0 428 58	160	1 à 4	1 à 4
0 428 59	220	1 à 4	1 à 4
0 428 60	310	1 à 4	1 à 4
0 428 61	450	1 à 4	1 à 4
0 428 62	630	1 à 4	1 à 16

Primaire : 230-400 V∿
Secondaire : 24 - 48 V∿

Réf.	Puissance (VA)	primaire	secondaire
0 428 70	40	1 à 4	1 à 4
0 428 71	63	1 à 4	1 à 4
0 428 72	100	1 à 4	1 à 4
0 428 73	160	1 à 4	1 à 4
0 428 74	220	1 à 4	1 à 4
0 428 75	310	1 à 4	1 à 4
0 428 76	450	1 à 4	1 à 4
0 428 77	630	1 à 4	1 à 16

Séparation des circuits

Primaire : 230-400 V∿
Secondaire : 115 - 230 V∿

Réf.	Puissance (VA)	Capacité des bornes câble souple (mm²) primaire	Capacité des bornes câble souple (mm²) secondaire
0 427 85	40	1 à 4	1 à 4
0 427 86	63	1 à 4	1 à 4
0 427 87	100	1 à 4	1 à 4
0 427 88	160	1 à 4	1 à 4
0 427 89	220	1 à 4	1 à 4
0 427 90	310	1 à 4	1 à 4
0 427 91	450	1 à 4	1 à 4
0 427 92	630	1 à 4	1 à 4

Accessoires

Pour clipsage sur rail des transformateurs jusqu'à 160 VA

Montage vertical
0 428 99 Platine

Montage horizontal 90° avec 2 griffes
0 044 16 Griffe largeur 10 mm
Trou taraudé pour vis M 4

Transformateurs monophasés et triphasés IP 21, monophasés IP 55, autotransformateurs, locaux hospitaliers
p. 262 à 265

Configurations sur mesure
Contactez votre direction régionale