Conduits ICTA 3422 Chronofil™

conduits cintrables pour bâtiments d'habitation et bâtiments tertiaires

ICTA	3	4	2	2
	Résistance		Température	
	écrasement	chocs	mini	maxi
	750 N	6 J	- 5 °C	+ 90 °C

09016

09131

Explication du code **p. 827**
Choix du diamètre des conduits **p. 827**
Pouvoir Calorifique supérieur **catalogue en ligne**
Lexique **catalogue en ligne**

Conformes à la norme EN 61386-22
Conduit seul : IP 68
Conduit + manchon : IP 44
Conduits préfilés mono et multiconducteurs
Système d'identification des circuits : bleu pour les courants forts, vert pour les courants faibles
Autres couleurs disponibles sur demande pour les circuits dédiés
Pour installation en saillie (intérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)
Adaptés pour le béton préfabriqué (conformément aux exigences de la NF C 15-100)
La marque NF apposée sur le conduit ne concerne que le conduit

Conduits ICTA Chronofil - courants forts

ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé

Réf.		Couleur des conducteurs
RAL 5010	**Ø16 mm**	
09028	1 conducteur x 2,5 mm²	
09001	2 conducteurs x 1,5 mm²	
09002	2 conducteurs x 1,5 mm²	
09004	3 conducteurs x 1,5 mm²	
09006	3 conducteurs x 1,5 mm²	
09008	3 conducteurs x 1,5 mm²	
09010	3 conducteurs x 1,5 mm²	
09012	3 conducteurs x 1,5 mm²	
09014	3 conducteurs x 1,5 mm²	
09015	3 conducteurs x 1,5 mm²	
	Ø20 mm	
09054	1 conducteur x 16 mm²	
09016	3 conducteurs x 1,5 mm²	
09031	3 conducteurs x 2,5 mm²	
09032	3 conducteurs x 2,5 mm²	
09035	3 conducteurs x 2,5 mm²	
09037	3 conducteurs x 2,5 mm² + 1 conducteur x 1,5 mm²	+
09040	3 conducteurs x 2,5 mm² + 1 conducteur x 1,5 mm²	+
09043	3 conducteurs x 2,5 mm² + 2 conducteurs x 1,5 mm²	+
09019	4 conducteurs x 1,5 mm²	
09020	4 conducteurs x 1,5 mm²	
09022	5 conducteurs x 1,5 mm²	
09025	5 conducteurs x 1,5 mm²	
Noir		
09066	Télérepport simple	
RAL 5010	**Ø25 mm**	
09046	3 conducteurs x 6 mm²	

Conduit ICTA ChronoBus - courants forts

ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé

Réf.		Couleur des conducteurs
RAL 5010	**Ø16 mm**	
09116	MyHOME Domotique Câble BUS 2 fils 2 x 0,5 mm²	

Conduits ICTA Chronofil - courants faibles

ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé
Conviennent pour travaux de rénovation

Réf.	
RAL 6029	**Ø20 mm**
09090	Câble télécom ivoire 298 4 paires 5/10ème
09160	Câble coaxial 17 VATC
09180	Câble Grade 3 - TV + SAT - 4 paires - cat. 6 F/FTP
09190	Câble Grade 2 - 4 paires - cat. 6 F/UTP
09191	Câble Grade 2 - TV + SAT - 4 paires - cat. 6 F/UTP
09195	Câble interphonie - 3 paires
	Ø25 mm
	Répondent aux exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C15520
	Conviennent pour tous les projets neufs : répondent aux exigences de l'Arrêté du 3 août 2016
09091	Câble télécom ivoire 298 4 paires 5/10ème
09081	Câble Grade 1 - cat. 5 F/UTP
09079	Câble interphonie - 3 paires
09130	Câble Grade 2 - 4 paires - cat. 6 F/UTP
09131	Câble Grade 2 - TV + SAT - 4 paires - cat. 6 F/UTP
09140	Câble Grade 3 - TV + SAT - 4 paires - cat. 6 F/FTP

Autres configurations sur-mesure
Contactez votre direction régionale

Accessoires **p. 821**

Fiches techniques
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr