LES SERVICES SANTÉ

LEGRAND À VOTRE SERVICE POUR LES MISES EN ŒUVRE DE SYSTÈMES D'APPEL INFIRMIÈRE

Accompagnement lors de la mise en service, ou mise en service complète, contactez le Service Relations Pro et choisissez le niveau d'aide dont vous avez besoin pour votre projet.

- Exigence d'avoir une étude complète, d'être accompagné pour mettre en service votre système d'appel infirmière BUS/SCS Mosaic, tester votre installation, assurer la continuité de service...

- Gérer efficacement et piloter un bâtiment dans son ensemble, pour faire communiquer, voire interagir entre eux les différents systèmes et applications installés.

LES SERVICES LEGRAND

Retrouvez l'ensemble des services Legrand sur legrand.fr

Pour plus de renseignements,
Contactez le Service Relations Pro au

0810 48 48 48 Service 0,05 € / min + prix appel

Mosaic™ luminaires à LEDs

résidence EHPAD et bâtiments de santé

Antimicrobien[1]

0 783 05

Normes en vigueur **p. 1027**
Tableau de choix mécanismes Mosaic antimicrobien **p. 1015-1016**

Eclairage par LEDs de très faible consommation et d'une durée de vie estimée à 100000 heures
IP 20 - Classe I
Matière aluminium et ABS, couleur gris, antimicrobien[1] (sauf verrine)
Tenue au fil incandescent : 850 °C - Ra ou IRC > 80
Conformes aux normes EN 60598-1, NF EN 60598-2-25, NF EN 12464-1

Réf.	Luminaire ECO 1
0 783 29	Idéalement conçu pour les maisons de retraite, résidences pour personnes âgées, EHPAD, établissements faiblement médicalisés et domicile T° de couleur : 4000 °K IK 04 Longueur de l'applique : 0,97 m **Eclairage de lecture et d'ambiance** Eclairage de lecture 13 W (1146 lumens) Eclairage d'ambiance 21 W (2315 lumens) par LEDs Applique avec commande déportée de la lecture et de l'ambiance
0 783 05	**Luminaire ECO 2** **Eclairage de lecture et d'ambiance dynamique** Idéalement conçu pour les maisons de retraite, résidences pour personnes âgées, EHPAD, établissements faiblement médicalisés et domicile Permet une gestion automatique de la couleur de l'éclairage (blanche à ambrée) en fonction des moments de la journée, afin de réduire les déficiences cognitives Equipé d'une cellule de luminosité, permet une adaptation automatique de l'intensité de la lumière en fonction de l'apport lumineux naturel Eclairage de lecture 13 W (1146 lumens) Eclairage d'ambiance 21 W (2315 lumens) par LEDs T° de couleur : lecture 4000 °K, ambiance de 2700 à 6500 °K IK 04 Applique avec commande déportée de la lecture et de l'ambiance Longueur de l'applique : 0,97 m

1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface

Goulotte blanc antimicrobien Mosaic **p. 954**

Appliques Prismaline LED pour salle de bains **p. 797**

Produit de vente courante - ***Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur*** - Produit disponible sous 72h - Produit nouveau