


Les grands espaces : le câblage sans contraintes

COFFRETS PLEXO³, UN CONCENTRÉ D'USAGES 2




Une large gamme de coffrets...




11 tailles de coffrets

- de 2 à 8 modules
- 12 modules de 1 à 3 rangées
- 18 modules de 1 à 4 rangées


Circulation et gestion des câbles optimisée



▲ Espace sous-rails (rail 2 positions ajustable en profondeur)



▲ Espace entre rails (permettant d'utiliser le peigne vertical)



▲ Espace latéral



▲ Bracquet permettant le guidage des câbles


...répondant à vos multiples configurations




Les coffrets Plexo³ reçoivent :

- ▶ les plaques perforées LINA 25 pour intégration de produits non modulaires (transformateurs, alimentations...) associées aux plastrons pleins
- ▶ les DPX³ grâce au rail 2 positions ajustable en profondeur
- ▶ les plastrons pleins accueillant des commandes industrielles Osmoz et des produits de mesure

La modularité : le confort assuré



Fixation du coffret...



Chaque coffret est équipé d'entrées pré-défonçables pour 2 modes de fixation sur le mur :

- ▶ fixation type « porte-manteau » (1 point au centre, 2 points en bas).

Rapidité et facilité de mise en œuvre



▲ Plastron amovible : maintenance facilitée à la rangée



▲ Rail amovible à la rangée




▲ Châssis extractible pour un câblage hors coffret




▲ Bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret

...sur le mur




▶ Fixation « périphérique » ajustable (4 points de fixation).

Sens dessus dessous : la performance garantie



Astuces valables sur l'ensemble de la gamme

Reversibilité totale porte et coffret...



Plus de question à se poser,
le câblage peut se faire par
en haut ou par en bas sans
distinction.

Étanchéité et robustesse renforcées pour vous accompagner sur tous vos chantiers



▲ IP 65 : étanchéité garantie pour installation dans des lieux humides et traitement UV



▲ IK 09 : résistance renforcée aux chocs (polystyrène renforcé choc)



▲ Poignée protégée grâce à son encastrement (meilleure protection aux chocs)



▲ Double point de fermeture pour garantie de l'étanchéité



...et sécurité garantie



- ▶ Plombage possible entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret.
- ▶ Verrouillage possible de la porte (serrure à clé).

L'accès direct au coffret : gain de temps assuré

COFFRETS PLEXO³, UN CONCENTRÉ D'USAGES ∞



18
modules

12
modules

2 à 8
modules

Astuces valables sur l'ensemble de la gamme

Fixation directe du Programme Plexo sur le coffret



- ▶ Pré-découpes latérales permettant de fixer directement des mécanismes encastrés du Programme Plexo (à partir de 2 rangées).

Embouts à perforation directe prémontés et empreintes défonçables



▲ Embouts à perforation directe ISO 20 et ISO 25 montés d'origine sur une face



▲ Entrée de câbles pré-découpées sur l'autre face



▲ Possibilité de fixer un presse-étoupe



▲ Prédécoupe ISO 32 pour embout à perforation directe (livré) ou presse étoupe

Embouts à perforation directe

Embouts ISO à perforation directe du câble.

Montage et démontage sans outil.

IP 65, IK 09 garantis avec le câble inséré.

Embouts livrés montés d'origine.

Capacité d'accueil des sections de câble supérieure à un P.E standard.

Maintien du câble garanti dans l'embout.

Entrée de câbles pré-découpés pas ISO


Entrées de câbles pouvant accueillir des presse-étoupes (applications tertiaires et industrielles).

Possibilité de monter un presse-étoupe en lieu et place d'un embout.

Gaine multifonctions : multipliez les usages



Différentes associations...



▶ La gaine multi-fonction s'associe en vertical pour coffrets de 2 à 4 rangées ou en horizontal (pour coffrets 12 ou 18 modules).

Modularité et fonctionnalités en plus



▲ Fixation de commandes Osmoz




▲ Fixation de prises P17




▲ Possibilité de montage d'obturateurs
(fonctions gaine à câbles par exemple)

...grâce à l'ensemble du kit de jumelage



▶ Cet ensemble de jumelage assure le passage des câbles entre la gaine multifonctions et le coffret mais aussi entre deux coffrets, en horizontal ou en vertical tout en maintenant l'IP 65.

DIRECTIONS RÉGIONALES



● Centres Innoval

1 - DIRECTION RÉGIONALE ÎLE DE FRANCE

BP 37, 82 rue Robespierre - 93170 Bagnolet

Départements : 75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95

☎ : 01 49 72 52 00

Fax : 01 49 72 92 38

✉ : fr-dr-paris@legrand.fr

2 - DIRECTION RÉGIONALE NORD

12A avenue de l'Horizon
59650 Villeneuve d'Ascq

Départements : 02 - 08 - 10 - 51 - 52 - 59 - 60 - 62 - 80

☎ : 0 805 129 129

Fax : 03 20 89 18 66

✉ : fr-dr-lille@legrand.fr

3 - DIRECTION RÉGIONALE EST

8 rue Gay Lussac - 67201 Eckbolsheim

Départements : 25 - 39 - 54 - 55 - 57 - 67 - 68 - 70 - 88 - 90

☎ : 03 83 98 08 09

Fax : 03 83 98 61 59

✉ : fr-dr-strasbourg@legrand.fr

4 - DIRECTION RÉGIONALE RHÔNE-ALPES BOURGOGNE AUVERGNE

8 rue de Lombardie - 69800 Saint-Priest

Départements : 01 - 03 - 07 - 15 - 21 - 26 - 38 - 42 - 43 - 58 - 63 - 69 - 71 - 73 - 74 - 89

☎ : 0 800 715 715

Fax : 04 78 69 87 59

✉ : fr-dr-lyon@legrand.fr

5 - DIRECTION RÉGIONALE MÉDITERRANÉE

Le Campus Arteparc - Bâtiment C
595 Rue Pierre Berthier
13591 Aix en Provence Cedex 3

Départements : 2A - 2B - 04 - 05 - 06 - 11

13 - 30 - 34 - 48 - 66 - 83 - 84 - Monaco

☎ : 0 800 730 800

Fax : 04 42 90 28 39

✉ : fr-dr-aix-en-provence@legrand.fr

6 - DIRECTION RÉGIONALE SUD-OUEST

73 rue de la Morandière
33185 Le Haillan

Départements : 09 - 12 - 19 - 23 - 24 - 31 - 32 - 33 - 40 - 46 - 47 - 64 - 65 - 81 - 82 - 87

☎ : 0 805 121 121

Fax : 05 57 29 07 30

✉ : fr-dr-bordeaux@legrand.fr

7 - DIRECTION RÉGIONALE ATLANTIQUE VAL DE LOIRE

Parc de l'Aubinière - 14 impasse des Jades
44338 Nantes Cedex 3

Départements : 16 - 17 - 18 - 28 - 36 - 37 - 41 - 44 - 45 - 49 - 53 - 72 - 79 - 85 - 86

☎ : 0 805 120 805

Fax : 02 28 09 25 26

✉ : fr-dr-nantes@legrand.fr

8 - DIRECTION RÉGIONALE BRETAGNE NORMANDIE

167 route de Lorient - Parc Monier
Immeuble Le Cassiopé - 35000 Rennes

Départements : 14 - 22 - 27 - 29 - 35 - 50 - 56 - 61 - 76

☎ : 02 99 23 67 67

Fax : 02 99 23 67 68

✉ : fr-dr-rennes@legrand.fr

FORMATION CLIENTS

Innoval - 87045 Limoges Cedex - France

☎ : 05 55 06 88 30

Fax : 05 55 06 74 91

Relations Enseignement Technique

☎ : 05 55 06 77 58

Fax : 05 55 06 88 62

SERVICE EXPORT

87045 Limoges Cedex - France

☎ : 05 55 06 87 87

Fax : 05 55 06 74 55

✉ : direction-export.limoges@legrand.fr

service Relations Pro

0810 48 48 48

Service gratuit
+ prix appel

du lundi au vendredi 8h à 18h
128 av. de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
E-mail : accessible sur legrand.fr

SUIVEZ-NOUS SUR

@ legrand.fr

youtube.com/user/legrandvideos

facebook.com/LegrandFrance

twitter.com/legrand

pinterest.com/legrandfrance



LEGRAND SNC

SNC au capital de 6 938 885 €

RCS Limoges 389 290 586

Siège social

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny

87045 Limoges Cedex - France

☎ : 05 55 06 87 87 +

Fax : 05 55 06 88 88