GOULOTTES DE CLIMATISATION VIACLIM™

→ 70 X 40

16740 + 16750

16748



	Emb.	Blanc
Goulotte 70 x 40 mm, longueur 2 m, pour mono-split		
Couvercle	48 M	16740
Base plane, livrée avec 4 agrafes	40 M	16750
Composants de cheminement		
Angle intérieur	10 P	16741
Angle extérieur	10 P	16742
Angle plat	10 P	16743
Embout	10 P	16744
Joint de couvercle	10 P	16745
Té de dérivation	5 P	16746
Traversée de cloison droite	10 P	16748
Traversée de cloison coudée	10 P	16749

CAPACITÉ DE CÂBLAGE

Installation inférieure à 3000 W		Installation entre 3000 W et 5000 W	
Liaison frigorifique		Liaison frigorifique	
1/4"	3/8"	1/4"	1/2"
Ø 25 mm	Ø 28 mm	Ø 25 mm	Ø 31 mm





→ 70 X 60

16760 + 16751



	Emb.	Blanc
Goulotte 70 x 60 mm, longueur 2 m, pour mono-split		
Couvercle	32 M	16760
Base plane, livrée avec 4 agrafes	32 M	16751
Composants de cheminement		
Angle intérieur	10 P	16761
Angle extérieur	10 P	16762
Angle plat	10 P	16763
Embout	10 P	16764
Joint de couvercle	10 P	16765
Té de dérivation	5 P	16766
Traversée de cloison droite	10 P	16768
Traversée de cloison coudée	10 P	16769

CAPACITÉ DE CÂBLAGE

Installation inférieure à 3000 W		Installation entre 3000 W et 5000 W		Installation supérieure à 5000 W	
Liaison frigorifique		Liaison frigorifique		Liaison frigorifique	
1/4"	3/8"	1/4"	1/2"	3/8"	5/8"
Ø 25 mm	Ø 28 mm	Ø 25 mm	Ø 31 mm	Ø 28 mm	Ø 34 mm