GUIDE CÂBLE VIADIS™

10 X 10

14223



Guide-câble 10 x 10 mm, longueur 2 m	Emb.	Blanc Artic
1 compartiment, fond + couvercle	200 M	14223
1 compartiment, auto-adhésive, fond + couvercle	180 M	14224

CAPACITÉ DE CÂBLAGE



Section par compartiment : 70 mm²
Ø maxi. de câble : 7 mm

Capacité maximum des conducteurs (pour un type de conducteur donné)							
Fils (mm²)				Courant fort (mm²)		Courant faible (mm)	
1,5²	2,5²	4²	6²	3 x 1,5²	3 x 2,5²	4 paires Ø 6	Coaxial Ø 7
3	2	1	0	0	0	1	1

16 X 12.5

14225



Guide-câble 16 x 12.5 mm, longueur 2 m	Emb.	Blanc Artic
1 compartiment, fond + couvercle	96 M	14225
1 compartiment, auto-adhésive, fond + couvercle	90 M	14226

CAPACITÉ DE CÂBLAGE

Section par compartiment : 120 mm²
Ø maxi. de câble : 9 mm

Capacité maximum des conducteurs (pour un type de conducteur donné)							
Fils (mm²)				Courant fort (mm²)		Courant faible (mm)	
1,5²	2,5²	4²	6²	3 x 1,5²	3 x 2,5²	4 paires Ø 6	Coaxial Ø 7
8	5	3	2	1	0	1	1

SUR MESURE

Autres dimensions

Contactez votre responsable commercial