GOULOTTES DE DISTRIBUTION VIADIS™

→ 32 X 16

16240

16247



	Emb.	Blanc Artic
Goulotte 32 x 16 mm, longueur 2 m		
1 compartiment, fond + couvercle	60 M	**16240**
Composants de cheminement		
Angle intérieur variable ± 5°	20 P	**16241**
Angle extérieur variable ± 5°	20 P	**16242**
Angle plat	20 P	**16243**
Embout	20 P	**16244**
Joint de couvercle	20 P	16245
Té	20 P	16246
Sortie de plafond	20 P	16247

CAPACITÉ DE CÂBLAGE



Section par compartiment : 300 mm²
Ø maxi. de câble : 10 mm

Capacité maximum des conducteurs (pour un type de conducteur donné)							
Fils (mm²)				Courant fort (mm²)		Courant faible (mm)	
1,5²	2,5²	4²	6²	3 x 1,5²	3 x 2,5²	4 paires Ø 6	Coaxial Ø 7
-	-	-	-	3	3	8	6

→ 25 X 25

16260

16265



	Emb.	Blanc Artic
Goulotte 25 x 25 mm, longueur 2 m		
1 compartiment, fond + couvercle	100 M	**16260**
Composants de cheminement		
Angle intérieur variable ± 5°	20 P	**16261**
Angle extérieur variable ± 5°	20 P	**16262**
Angle plat	20 P	**16263**
Embout	20 P	**16264**
Joint de couvercle	20 P	16265
Té	20 P	16266
Sortie de plafond	20 P	16267

CAPACITÉ DE CÂBLAGE

Section par compartiment : 360 mm²
Ø maxi. de câble : 18 mm

Capacité maximum des conducteurs (pour un type de conducteur donné)							
Fils (mm²)				Courant fort (mm²)		Courant faible (mm)	
1,5²	2,5²	4²	6²	3 x 1,5²	3 x 2,5²	4 paires Ø 6	Coaxial Ø 7
-	-	-	-	4	3	9	5