GOULOTTES D'INSTALLATION LOGIX™
ALUMINIUM COUVERCLE 45

→ 190 X 50

32619

48183

	Emb.	Aluminium
Goulotte 190 x 50 mm longueur 2 m		
3 compartiments, fond seul, ajouter 3 couvercles	8 M	32619
Couvercle alu	24 M	48228
Couvercle PVC (peint couleur alu)	24 M	68328
Composants de cheminement		
Angle intérieur variable 80°/120°	5 P	68318
Angle extérieur variable 60°/120°	5 P	68319
Fond d'angle intérieur VDI	10 P	48182
Fond d'angle extérieur VDI	10 P	48183
Angle plat	2 P	68317
Embout	5 P	68321
Joint de sol PVC	24 M	68349
Joint de fond	5 P	68378
Joint de couvercle	10 P	68351

COTES



RÉSERVATION ANGLE





CAPACITÉ DE CÂBLAGE



Section par compart. (mm²)		Capacité maximum des conducteurs (pour un type de conducteur donné)					Ø maxi de câble (mm)
		Fils		Courant fort		Courant faible (mm)	
		1,5 mm² Ø 3	2,5 mm² Ø 3,5	3 x 1,5 mm² Ø 9	3 x 2,5 mm² Ø 11	Câbles FTP cat. 6 ou Coaxial Ø 7	
1	2100	341	256	51	34	4	40
2	2100	341	256	51	34	-	
3	2100	341	256	51	34	-	

→ COMPOSANTS COMMUNS

32036

11693

12044

	Emb.	Réf.
Normaclip (sachet de 2) - couleur alu	15 P	30364
Liaison de masse	10 P	32036
Goupille d'éclissage	100 P	32624
Pistolet multicolle	1 P	11693
Cartouche de colle rigide (300cc)	12 P	**12044**

MISE EN OEUVRE NORMACLIP





MONTAGE LIAISON DE MASSE