GOULOTTE DE CÂBLAGE SEGMA™ ZH PC-ABS

→ PROFONDEUR 25

31050





	Emb.	Réf.
Fond + couvercle 2 m		
Goulotte 25 x 25 mm	60 M	31050

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Matière	Produits	Capacité (mm²)	Pouvoir calorifique en MJ (Total pièce)
31050	PC/ABS	25 x 25	391	13,340
		cv 25		

→ PROFONDEUR 40

31052





	Emb.	Réf.
Fond + couvercle 2 m		
Goulotte 25 x 40 mm	56 M	31051
Goulotte 40 x 40 mm	48 M	31052

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Matière	Produits	Capacité (mm²)	Pouvoir calorifique en MJ (Total pièce)
31051	PC/ABS	25 x 40	720	15,272
		cv 25		
31052	PC/ABS	40 x 40	1245	20,424
		cv 40		

→ PROFONDEUR 60

31054





	Emb.	Réf.
Fond + couvercle 2 m		
Goulotte 25 x 60 mm	56 M	31053
Goulotte 40 x 60 mm	48 M	31054
Goulotte 60 x 60 mm	32 M	31055

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Matière	Produits	Capacité (mm²)	Pouvoir calorifique en MJ (Total pièce)
31053	PC/ABS	25 x 60	1159	18,538
		cv 25		
31054	PC/ABS	40 x 60	2007	22,632
		cv 40		
31055	PC/ABS	60 x 60	3115	28,198
		cv 60		