GOULOTTE DE CÂBLAGE SEGMA™ ZH PC-ABS

→ PROFONDEUR 80

31056





	Emb.	Réf.
Fond + couvercle 2 m		
Goulotte 40 x 80 mm	40 M	31056
Goulotte 60 x 80 mm	32 M	31057
Goulotte 80 x 80 mm	24 M	31058
Goulotte 120 x 80 mm	16 M	31059

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Matière	Produits	Capacité (mm²)	Pouvoir calorifique en MJ (Total pièce)
31056	PC/ABS	40 x 80	2717	25,162
		cv 40		
31057	PC/ABS	60 x 80	4216	33,304
		cv 60		
31058	PC/ABS	80 x 80	5715	37,729
		cv 80		
31059	PC/ABS	120 x 80	8729	53,802
		cv 120		

→ Couvercles complémentaires

26224



	Emb.	Réf.
Couvercles, longueur 2 m		
Largeur 25 mm	36 M	26220
Largeur 40 mm	36 M	26221
Largeur 60 mm	36 M	26222
Largeur 80 mm	20 M	26223
Largeur 120 mm	36 M	26224

→ Perforations de fond

Largeur 15



Largeur 25 à 50



Largeur 80 à 120