128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES Cedex
Tél. : 33 (0)5 55 06 87 87 - Fax : 33 (0)5 55 06 88 88
www.legrand.com

Arteor[M]
Plaques pour le standard Britannique
Miroir et Métal brossé

**Références : 5 713 41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60
5 716 26/27/28/29/30/31/32/33 - 5 750 73/74/76/83/84/86/93/94/96
5 751 04/03/06/23/24/26/63/64/66 - 5 752 03/04/06/13/14/16 - 5 753 73/74/76
5 755 43/44/46/53/54/56/63/64/66 - 5 756 13/14/16
5 761 00/10/20/40/50/60/70/80/90 - 5 762 00/10 - 5 763 70 - 5 767 03/04/06/10/43/44**



5 752 14



5 756 14



5 750 74

1. USAGE

Plaques de finition.
Les plaques se clipsent dans des encoches sur des fixations à vis et/ou à griffes.
Le film de protection ne doit être retiré qu'une fois les travaux terminés.

2. GAMME

	Miroir		Métal brossé			
Plaques (version carrée)	**Mirror White**	**Mirror Black**	**Stainless steel**	**Gold brass**	**Pink Champagne**	**Black**
1 module	5 752 04	5 752 03	5 752 06	5 761 00	5 713 51	5 713 41
2 modules	5 752 14	5 752 13	5 752 16	5 761 20	5 713 52	5 713 42
3 modules - 1 poste	5 751 64	5 751 63	5 751 66	5 761 80	5 713 53	5 713 43
3 modules et prise rasoir	5 750 74	5 750 73	5 750 76	5 761 60	5 713 55	5 713 45
4 modules	5 750 84	5 750 83	5 750 86	5 761 40	5 713 54	5 713 44
6 modules - fournie avec support	5 753 74	5 753 73	5 753 76	5 763 70	5 713 56	5 713 46
8 modules - fournie avec support	5 767 04	5 767 03	5 767 06	5 767 10	5 713 58	5 713 48
Pour prise 5 A/13 A switchée - 1 poste	5 750 94	5 750 93	5 750 96	5 762 10	5 713 57	5 713 47
Pour double prise 13 A switchée - 2 postes	5 751 04	5 751 03	5 751 06	5 762 00	5 713 59	5 713 49
Pour prise 13 A switchée	5 751 24	5 751 23	5 751 26	5 761 90	5 713 60	5 713 50
Plaques (version ronde)	**Mirror White**	**Mirror Black**	**Stainless steel**	**Gold brass**	**Pink Champagne**	**Black**
2 modules	5 756 14	5 756 13	5 756 16	5 761 10	5 716 30	5 716 26
3 modules	5 755 44	5 755 43	5 755 46	5 761 50	5 716 32	5 716 28
3 modules - 1 poste	5 755 64	5 755 63	5 755 66	5 761 70	5 716 33	5 716 29
4 modules	5 755 54	5 755 53	5 755 56	-	5 716 31	5 716 27
6 modules	5 767 44	5 767 43	-	-	-	-

3. DIMENSIONS (mm) *(suite)*



Plaques (version carrée)	A	B	C
1 module	92	92	8
2 modules	92	92	8
3 modules - 1 poste	92	92	8
3 modules et prise rasoir	92	157	8
4 modules	92	157	8
6 modules	92	237,5	8
8 modules	92	252,5	8
Pour prise 5 A/13 A switchée - 1 poste	92	92	8
Pour double prise 13 A switchée 2 postes	92	157	8
Pour prise 13 A switchée	92	92	8
Plaques (version ronde)	**A**	**B**	**C**
2 modules	92	92	8
3 modules	92	157	8
3 modules - 1 poste	92	92	8
4 modules	92	157	8
6 modules	92	237,5	8

Entraxe de fixation : 60,3 mm

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 4.1 Caractéristiques mécaniques
Essais aux chocs : IK 04

■ 4.2 Caractéristiques matières
Plaques Mirror White et Mirror Black: PC
Plaques Stainless Steel, Gold Brass, Pink Champagne et Black : métal
Sous-plaque : PC
Cercle ou cadre intérieur : Zamac chromé

Sans halogène
Résistant aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

■ 4.3 Caractéristiques climatiques
Température de stockage : - 10° C à + 70° C
Température d'utilisation : - 5° C à + 50° C

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits de nettoyage :
Hexane (EN60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Tenue aux produits de nettoyage type hôpital :
Anios, surfanlos, bactilysine, peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée 35%).

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

Ne pas peindre les plaques

6. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e. catalogue.