

LCIE N° : NF012_4839

Titulaire :
License Holder:

LEGRAND FRANCE
128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
87045 LIMOGES CEDEX - FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

0002AP

1456AP

0212AP

Produit :
Product:

Boîtes et enveloppes pour appareillage électrique
Boxes and enclosures for electrical accessories



Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

Gamme / *series* : BATIBOX pour luminaires point de centre
Références / *references* : Voir Annexe / *See Annex*

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

EN IEC 60670-1:2021 + A11:2021
EN 60670-21:2007 +A1:2023 +A11:2023

Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR n°24295478-806596

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / *License* NF012_2193 du/of 14/11/2019. Mise à jour suite à évolution de(s) norme(s)/update further to the evolution of the standard(s), ajout de references produit/addition of product references

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 20/10/2025

Date de fin de validité / *Expiry date* :
La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



Julie GAUTHIER
Responsable Certification / *Certification Officer*

RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Trademark	Reference Color : Yellow	Reference Color : Grey	Depth (mm)	Dimension (mm)	Specifity	DCL cover reference	PRO/DIY	Making Up
LEGRAND	0 892 37		50	Φ 65	Boîte maçonnerie, avec couvercle DCL Masonry box, with DCL cover	0 895 90	PRO	
	0 892 56		50	Φ 65	Boîte maçonnerie, avec couvercle Masonry box, with cover		PRO	
	0 893 36		50	Φ 67	Boîte mur creux, avec couvercle Hollow walls box, with cover		PRO	
	0 893 37		50	Φ 67	Boîte mur creux, avec couvercle DCL Hollow walls box, with DCL cover	0 895 90	PRO	
	0 893 77	0 893 77L	50	Φ 67	Boîte mur creux (Ecobatibox), avec couvercle DCL Hollow walls box (Ecobatibox), with DCL cover	0 895 90	PRO	
	0 893 60	0 893 60L	50	Φ 67	Boîte mur creux (Ecobatibox), avec couvercle DCL Hollow walls box (Ecobatibox), with DCL cover	0 895 90	PRO	0 893 77
	0 905 15	0 905 15L	50	Φ 67	Boîte mur creux (Ecobatibox), avec couvercle DCL Hollow walls box (Ecobatibox), with DCL cover	0 895 90	DIY	0 893 77
	0 905 65		50	Φ 67	Boîte mur creux, avec couvercle Hollow walls box, with cover		DIY	0 893 36
	0 905 67		50	Φ 67	Boîte mur creux, avec couvercle DCL Hollow walls box, with DCL cover	0 895 90	DIY	0 893 37
	0 905 68		50	Φ 65	Boîte maçonnerie, avec couvercle DCL Masonry box, with DCL cover	0 895 90	DIY	0 892 37
	0 919 70		50	Φ 65	Boîte maçonnerie, avec couvercle Masonry box, with cover		DIY	0 892 56

"All the commercial references listed above may be supplemented with a prefix of type LG-, BT-, ... (to indicate the brand) and/or suffix of type 0, 1, 2, 3, 4, FI, EX, ...

In this case, the products are technically the same."

"Toutes les références commerciales énumérées ci-dessus peuvent être complétées par un préfixe du type LG-, BT-, ... (pour indiquer la marque) et/ou un suffixe du type 0, 1, 2, 3, 4, FI, EX, ...

Dans ce cas, les produits sont techniquement les mêmes".

Tension d'isolement assignée <i>Rated insulation voltage</i>		450V
Nature du matériau <i>Nature of their material</i>		Matériau isolant <i>Insulating</i>
Mode de montage <i>Method of installation</i>	Encastrées dans : Flush type	- Murs non combustibles, plafonds non combustibles ou planchers non combustibles <i>Non-combustible walls, ceilings or floors</i>
	Emplacement <i>Placement</i>	- Murs combustibles, plafonds combustibles ou planchers combustibles <i>Combustible walls, ceilings or floors</i>
Type d'entrées (sorties) <i>Type of inlets (outlets)</i>		Avec entrées pour conduits lisses ou annelés <i>With inlets for plain or corrugated conduits</i>
Moyens de fixation <i>Clamping means</i>		Sans fixation <i>Without clamping means</i>
Températures ambiantes minimales et maximales pendant l'installation <i>Minimum and maximum temperatures during installation</i>		De -5°C à +60°C <i>From -5°C to +60°C</i>
Degré de protection de la partie dans le mur creux <i>Degree of protection of the part mounted in the hollow wall</i>		IP20
Dispositions pour fixer les appareils aux boîtes <i>Arrangements to fix the accessories to the boxes</i>		Boîtes destinées à recevoir d'autres moyens de fixation <i>Boxes destined to receive another fixing means</i>
Dispositifs de suspension <i>Suspension means</i>		Pour suspension d'un luminaire <i>For suspension of a luminaire</i>

Accessoires / Accessories

References	Designation / Function	Making up	PRO/DIY
0 895 90	Couvercle pour boîte luminaire point de centre DCL cover for ceiling rose		PRO
0 905 69	Couvercle pour boîte luminaire point de centre DCL cover for ceiling rose	0 895 90	DIY