legrand®

legrand®

dooxie™

COMMANDE DE VMC NOIR



#LegrandImprovingLives

FABRIQUÉ EN FRANCE

Pour régler la vitesse d'une VMC (Ventilation Mécanique Controlée).

10 A - 230 V~ - 2300 W max.



Bornes auto Connexion/Déconnexion sans outils

12 mm — Fil rigide section **1,5 mm²**

N (neutre) = bleu

L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune

⏚ (terre) = vert/jaune

legrand

FR **Cet appareil se recycle**

À DÉPOSER EN MAGASIN

OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Avant toute intervention, couper le courant. Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

FR

Emballage **Carton** Recyclable

21 PAP

Design and Quality by LEGRAND (France)

Made in France 0 952 73

3 414971 088689

LA07928AA

legrand

Ensemble, agir pour un avenir durable

legrand.com/rse

legrand

APPAREILLAGE ELECTRIQUE DOMESTIQUE

CERTIFIÉ PAR LCIE

2 ANS Garantie légale

Griffes pour montage rénovation vendues séparément (Réf. 0 952 91)

Boîte d'encastrement de profondeur **40 mm** conseillée

Support **fixation à vis**

S'associe avec une plaque ronde ou carrée de la gamme dooxie™. Retrouvez toutes les finitions sur legrand.fr

LEGRAND
Pro & Consumer Service
BP 30076
87002 Limoges CEDEX
FRANCE
www.legrand.com