

LCIE N° : Sa 18112 / 807228

Titulaire :
License Holder:LEGRAND FRANCE Pyrénées
AVENUE LARRIBAU – BP 9008
64050 PAU CEDEX 09 - FRANCESite de fabrication :
Factory:LEGRAND FRANCE (N°2034BA)
1 RUE HENRI FREYSSINET
17140 LAGORD - FRANCEProduit :
Product:Bloc Autonome d'Alarme Sonore et / ou Lumineuse d'Evacuation
Self Contained Audible and / or Visual Alarm Units for Emergency
EvacuationMarque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

legrand

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

1 405 31

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF C 48-150:2022

Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR n° 24517981-807234 Version 01


Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):La licence / License Sa 18112 / 730962 du/of 05/02/2019. Mise à jour
suite à évolution de(s) norme(s)/update further to the evolution of the
standard(s)

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 11/06/2025

Date de fin de validité / Expiry date:


Jérôme REYSSON
Responsable Certification/Certification Officer

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Annexe de la licence / Annex of license
Sa 18112 / 807228

Caractéristiques / Characteristics :

Caractéristique	Valeur
Type / Type	BAASL Sa
Tension assignée / Rated voltage	230 V~
Fréquence assignée / Rated frequency	50/60 Hz
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	21
Degré IK / IK degree	07
Autonomie / Autonomy	72h
Durée alarme générale / Alarm general time	5 min
Classe sonore / Sound class	A/B
Flux assigné / Rated lumen output	classe S
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	Ni-MH SUPPO HT-9V0. – 280 mAh Ni-MH - BYD 9V - 200mAh - réf.462202800