

Incara™ Vertebra pour bureaux et plans de travail

Mouleurs de sol



654992



654990

Permet le maintien et la circulation verticale des câbles et cordons entre le bureau et le sol ainsi qu'une distribution horizontale des câbles directement sous le plan de travail

Réf.	Vertèbres de bureau
073436	2 compartiments - 120 cm 2 utilisations possibles : - position rigide avec rotation sur 2 axes - position flexible avec rotation sur 4 axes Fixation par vis ou par pastilles double face (livrées) Idéal pour une distribution horizontale des câbles
654992 654993	● Gris ● Noir
654990 654991	4 compartiments - 80 cm Vertical Pied avec lest métal Peut être fixée par vissage sous le plateau de bureau ou via un perçage Ø80 mm
	● Gris ● Noir






Plots de sol



031749
Equipe de prises, à commander séparément

Réf.	Mouleurs de sol
● 030092	Permettent de protéger des fils ou câbles à des endroits de passage Peuvent être utilisées pour alimenter par le sol des colonnes ou mini-colonnes Livrées avec couvercle Matière PVC
● 030012	Moulure de sol 50 x 12 mm Moulure 3 compartiments IP 40 - IK 07 Longueur : 2 m Gris RAL 7030
● 030011	Joint de corps Angle plat
● 030018	Moulure de sol 75 x 18 mm Moulure 3 compartiments IP 40 - IK 07 Longueur : 2 m
● 030088	Blanc RAL 9003
● 030090	Noir RAL 9017
● 030093	Gris RAL 7030
● 030019	Joint de corps RAL 7030
● 030018	Angle plat RAL 7030
● 032800	Moulure de sol 92 x 20 mm Moulure 4 compartiments IP 40 - IK 08 Longueur : 2 m Gris anthracite RAL 7016
● 032807	Embout
● 032803	Joint de corps
● 032802	Angle plat
● 032805	Raccordement pour surplinte 75 x 20 mm
● 032801	Boîte de répartition permettant le départ dans 4 directions avec séparation des courants



Plots de sol

Permettent l'équipement au sol d'appareillage électrique
Equipés de supports de câblage pivotants facilitant la mise en œuvre des prises
A équiper de prises Mosaic standard
Peuvent s'installer à même le sol, en association avec une moulure de sol réf. 032800
Peuvent être équipés d'une lampe présence tension

031748	2 x 4 modules à équiper (2 emplacements pour Led) Dimensions : 152 x 167 x 90 mm
031749	3 x 4 modules à équiper (3 emplacements pour Led) Dimensions : 217 x 167 x 90 mm
089906	Lampe à câbler 230 V Néon orange à forte luminescence