LICENCE

LCIE N° : ENEC_1145

Délivrée à : *Delivered to:*	**LEGRAND FRANCE** 128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 87045 LIMOGES CEDEX - FRANCE
Site de fabrication : *Factory:*	**N° 2034BA**
Produit : *Product:*	**Luminaires pour éclairage de secours** / *Luminaires for emergency lighting* **Bloc autonome d'éclairage de secours** / *Self-contained luminaires for emergency lighting*
Marque commerciale (s'il y a lieu) : *Trade mark (if any):*	legrand
Modèle, type, référence : *Model, type, reference:*	**Gamme / Range B66 LED** 6 625 42, 6 625 44
Caractéristiques principales : *Main characteristics:*	Voir Annexe / *See Annex*
Informations complémentaires : *Additional information:*	Type LED M / NM
Le produit est conforme à : *The product is in conformity with:*	EN 60598-1:2015+A1:2018 EN 60598-2-22:2014 +A1:2020
Documents pris en compte : *Relevant documents:*	Rapport d'essai / *Test report* n°173002-766671-A Version : 01 / 173002-766671-A1
Annule et remplace (s'il y a lieu) : *Cancels and replaces (if necessary):*	La licence/*License* ENEC_1036 du/*of* 15/12/2017 Mise à jour suite à évolution de(s) norme(s) / Update further to the evolution of the standard(s)

Cette licence est établie conformément aux règles de l'accord ENEC. La licence délivrée par tout organisme de certification signataire l'Accord ENEC a la même valeur et la même validité dans tous les autres pays des organismes de certification.

This license is issued according to the rules of the ENEC Agreement. The license issued by any Certification Body adhering to the ENEC Agreement has the same worth and validity in all the other Certification Bodies' countries.

Cette licence a été délivrée en vertu de la présomption et sous réserve que la titulaire détient tous les droits légaux nécessaires en ce qui concerne le produit présenté pour les essais et la certification.

This license has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the product presented for testing and certification.

Fontenay-aux-Roses, 10/01/2023

Jérôme REYSSON

Responsable Certification / *Certification Officer*

LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES
S.A.S au capital de 15.745.984 €
RCS Nanterre B 408 363 724
33 avenue du Général Leclerc
F - 92260 FONTENAY AUX ROSES

Date de fin de validité :
Expiry date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Annexe de la licence / *Annex of license*
ENEC_1145

Caractéristiques / *Characteristics* :

Caractéristiques / Characteristics	Valeurs / Values
Type / Type	LED M / NM
Tension assignée / Rated voltage	230V
Nature du courant / Nature of supply	~
Fréquence assignée / Rated frequency	50/60 Hz
Puissance assignée / Rated power	6 625 42 : NM : 0,5W / M : 2,3W 6 625 44 : NM : 1W / M : 3W
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	IP66
Degré IK / IK degree	IK08
Flux assigné / Rated lumen output	6 625 42 : 250 lm à 1h 6 625 44 : 450 lm à 1h
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	6 625 42 : Ni-Mh (2+1) x1,2V / 2,2Ah GP GP220SCHT 6 625 44 : Ni-Mh (5+1) x1,2V / 2,2Ah GP GP220SCHT
Source lumineuse - Etat de fonctionnement de secours (lampes de secours) – Type, nombre / Light source - Emergency mode (emergency lamps) - Type, number	6 Leds