

Boîtes de sol version standard (bord tapis)

pour plancher technique ou chape béton




Tableau de choix p. 1058
Caractéristiques techniques p. 1066

Conformes aux normes IEC/EN 60 670-23 & EN 50085-1

Réf.	Kits supports pour boîtes de sol
	A équiper avec l'appareillage Mosaïc Equipés en standard de supports pour appareillage Mosaïc
	Pour prises en position horizontale - hauteur réglable S'installent directement dans plancher technique. Pour chape béton, utiliser les boîtes d'encastrement auto-ajustables réf. 088090/91/92 ou la boîte d'encastrement universelle réglable réf. 088080 et les adaptateurs réf. 088081/82/83
088020	12 (3 x 4) modules
088021	18 (3 x 6) modules
088022	24 (3 x 8) modules
	Pour prises en position verticale Pour plancher technique, utiliser les kits électroisolants réf. 088026/27/28 Pour chape béton, utiliser les boîtes d'encastrement auto-ajustables réf. 088090/91/92 ou la boîte d'encastrement universelle réglable réf. 088080 et les adaptateurs réf. 088081/82/83
088023	8 (2 x 4) modules
088024	12 (2 x 6) modules
088025	16 (2 x 8) modules
	Adaptateurs de montage pour chape béton Se montent sur la boîte d'encastrement universelle réglable réf. 088080
	Nombre de modules Pour kit support
088081	8/12 modules Réf. 088020/23/39
088082	12/18 modules Réf. 088021/24/40
088083	16/24 modules Réf. 088022/25/41
	Boîtiers d'isolation pour plancher technique Livrés par set (2 pièces) Pour appareillage en position verticale
	Nombre de modules Pour kit support
088026	8 (2 x 4) modules Réf. 088023
088027	12 (2 x 6) modules Réf. 088024
088028	16 (2 x 8) modules Réf. 088025
	Kits support pour trappes de visite S'installent directement dans plancher technique. Pour chape béton, utiliser les boîtes d'encastrement auto-ajustables réf. 088090/91/92 ou la boîte d'encastrement universelle réglable réf. 088080 et les adaptateurs 088081/82/83
	Nombre de modules Pour kit support
088039	8/12 modules Réf. 088000/03/06
088040	12/18 modules Réf. 088001/04/07
088041	16/24 modules Réf. 088002/05/08

Réf.	Couvertres pour boîtes de sol version standard
	S'installent sur les kits supports pour boîte de sol
	Couvertres plastique (RAL 7031 gris) Nombre de modules Pour kit support
088000	8/12 modules Réf. 088020/23/39
088001	12/18 modules Réf. 088021/24/40
088002	16/24 modules Réf. 088022/25/41
	Couvertres métal revêtement inox 8/12 modules Réf. 088020/23/39 12/18 modules Réf. 088021/24/40 16/24 modules Réf. 088022/25/41
088003	8/12 modules Réf. 088020/23/39
088004	12/18 modules Réf. 088021/24/40
088005	16/24 modules Réf. 088022/25/41
	Couvertres métal revêtement laiton 8/12 modules Réf. 088020/23/39 12/18 modules Réf. 088021/24/40 16/24 modules Réf. 088022/25/41
088006	8/12 modules Réf. 088020/23/39
088007	12/18 modules Réf. 088021/24/40
088008	16/24 modules Réf. 088022/25/41
	Plaques de finition A placer à l'intérieur du couvercle
	Pour couvercle plastique (RAL 7031 gris) - finition inox 8/12 modules Réf. 088015 12/18 modules Réf. 088016 16/24 modules Réf. 088017
088015	8/12 modules Réf. 088015
088016	12/18 modules Réf. 088016
088017	16/24 modules Réf. 088017
	Pour couvercle métal - finition inox 8/12 modules Réf. 088045 12/18 modules Réf. 088046 16/24 modules Réf. 088047
088045	8/12 modules Réf. 088045
088046	12/18 modules Réf. 088046
088047	16/24 modules Réf. 088047
	Pour couvercle métal - finition laiton 8/12 modules Réf. 088048 12/18 modules Réf. 088049 16/24 modules Réf. 088050
088048	8/12 modules Réf. 088048
088049	12/18 modules Réf. 088049
088050	16/24 modules Réf. 088050
	Accessoires de verrouillage pour couvercle plastique Avec clé Réf. 088098 Sans clé Réf. 088099
088098	Avec clé Réf. 088098
088099	Sans clé Réf. 088099
	Cadres d'encastrement Pour appareillage en position horizontale
	Cadres d'encastrement vides (pour maintenance) 4 modules Réf. 088042 6 modules Réf. 088043 8 modules Réf. 088044
088042	4 modules Réf. 088042
088043	6 modules Réf. 088043
088044	8 modules Réf. 088044