128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES Cedex
Tel: 0 (+33) 5 55 06 87 87 - Fax: 0 (+33) 5 55 06 88 88
www.legrand.com

Arteor™
Prise HDMI Pré-connectorisée

Référence(s): 5 720 96 - 5 722 99 - 5 724 76
5 725 17/18/19/96/99
5 735 96



5 720 96 - 5 725 17/18/96



5 724 76 - 5 725 19 - 5 735 96



5 722 99 - 5 725 99

1. UTILISATION

La prise HDMI permet la transmission de flux audio/vidéo numériques Haute Definition entre une source (ordinateur, lecteur DVD ou Blu-Ray...) et un récepteur compatible (TV, videoprojecteur...).
Pour assurer un résultat de qualité, la liaison entre les deux équipements ne doit pas excéder une certaine distance (voir tableau caractéristiques audio/vidéo).
Au delà, il est nécessaire de prévoir dans l'installation un système d'amplification.
La connectique est de type A conforme au standard HDMI.
Equipée d'un cordon de longueur de 15 cm et de 2 connecteurs femelle.

2. GAMME

Désignation	Réf.	Modules	Mode de fixation	Mode de raccordement
Prise HDMI Pré-connectorisée Enjoliveur blanc - rond	5 724 76	2	à clips	à connecter
Prise HDMI Pré-connectorisée Enjoliveur magnésium - rond	5 735 96	2	à clips	à connecter
Prise HDMI Pré-connectorisée Enjoliveur Soft Alu - rond	5 725 19	2	à clips	à connecter
Prise HDMI Pré-connectorisée Enjoliveur blanc - carré	5 722 99	2	à clips	à connecter
Prise HDMI Pré-connectorisée Enjoliveur magnésium - carré	5 725 99	2	à clips	à connecter
Prise HDMI Pré-connectorisée Enjoliveur blanc - carré	5 720 96	1	à clips	à connecter
Prise HDMI Pré-connectorisée Enjoliveur soft alu - carré	5 725 17	1	à clips	à connecter
Prise HDMI Pré-connectorisée Enjoliveur champagne - carré	5 725 18	1	à clips	à connecter
Prise HDMI Pré-connectorisée Enjoliveur magnésium - carré	5 725 96	1	à clips	à connecter

3. COTES D'ENCOMBREMENT

5 722 99 - 5 724 76 - 5 725 19/99 - 5 735 96



3. COTES D'ENCOMBREMENT *(suite)*

5 720 96 - 5 725 17/18/96



4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

4.1 Caractéristiques Audio/Vidéo

Valeurs indiquées sous réserve d'une installation réalisée conformément aux règles de l'art et raccordée en respectant les normes en vigueur. Les accessoires et cordons additionnels devront respecter ces mêmes critères.

HDMI version 1.4
Résolution maxi (pixels) : 1080 p



HDMI version 2.0
Résolution maxi (pixels) : 2160p
Format 16/9 : 2160p, 60Hz, RGB
Format 21/9 : 3840 x 2160p, 60Hz, RGB

Configuration 1



Configuration 2



4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES *(suite)*

4.2 Caractéristiques mécaniques
Profondeur de boîte mini : 50 mm
Essais aux chocs : IK 04
Pénétration de corps solides/liquides : IP 40

4.3 Caractéristiques matières
Enjoliveur : ABS (RAL 9003)
Autoextinguibilité : 650°C/30 s

4.4 Caractéristiques climatiques
Température de stockage : - 10°C à + 70°C
Température d'utilisation : - 5°C à + 50°C

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

5.1 Tenue aux produits de nettoyage
Tenue aux produits suivants :
- Hexane (EN 60669-1)
- Alcool à brûler
- Eau savonneuse
- Ammoniac dilué
- Javel pur diluée à 10%
- Produit à vitres
- Lingettes pré-imprégnées

5.2 Tenue aux produits de nettoyage type Hôpital
Tenue aux produits suivants :
- Anios
- Surfanios
- Bactilysine
- Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée 35%)

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

6. NORMES ET AGREMENTS

Conformes aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e. catalogue.