

Boîtes de sol version affleurante (rebord de marquage) pour plancher technique ou chape béton



Tableau de choix **p. 1060**
Caractéristiques techniques **p. 1066**

Conformes aux normes IEC/EN 60 670-23 & EN 50085-1
Particulièrement adaptées pour les sols en carrelage ou marbre

Réf.	Kits supports pour boîtes de sol
088120 088121 088122	A équiper avec l'appareillage Mosaic Equipés en standard de cadre d'encastrement pour appareillage Mosaic Pour prises en position horizontale - hauteur réglable S'installent directement dans plancher technique Pour chape béton, utiliser les boîtes d'encastrement auto-ajustables réf. 088090/91/92 ou la boîte d'encastrement universelle réglable réf. 088080 et les adaptateurs réf. 088081/82/83 12 (3 x 4) modules 18 (3 x 6) modules 24 (3 x 8) modules
088123 088124 088125	Pour prises en position verticale Pour plancher technique, utiliser les kits électroisolants réf. 088026/27/28 Pour chape béton, utiliser les boîtes d'encastrement auto-ajustables réf. 088090/91/92 ou la boîte d'encastrement universelle réglable réf. 088080 et les adaptateurs réf. 088081/82/83 8 (2 x 4) modules 12 (2 x 6) modules 16 (2 x 8) modules
088026 088027 088028	Boîtiers d'isolation pour plancher technique Livrés par set (2 pièces) Pour appareillage en position verticale Nombre de modules Pour kit support 8 (2 x 4) modules Réf. 088123 12 (2 x 6) modules Réf. 088124 16 (2 x 8) modules Réf. 088125

Réf.	Kits pour trappes de visite
088139 088140 088141	S'installent directement dans plancher technique. Pour chape béton, utiliser les boîtes d'encastrement auto-ajustables réf. 088090/91/92 ou la boîte d'encastrement universelle réglable réf. 088080 et les adaptateurs réf. 088081/82/83 Nombre de modules Pour couvercles 8/12 modules Réf. 088103/06 12/18 modules Réf. 088104/07 16/24 modules Réf. 088105/08
088142	Jeu de pieds pour hauteur > 122 mm - max 300 mm 4 pieds à visser Pour kits supports réf. 088120/21/22/23/24/25/39/40/41 Se montent à la place des pieds d'origine
088103 088104 088105	Couvercles pour boîtes de sol version affleurante S'installent sur les kits supports Couvercles métal revêtement inox Nombre de modules Pour kit support 8/12 modules Réf. 088120/23/39 12/18 modules Réf. 088121/24/40 16/24 modules Réf. 088122/25/41
088145 088146 088147	Plaques de finition A placer à l'intérieur du couvercle Pour couvercle métal - finition inox 8/12 modules 12/18 modules 16/24 modules

Solutions spécifiques au client disponibles sur demande : autre couleur, verrouillage sur couvercle métal et solutions précâblées. Veuillez nous contacter.

Boîtes d'encastrement pour chape béton **p. 1065**
Cadres d'encastrement **p. 1065**
Appareillage Mosaic **p. 1023**