









Tableau de choix Soluflex Cable Floor System




H = 37/50/60/70/80/90/120/150 mm

	Dalle	Plot	Dalle de mise à la terre	Dalle de sortie	Revêtement des chants projet	Rand afwerking
	Sendzimir L225 x I225 x H13 mm	Polypropoleen	Sendzimir L225 x I225 x H13 mm	Sendzimir L225 x I225 x H13 mm	Sendzimir L900 mm x I300 mm 2x côté inversé van 13 mm	Sendzimir L900 mm x I275 mm 1x côté inversé van 13 mm
			Borne de mise à la terre 6 mm ² (max.). 1 dalle par 100 m ² ou dans allées max. 14 m d'écart entre elles	Evidement 124 x 14,5 mm Pour passage de câbles vers le poste de travail	Sciage sur mesure sur site, pour raccords au mur	Sciage sur mesure sur site, pour raccords au mur
Hauteur (mm)						
H37	8400010	8403700	8400020	8400030	8400060	8400061
H50		8405000				
H60		8406000				
H70		8407000				
H80		8408000				
H90		8409000				
H120		8412000				
H150		8415000				

H 25 mm disponible sur demande

Boîte de dérivation 4 V	Boîte de dérivation 4V (Wieland)	Boîte de dérivation 4V (Wieland)
	Plastique (noir)	Sendzimir
	Précâblée: 3x femelle noir + 1x male blanc	1 entrée YMVK, 1 sortie YMVK ou cordon, pré-câblé avec connecteur rapide à 6 dérivation et équipé d'un bornier à bornes avec serre-câbles.
		
H37 - H150	8400211	8400077

Boîtes de répartition data pour Legrand/keystone ou pour tiers disponibles sur demande

IK-3 (2 x 8 modules)	Boîte d'encastrement carrée IK-3 verticale	Ensemble de couvercle pour boîte de sol IK-3 verticale	Optionnel	Capots de protection	Plaque de recouvrement pleine en inox	
	Sendzimir/ L450 mm x I450 mm	Plastique RAL7032 L261 x I261 x H50 mm				
	Pour jeu de couvercle carré réf. 088070 Y compris couvercle à jeter	Équipé des éléments suivants : Couvercle avec passage de câble + poignée (le couvercle peut aussi être détaché de l'ensemble), cadre de support pour prises (4x230V) et données (8 modules), capots de protection non compris (voir produit 088071)			Jeu de capots de protection pour prises 4x230V et données 8 modules, montage facile sur le jeu de couvercles et facilité de passage des câbles avec points de sortie des câbles	Pour finition sur l'ensemble de couvercle IK-3 vertical, fourni avec une feuille de protection (pour ne pas endommager la plaque de recouvrement pendant la construction) Équipé des éléments suivants : bandes collantes pour la fixation sur l'ensemble de couvercle. Utilisable pour planchers à finition en tapis ou en vinyle
H50 - H150⁽¹⁾	8409057	088070		088071		088072

(1) Attention : au minimum à la classe de planéité 4, hauteur 50 mm