INCARA™

PŘEHLED SORTIMENTU

Řešení pro napájení
a data do nábytku

#LegrandImprovingLives

legrand®

INCARA™

Obsah

Napájení pro individuální a společné pracovní prostory

Disq 60

str. 04

Disq 80

str. 04

Disq 80 QI

str. 05

Disq'In

str. 05

Pop-up

str. 06



Multilink

str. 06

Flip-up

str. 07

Top Access

str. 07

Tower 60

str. 08

Tower 120

str. 08

Přenosné a flexibilní řešení do kanceláří a domácností

Electr'On

str. 09

On Desk

str. 10

Link'On

str. 10

Připínací prodlužovací přívod

str. 11

Nabíjecí stanice s bezdrátovou nabíječkou

str. 11



Vertebra Organizér kabelů

str. 12

Průvodce výběrem

str. 13

Napájení pro individuální a společné pracovní prostory

INCARA™

Disq 60

Elektrická zásuvka
nebo USB nabíječka

ZÁKLADNÍ INFORMACE

VERZE: zásuvka 2P+T nebo nabíječka USB A+C 15W
PROVEDENÍ: samostatné nebo s otočným krytem
- balení obsahuje: 2m kabel s vidlicí 2P+T
- barva rámečku: bílá, černá, kov
- barva přístroje: bílá, černá
- zásuvka se zarovnaným dnem s dětskou ochranou
- montáž: horizontální/ vertikální
- instalace: do stolu, skříňky, sedačky apod.



Zásuvka 2P+T

nabíječka USB A+C

NADČASOVÝ DESIGN



Bílá Černá Kov

INCARA™

Disq 80

Elektrická zásuvka
s USB nabíječkou

ZÁKLADNÍ INFORMACE

VERZE: zásuvka 2P+T, nabíječka USB A+C 15W,
datová zásuvka RJ45 kat. 6 FTP nebo kabelový vývod
PROVEDENÍ: samostatné anebo s otočným krytem
- balení obsahuje: 2m kabel s vidlicí 2P+T
- barva rámečku: bílá, černá, kov
- barva přístroje: bílá, černá
- zásuvka se zarovnaným dnem s dětskou ochranou
- montáž: horizontální/ vertikální
- instalace: do stolu, skříňky, sedačky a pod.

NADČASOVÝ DESIGN



Zásuvka 2P+T



nabíječka USB A+C
a zásuvka RJ45
anebo kabelová vývodka



Bílá Černá Kov

Napájení pro individuální a společné pracovní prostory

ZÁKLADNÍ INFORMACE

- výkon bezdrátového nabíjení 15 W
- odolnost: IP44, IK08
- barva: bílá, černá, hliník
- horizontální montáž
- instalace: do stolu, skříňky, nočního stolku, sedačky a pod.

* Provedení dostupné jen ve verzi „samostatné bezdrátové nabíječky" bez adaptéru s kabelem RJ45, který je nutné dokoupit samostatně.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

VERZE: 2/3/4 – NÁSOBNÁ
2násobná: 1× zásuvka 2P+T, nabíječka USB A+C 15 W
3násobná: 2× zásuvka 2P+T, nabíječka USB A+C 15 W
4násobná: 2× zásuvka 2P+T, nabíječka USB A+C 15 W, zásuvka HDMI 2.0

- balení obsahuje: 2 m kabel s vidlicí 2P+T
- barva rámečku: bílá, černá, kov
- barva přístrojů: bílá, černá
- zarovnané zásuvky s dětskou ochranou
- rychlé upevnění, patentovaný systém Legrand
- montáž: horizontální/ vertikální
- instalace: do stolu, skříňky, sedačky, a pod.



NADČASOVÝ DESIGN



Napájení pro individuální a společné pracovní prostory

INCARA™

Pop-up

Výklopná zásuvková krabice

ZÁKLADNÍ INFORMACE

VERZE: 4/2×4/8 modulů
PROVEDENÍ: prázdné anebo osazené produkty řady Mosaic™
4 moduly osazené:
- 1× zásuvka 2P+T, nabíječka USB A+C 15W
- 1× zásuvka 2P+T, nabíječka USB C 30W

8 modulů osazené:
- 3× zásuvka 2P+T, nabíječka USB A+C 15W
- balení obsahuje: 2m kabel s vidlicí 2P+T
- barva rámečku prázdných Pop-up: bílá, černá, hliník, broušený hliník
- barva rámečku osazených Pop-up: bílá, broušený hliník
- barva přístrojů: bíla, černá
- zarovnané zásuvky s dětskou ochranou
- montáž: horizontální
- instalace: do stolu, kuchyňské linky a pod.

NADČASOVÝ DESIGN

INCARA™

Multilink

Vícemodulový blok do stolu a duté příčky

ZÁKLADNÍ INFORMACE

VERZE: 4/6/8/12/16 modulů
PROVEDENÍ: do nábytku nebo dutých příček
PŘÍSTROJE: zarovnaná zásuvka 2P+T, HDMI zásuvka, 15 W nabíječka USB A+C, 30 W PowerDelivery USB C, RJ45 kat. 6 FTP
- zásuvka 2P+T, HDMI zásuvka, nabíječka USB A+C 15W, PowerDelivery USB C 30W, RJ45 kat. 6 FTP



NADČASOVÝ DESIGN



Napájení pro individuální a společné pracovní prostory

ZÁKLADNÍ INFORMACE

VERZE: 8/12 modulů
8 modulů:
- 3× zásuvka 2P+T, nabíječka USB A+C 15W
- 2× zásuvka 2P+T, nabíječka USB A+C 15W, RJ45 kat. 6 FTP, zásuvka HDMI 2.0

12 modulů:
- 5× zásuvka 2P+T, nabíječka USB A+C 15W
- 3× zásuvka 2P+T, nabíječka USB A+C 15W, 3× RJ45 kat. 6 FTP, zásuvka HDMI 2.0
- balení obsahuje: 2m kabel s vidlicí 2P+T
- barva základny s přístroji: kov
- barva přístrojů: černá
- zarovnané zásuvky s dětskou ochranou
- instalace: do pracovního stolu

ZÁKLADNÍ INFORMACE

VERZE:
- délka 295mm
- délka 385mm
- možné osadit Legrand podlahovými zásuvkovými bloky anebo Legrand prodlužovacími přístroji
- barva krabice: bílá, černá, kov
- instalace: do pracovního stolu





Napájení pro individuální a společné pracovní prostory

INCARA™

Tower 60

Výsuvný zásuvkový blok, manuální výsuv

ZÁKLADNÍ INFORMACE

VERZE:
- 4× zásuvka 2P+T
- 4× zásuvka 2P+T, 2× RJ45 kat. 6 FTP
- 3× zásuvka 2P+T, 1× nabíječka USB A+C 15W
- 3× zásuvka 2P+T, 1× nabíječka USB A+C 15W, 2× RJ45 kat. 6 FTP
- balení obsahuje: 2m kabel s vidlicí 2P+T
- barva: černá + kov
- vysouvání: manuálně
- instalace: do stolu, do kuchyňské linky, do skříňky

INCARA™

Tower 120

Výsuvný zásuvkový blok, automatický výsuv, 360° přístup

ZÁKLADNÍ INFORMACE

VERZE:
- 4× zásuvka 2P+T, 2× nabíječka USB A+C 15W
- 4× zásuvka 2P+T, 2× nabíječka USB A+C 15W, 1× bezdrátová nabíječka 5W s LED podsvícením během nabíjení
- balení obsahuje: 2m kabel s vidlicí 2P+T
- barva: černá + kov
- otevírání: automatické „push-to-open"
- instalace: do stolu, do kuchyňské linky, do skříňky

Přenosné a flexibilní řešení do kanceláří a domácností

ZÁKLADNÍ INFORMACE

VERZE:
VARIABILNÍ – volba základny a rámečku zvlášť
- 1× zásuvka 2P+T
- 1× nabíječka USB A+C 15W
- 2× zásuvka 2P+T
- 1× zásuvka 2P+T, 1× nabíječka USB A+C 15W

KIT základna vč. rámečku
- 1× nabíječka USB A+C 15W

barva KITu: bílá, černá
- balení obsahuje: 2 m kabel s vidlicí 2P+T
- volitelné příslušenství: držák Electr´On
- barva rámečku: bílý plast, černý plast, dřevo, beton
- barva základny: bíla, černá
- zarovnané zásuvky s dětskou ochranou
- instalace: s držákem nebo bez
- využití: do pracovních prostorů i do domácnosti







reddot design award

Přenosné a flexibilní řešení do kanceláří a domácností



ZÁKLADNÍ INFORMACE

VERZE: 6/ 8/ 12 modulů; hliníkové; bez kabelu nebo s 2 m kabelem s vidlicí 2P+T
PROVEDENÍ: prázdné nebo osazené přístroji Mosaic
FUNKCE: zásuvka 2P+T, nezáměnná zásuvka 2P+T, zásuvka HDMI 2.0, nabíječky USB A+C 15W, USB C+C 15W, USB C 45W, USB C+C 63W, RJ45 kat. 6 FTP, podsvícený vypínač
- barva bloku: bílá, černá, černá/ hliník
- barva přístrojů řady Mosaic: bílá, černá
- zarovnané zásuvky s dětskou ochranou a pootočenými dutinkami o 45°
- použití: do pracovních prostorů i do domácností
- dalších víc jak 250 funkcí ve formátu 45×45 mm naleznete v katalogu Mosaic™ na www.legrand.cz

ZÁKLADNÍ INFORMACE

VERZE:
- samostatný zásuvkový blok
- propojitelný zásuvkový blok
- přídavný zásuvkový blok

PROVEDENÍ:
samostatná (nepropojitelná) verze obsahuje
- 6× zásuvka 2P+T

propojitelná verze obsahuje
- 4× zásuvka 2P+T, 2× nabíječka USB A+C 15W
- 4× zásuvka 2P+T, 2× nabíječka USB A+C 15W, 2 m kabel HDMI

přídavná verze obsahuje
- 4× zásuvka 2P+T, 2× nabíječka USB A+C 15W, 1,5 m propojovací kabel s konektorem Wieland

balení samostatné a propojitelné verze obsahuje:
- 2,5 m kabel s vidlicí 2P+T
- barva bloku: černá
- zarovnané zásuvky s dětskou ochranou
- použití: do pracovních prostorů i do domácnosti



Přenosné a flexibilní řešení do kanceláří a domácností

Stolní
připínací prodlužovací přívod

Připojte svá zařízení a uvolněte
si pracovní prostor

ZÁKLADNÍ INFORMACE

VERZE: 4× zásuvka 2P+T, USB nabíječka A+A 15 W (max. 3,4 A)
- balení obsahuje: 1,5 m kabel s vidlicí 2P+T
- barva: černá
- podsvětlený symbol ZAP/VYP
- napájecí textilní kabel, který se otáčí o 90°
- instalace: do stolu (síly max. 63 mm)

Bezdrátová stanice

Kompaktní a praktická
s bezdrátovou nabíječkou

ZÁKLADNÍ INFORMACE

VERZE: bezdrátová nabíječka 10W, 2× zásuvka 2P+T, nabíječka USB A+C 15 W
- balení obsahuje: 2 m kabel s vidlicí 2P+T
- bezdrátová nabíječka 10W
- indikátor bezdrátového nabíjení
- podsvětlený symbol ZAP/VYP
- barva: bílá/tmavě šedá a hnědá/tmavě šedá
- zarovnané zásuvky s dětskou ochranou
- použití: do pracovních prostorů i do domácnosti

BÍLÁ/TMAVĚ ŠEDÁ HNĚDÁ/TMAVĚ ŠEDÁ

Přenosné a flexibilní řešení do kanceláří a domácností

ZÁKLADNÍ INFORMACE

VERZE:
- 2komorové s oboustrannými lepícími podložkami
- 4komorové s kovovou základnou

POUŽITÍ:
- svisle ze stolu na podlahu
- vodorovně pod deskou stolu

INCARA™
Průvodce výběrem

Incara™ Disq 60

6 547 22

6 547 39

OSAZENÉ PŘÍSTROJE	BARVA RÁMEČKŮ			
	Bílá	Černá	Kov	S kovovým krytem
S 2 m kabelem a vidlicí 2P+T				
1× zásuvka 2P+T	6 547 20	6 547 21	6 547 22	6 547 23
1× nabíječka USB A+C 15 W	6 547 30	6 547 31	6 547 32	6 547 33
Příslušenství pro instalaci do měkkého povrchu (křeslo, pohovka)				
Kovová podložka pro látkové potahy	–	–	–	6 547 39

INSTALAČNÍ ROZMĚRY

otvor o ø 60 mm, tloušťka desky 6 – 41 mm, možnost instalace do plechového nábytku tl. 1 mm max.

Další detaily k instalaci naleznete v technickém katalogu nebo v technických listech na našem webu.

Incara™ Disq 80

6 547 03

OSAZENÉ PŘÍSTROJE	BARVA RÁMEČKŮ			
	Bílá	Černá	Kov	S kovovým krytem
S 2 m kabelem a vidlicí 2P+T				
1× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15 W a 1× zásuvka RJ45 kat. 6 FTP	6 547 01	6 547 02	6 547 03	6 547 04
1× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15 W + 1× kabelová vývodka	6 547 05	6 547 07	6 547 08	–
1x zásuvka 2P+T a 1x nabíječka USB A+C 15W	6 550 40	6 550 41	6 550 42	6 550 43

INSTALAČNÍ ROZMĚRY

otvor o ø 79 mm, tloušťka desky 1 – 41 mm

Další detaily k instalaci naleznete v technickém katalogu nebo v technických listech na našem webu.

Incara™ Disq 80 QI

0 776 38L

OSAZENÉ PŘÍSTROJE	VÝKON NABÍJEČKY	NAPÁJENÍ	BARVA		
			Bílá	Černá	Hliník
Sada s 1 nabíječkou	15 W	Dodávané s 25 W adaptérem a 2,5 m kabelem RJ45/RJ45 (obj. č. 0 776 38L)	–	–	0 776 40L*
Sada se 4 nabíječkami	15 W	Dodávané se 100 W adaptérem (obj. č. 0 776 39L) a 4×1 m kabelem RJ45/RJ45	–	–	0 776 45L*
		Dodávané spolu se 100 W adaptérem (obj. č. 0 776 39L)+2,5 m kabelem s vidlicí 2P a 4×1 m kabel RJ45/RJ45	–	–	0 776 46L*
***Napájecí adaptér**		Pro 1 nabíječku 25 W: 0 776 38L Pro 4 nabíječky 100 W: 0 776 39L			

INSTALAČNÍ ROZMĚRY

otvor o ø 80 mm; tloušťka desky 22 – 50 mm

* doprodej.
Další detaily k instalaci naleznete v technickém katalogu nebo v technických listech na našem webu.

INCARA™

Průvodce výběrem

Incara™ Disq'In

6 547 44+6 547 59

KAPACITA	OSAZENÉ PŘÍSTROJE	BARVA PŘÍSTROJŮ	OBJ. Č.	BARVA RÁMEČKŮ		
				Bílá	Černá	Kov
S 2 m kabelem a vidlicí 2P+T						
2násobná	1× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C	Bílá	6 547 40	6 547 56	6 547 57	6 547 55
		Černá	6 547 43			
3násobná	2× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C	Bílá	6 547 41	6 547 60	6 547 61	6 547 59
		Černá	6 547 44			
4násobná	2× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C + 1× zásuvka HDMI	Bílá	6 547 42	6 547 64	6 547 65	6 547 63
		Černá	6 547 45			

INSTALAČNÍ ROZMĚRY	
2násobná	otvor 70×129,5 mm; tloušťka desky 15–40 mm
3násobná	otvor 70×181,5 mm; tloušťka desky 15–40 mm
4násobná	otvor 70×233,5 mm; tloušťka desky 15–40 mm

Další detaily k instalaci naleznete v technickém katalogu nebo v technických listech na našem webu.

Incara™ Pop-up

6 548 16

6 548 20

6 548 01

KAPACITA	OSAZENÉ PŘÍSTROJE	BARVA			
		Bílá	Černá	Hliník	Broušený hliník
Osazené provedení – produkty se dodávají s 2 m kabelem a vidlicí 2P+T					
4 moduly	1× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15 W	6 548 17	–	–	6 548 16
	1× zásuvka 2P+T a 1× USB C nabíječka 30 W Power Delivery	–	–	–	6 548 27
8 modulů	3× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15 W	–	–	–	6 548 20
2×4 moduly	2× zásuvka 2P+T a 2× nabíječka USB A+C 15 W	6 548 19	–	–	6 548 18*
Prázdné					
4 moduly		6 548 01	6 548 02	6 548 03	6 548 00
4 moduly IP 44		–	–	–	6 548 12
8 modulů		6 548 09	6 548 10	6 548 11	6 548 08
2×4 moduly		6 548 05	6 548 06	6 548 07	6 548 04*

INSTALAČNÍ ROZMĚRY	
4 moduly	otvor 129×107 mm
8 modulů	otvor 219×107 mm

* dostupnost 2025.
Další detaily k instalaci naleznete v technickém katalogu nebo v technických listech na našem webu.

Incara™ Multilink

6 547 70

6 547 72

6 548 64

KAPACITA	OSAZENÉ PŘÍSTROJE	BARVA RÁMEČKŮ		
		Bílá	Černá	Kov
Instalace do nábytku				
4 moduly	1× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W	6 547 70	6 547 73	6 547 76
6 modulů	2× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W	6 547 71	6 547 74	6 547 77
	2× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB C 30W Power Delivery	–	–	6 547 92
8 modulů	2× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W + 1× RJ45 kat.6 FTP+1× zásuvka HDMI	6 547 72	6 547 75	6 547 78
Instalace do dutých příček				
8 modulů	3× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W	6 548 60	–	–
12 modulů	3× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W + 3× RJ45 kat.6 FTP +1× zásuvka HDMI	6 548 61	–	–
16 modulů (2×8)	3× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W + 4× RJ45 kat.6 FTP	6 548 64	–	–

INSTALAČNÍ ROZMĚRY	
Do nábytku (tloušťka desky 10–40 mm)	
4 moduly	otvor 125×67 mm
6 modulů (6 547 71/74/77)	otvor 193×67 mm
6 modulů (6 547 92)	otvor 215×67 mm
8 modulů	otvor 238x67 mm
Do dutých příček (tloušťka stěny 10–25 mm)	
8 modulů	otvor 283×67 mm
12 modulů	otvor 396×67 mm
16 modulů (2×8)	otvor 283×132 mm

Produkty vybavené 2 m kabelem a vidlicí 2P+T.
Další detaily k instalaci naleznete v technickém katalogu nebo v technických listech na našem webu.

INCARA™

Průvodce výběrem

Incara™ Flip-up

6 548 50

KAPACITA	OSAZENÉ PŘÍSTROJE	BARVA
		Kov
8 modulů	3× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15 W	6 548 50
	2× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15 W + 1× RJ45 kat.6 FTP + 1× zásuvka HDMI	6 548 51
12 modulů	5× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15 W	6 548 52
	3× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15 W + 3× RJ45 kat.6 FTP + 1× zásuvka HDMI	6 548 53

INSTALAČNÍ ROZMĚRY	
8 modulů	otvor 286×160 mm; tloušťka desky 15–40 mm
12 modulů	otvor 376×160 mm; tloušťka desky 15–40 mm

Produkty vybavené 2 m kabelem a vidlicí 2P+T.
Další detaily k instalaci naleznete v technickém katalogu nebo v technických listech na našem webu.

Incara™ Top Access

6 548 70

ŠÍŘKA	BARVA		
	Bílá	Černá	Kov
295 mm	6 548 71	6 548 72	6 548 70
385 mm	6 548 74	6 548 75	6 548 73

INSTALAČNÍ ROZMĚRY	
pro 295 mm	otvor 284×116 mm; tloušťka desky 10–40 mm
pro 385 mm	otvor 374×116 mm; tloušťka desky 10–40 mm

Možné vybavit příslušenstvím s upevněním do boxů Top Access, např.:
Legrand podlahový zásuvkový blok obj. č. 0 734 00 nebo Legrand prodlužovací přívod obj. č. 0 494 91
Další detaily k instalaci naleznete v technickém katalogu nebo v technických listech na našem webu.

Incara™ Tower 60

6 549 70

OSAZENÉ PŘÍSTROJE	OBJ. Č.
4× zásuvka 2P+T	6 549 72
4× zásuvka 2P+T a 2× zásuvka RJ45 kat. 6 FTP	6 549 73
3× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C	6 549 70
3× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C a 2× zásuvka RJ45 kat. 6 FTP	6 549 71

Vrchní koncový kryt z nerezové oceli

INSTALAČNÍ ROZMĚRY		
otvor o ø 60–65 mm; tloušťka desky 6–50 mm		
min. hloubka od horní strany desky:	357 mm	6 549 70/72
	389 mm	6 549 71
	379 mm	6 549 73

Produkty vybavené 2 m kabelem a vidlicí 2P+T.
Další detaily k instalaci naleznete v technickém katalogu nebo v technických listech na našem webu.

Incara™ Tower 120

6 549 80

OSAZENÉ PŘÍSTROJE	OBJ. Č.
4× zásuvka 2P+T a 2× nabíječka USB A + 2× nabíječka USB A+C	6 549 80
4× zásuvka 2P+T a 2× nabíječka USB A + 2× nabíječka USB A+C + 1× bezdrátová nabíječka	6 549 81

INSTALAČNÍ ROZMĚRY	
otvor o ø 121–125 mm; tloušťka desky 6–80 mm	min. hloubka od horní strany desky 182 mm

Produkty vybavené 2 m kabelem a vidlicí 2P+T.
Další detaily k instalaci naleznete v technickém katalogu nebo v technických listech na našem webu.

INCARA™

Průvodce výběrem

Incara™ Electr'On

6 549 00+6 549 32

6 549 03+6 549 35

6 549 23

6 549 38

OSAZENÉ PŘÍSTROJE	BARVA ZÁKLADNY	OBJ. Č.	BARVA RÁMEČKŮ			
			Bílá	Černá	Dřevo	Beton
Základna a rámeček se objednávají samostatně						
1× zásuvka 2P+T	Bílá	6 549 00	6 549 32	6 549 33	6 549 31	6 549 30
	Černá	6 549 01				
1× nabíječka USB A+C	Bílá	6 549 18	6 549 32	6 549 33	6 549 31	6 549 30
	Černá	6 549 20				
2× zásuvka 2P+T	Bílá	6 549 04	6 549 36	6 549 37	6 549 35	6 549 34
	Černá	6 549 05				
1× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C	Bílá	6 549 02	6 549 36	6 549 37	6 549 35	6 549 34
	Černá	6 549 03				
KIT základna a rámeček jsou součástí balení						
1× nabíječka USB A+C	Bílá	6 549 22	Bílá základna + bílý rámeček			
	Černá	6 549 23	Černá základna + černý rámeček			
Příslušenství						
Upevňovací konzole	Černá	6 549 38	Upevňovací konzole pro všechny Incara Electr´On			

Produkty se dodávají s 2 m kabelem a vidlicí 2P+T.

Incara™ On Desk

6 551 14WH

6 551 15AB

6 551 17BK

6 551 23WH

6 551 01WH

OSAZENÉ PŘÍSTROJE	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		
	Bílá	Černá	Hliník/Černá
Stolní osazené zásuvkové bloky hliníkové, s přívodním kabelem (2 m + vidlice 2P+T)			
4× zásuvka 2P+T a 1× podsvětlený vypínač	6 551 14WH	6 551 14BK	6 551 14AB
6× zásuvka 2P+T a 1× podsvětlený vypínač	6 551 18WH	6 551 18BK	6 551 18AB
4× zásuvka 2P+T nezáměnná + 1× podsvětlený vypínač	6 551 19WH	6 551 19BK	6 551 19AB
2× zásuvka 2P+T + 1× USB A+C nabíječka 15 W	6 551 10WH	6 551 10BK	6 551 10AB
3× zásuvka 2P+T + 1× USB A+C nabíječka 15 W	6 551 11WH	6 551 11BK	6 551 11AB
2× zásuvka 2P+T + 1× USB C+C nabíječka 15 W	6 551 12WH	6 551 12BK	6 551 12AB
3× zásuvka 2P+T + 1× USB C+C nabíječka 15 W	6 551 13WH	6 551 13BK	6 551 13AB
2× zásuvka 2P+T + 1× USB C nabíječka 45 W	6 551 16WH	6 551 16BK	6 551 16AB
2× zásuvka 2P+T + 1× USB C+C nabíječka 63 W	6 551 15WH	6 551 15BK	6 551 15AB
2× zásuvka 2P+T + 1× USB A+C nabíječka 15 W + 1× zásuvka RJ45 kat. 6 FTP	6 551 17WH	6 551 17BK	6 551 17AB
2× zásuvka 2P+T + 2× zásuvka 2P+T nezáměnná + 2× zásuvka RJ45 kat. 6 FTP	6 551 20WH	6 551 20BK	6 551 20AB
3× zásuvka 2P+T + 1× USB A+C nabíječka 15 W + 1× zásuvka RJ45 kat. 6 FTP + 1× zásuvka HDMI	6 551 21WH	6 551 21BK	6 551 21AB
Stolní zásuvkové bloky hliníkové, bez přívodního kabelu (připojení na svorkovnici)			
2× zásuvka 2P+T + 1× USB A+C nabíječka 15 W	6 551 22WH	–	–
2× zásuvka 2P+T + 1× USB A+C nabíječka 15 W + 1× zásuvka RJ45 kat. 6 FTP	6 551 23WH	–	–
4× zásuvka 2P+T a 1× podsvětlený vypínač	6 551 24WH	–	–
6× zásuvka 2P+T a 1× podsvětlený vypínač	6 551 25WH	–	–
Prázdné zásuvkové bloky hliníkové. Pro osazení přístroji Mosaic.			
Velikost: 6 modulů	6 551 00WH	6 551 00BK	6 551 00AB
Velikost: 8 modulů	6 551 01WH	6 551 01BK	6 551 01AB
Velikost: 12 modulů	6 551 02WH	6 551 02BK	6 551 02AB
Upevňovací příslušenství	6 551 99	6 551 99	6 551 99

Objednací čísla červeně: Nové výrobky

Incara™ Link'On

6 548 80

6 548 81

6 548 83

OSAZENÉ PŘÍSTROJE	PROPOJITELNÉ	BARVA
		Černá
Zásuvkový blok s otočným 2,5 m kabelem a vidlicí 2P+T		
6× zásuvka 2P+T	Ne	6 548 80
4× zásuvka a 2P+T + 2× nabíječka USB A+C	Ano, zabudovaný konektor Wieland kompatibilní s přídavným modulem obj. č. 6 548 83	6 548 82
4× zásuvka a 2P+T + 2× nabíječka USB A+C Vybavené 2 m kabel HDMI	Ano, zabudovaný konektor Wieland kompatibilní s přídavným modulem obj. č. 6 548 83	6 548 81
Přídavný modul s 1,5 m kabelem vybaveným konektorem Wieland		
4× zásuvka 2P+T + 2× nabíječka USB A+C	Ano, s obj. č. 6 548 82/81	6 548 83

Incara™ Vertebra

6 549 91

POČET KOMOR	DÉLKA	MONTÁŽ	BARVA	
			Šedá	Černá
2	120 cm	Vodorovně nebo svisle	6 549 92	6 549 93
4*	80 cm	Svisle	6 549 90	6 549 91

* Upevnění pod desku stolu nebo do otvoru o průměru 60 až 80 mm

Stolní připínací prodlužovací přívod

0 504 12

Osazené přístroje	BARVA
	Černá
4× zásuvka 2P+T, 15 W USB nabíječka A+A 15 W	0 504 12

Bezdrátová nabíjecí stanice

0 494 02 0 494 12

Osazené přístroje	BARVA	
	Hnědá/tmavě šedá	Bílá/tmavě šedá
2× zásuvka 2P+T, USB nabíječka A+C 15 W, bezdrátová nabíječka 10 W	0 494 02	0 494 12

V souladu se snahou neustálého zlepšování si společnost Legrand vyhrazuje právo na úpravu vlastností a designu svých výrobků bez upozornění.
Zobrazení, popisy a vlastnosti uvedené v tomto katalogu se mohou měnit.

facebook/legrand linkedin/legrand instagram/legrand youtube/legrand legrand.cz

Legrand s.r.o.

Meteor Centre Office Park
Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8

Tel.: 246 007 668

E-mail: kancelar@legrandcs.cz
www.legrand.cz

3 245060 006440