

Mosaic™

chargeurs USB Power Delivery

Mosaic™

chargeurs USB Power Delivery

30 W Type-C



077585L



079385L



079185L

Réf.

Chargeurs USB-C Power Delivery

Conformes aux normes EN 301489 et EN 55032
Permettent le chargement accéléré de tous les appareils portables ordinateurs (PC, Mac), tablettes (Apple, Android), smartphones (Apple, Android) équipés de la technologie Power Delivery
Permettent également le rechargement des appareils ne disposant pas de la technologie Power Delivery (tablettes et smartphones)
Le Power Delivery 3.0 permet d'optimiser la tension délivrée et raccourcir le cycle de charge tout en préservant la durée de vie de la batterie
Libèrent un puit de prises
Efficacité énergétique niveau VI TUV
Consommation en veille 0,06 W
Tensions automatiques de sortie 5, 9, 12, 15 et 20 V
Auto-protégés contre les surtensions
S'installent dans boîte d'encastrement prof. 40 mm minimum
Bornes à vis 2 x 2,5 mm²
Livrés sans cordon

1 USB Type-C - 230 V - 3 A / 30 W Power Delivery



- 2 modules
- Blanc
- Aluminium
- Noir

077585L
079385L
079185L



Comment charger tous ses terminaux et plus rapidement ?

En utilisant un chargeur mural Power Delivery 30 W USB Type-C
Le terminal interroge le chargeur et sélectionne la tension la plus favorable à sa batterie pour optimiser son temps de charge tout en garantissant la sécurité de l'utilisateur et de sa batterie



Avec un chargeur Power Delivery 30 W



- 50% de charge atteint en moins de 30 minutes = gain de 30% sur un chargeur 5 W
- 80% de charge atteint en 1 heure

Recommandations :

- Charge plus rapide en mode OFF
- Charge plus rapide en mode ON : diminuer la luminosité < 50%

Les chargeurs USB encastrés contribuent à réduire les e-déchets

Rappel : 50 millions de tonnes de déchets électroniques par an produits en Europe
Objectif : neutralité carbone

Les chargeurs encastrés peuvent être partagés et ne s'oublient pas (exemples : hôtels, vacances, bureau)

L'adoption de chargeurs universels encastrés USB Type-C limite la profusion des chargeurs mobiles (PC, tablettes, smartphones), le connecteur USB Type-C devient universel en extrémité de cordon

Smartphones compatibles avec la recharge sans fil-induction

| Marque | Modèle |
|----------------|--|
| Apple | iPhone 8, iPhone 8 Plus iPhone X, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone Xr iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max |
| Samsung | Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S6 Active Samsung Galaxy S6 Edge, Samsung Galaxy S6 Edge Plus Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S7 Active, Samsung Galaxy S7 Edge Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8 Active, Samsung Galaxy S8 Plus Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9 Plus Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S10 Plus Samsung Galaxy Fold Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy Note 9 Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy Note 10 Plus Samsung Leader 8, Samsung W2016 |
| Huawei | Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate RS Porsche Design Huawei P30 Pro Huawei Mate 30, Huawei Mate 30 Pro |
| Nokia | Nokia Lumia 1520 Nokia Lumia 735, Nokia Lumia 830 Nokia Lumia 920, Nokia Lumia 928 Nokia Lumia 929 (Icon), Nokia Lumia 930 Nokia 8 Sirocco, Nokia 9 PureView |
| LG | LG G2, LG G3, LG G6, LG G6 Plus, LG G7, LG G7 ThinQ LG Lucid 2, LG Lucid 3 LG Optimus F5, LG Optimus G Pro, LG Optimus It L-05E LG Spectrum 2 LG Vu 2, LG Vu 3, LG V30, LG V30 Plus, LG V40 ThinQ |