

Mosaic™

autres prises audio vidéo et sonorisation de puissance



Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 1130-1131 et voir www.ecataleg.be
Exemples d'installation voir www.ecataleg.be

Réf.	Prises Jack femelle 3,5 mm
078779 079379 079579L	Permettent d'établir des liaisons audio Préconnectorisées - 1 module Equipées d'un cordon de longueur 15 cm et de 2 connecteurs femelle <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Alu <input type="radio"/> Noir mat
078764 079264 079564L	A visser - 1 module <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Alu <input type="radio"/> Noir mat
078773	A souder - 1 module <input type="radio"/> Blanc

Réf.	Prises RCA femelle
078747	Permettent la liaison de tout périphérique type lecteur DVD, caméra, magnétoscope... 2 RCA préconnectorisées - 1 module Pour liaison audio stéréo Equipée d'un cordon de longueur 15 cm et de 2 connecteurs femelle <input type="radio"/> Blanc
078753	2 RCA - 1 module Pour liaison audio stéréo <input type="radio"/> Blanc
078754 079254	3 RCA - 1 module Pour liaison vidéo composite et audio stéréo <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Alu

Réf.	Prises haut-parleurs
078750 079250 079550L	Pour liaison audio stéréo de haut-parleur Bornier 4 mm ² 1 module <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Alu <input type="radio"/> Noir mat
078751 079551L	2 modules <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Noir mat

Réf.	Prises XLR 3 pôles
078755 079255 079555L	Permettent la liaison stéréo de tout périphérique, microphone, ampli, table de mixage... Câble préconisé : 1 paire audio 0,14 mm ² à 0,50 mm ² blindée Longueur de câble maxi : 50 m (au-delà préconisation d'un ampli audio) Femelle - 2 modules <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Alu <input type="radio"/> Noir mat
078756	Mâle - 2 modules <input type="radio"/> Blanc

Réf.	Prise Speakon 4 contacts
078760	Permet le branchement d'enceintes de puissance Câble préconisé : 2 paires audio 4 mm ² maxi Longueur de câble maxi : 50 m (au-delà préconisation d'un ampli audio) 2 modules <input type="radio"/> Blanc

Réf.	Atténuateur de ligne 100 V
078776	Permet de contrôler la puissance depuis une ligne de sonorisation 100 V 25 W - 2 modules <input type="radio"/> Blanc

Réf.	Prise BNC 75 femelle
078758	Permet la liaison vidéo composite de tout périphérique type lecteur DVD, caméra, magnétoscope... 1 module <input type="radio"/> Blanc

Prise USB data
p. 1124

Références en rouge : produits nouveaux