


## Mosaic™ cadres saillie

## Mosaic™ kits postes de travail encastrés ou saillie



080280



080285

412950  
+ 077594

078873L



Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 1130-1131

Kits prêts à l'emploi à équiper de prises

Réf.	Cadres
080280 080281	<b>Pour 2 modules (support réf. 080251)</b> Equipés d'une entrée amovible 20 x 12,5 mm Profondeur 30 mm Profondeur 40 mm
080289	<b>Pour 3 modules (support réf. 080259)</b> Equipé d'une entrée amovible 20 x 12,5 mm Profondeur 40 mm
080285	<b>Pour 4, 5 ou 2 x 2 modules horizontal (support réf. 080252)</b> Equipé d'une entrée amovible 32 x 12,5 mm Profondeur 40 mm
080286	<b>Pour 6, 8 ou 3 x 2 modules horizontal (support réf. 080253)</b> Equipé d'une entrée amovible 32 x 12,5 mm Profondeur 40 mm
080284	<b>Pour 10 ou 4 x 2 modules horizontal (support réf. 080254)</b> Equipé d'une entrée amovible 40 x 20 mm Profondeur 40 mm
080282	<b>Pour 5 ou 2 x 2 modules vertical (support réf. 080252)</b> Equipé d'une entrée amovible 20 x 12,5 mm Profondeur 40 mm
080283	<b>Pour 3 x 2 modules vertical (support réf. 080253)</b> Equipé d'une entrée amovible 20 x 12,5 mm Profondeur 40 mm
080274	<b>Pour 2 x 5, 2 x 2 x 2 modules (support réf. 080264)</b> Equipé d'une entrée amovible 40 x 20 mm Profondeur 46 mm
080276	<b>Pour 2 x 6, 2 x 8 ou 2 x 3 x 2 modules (support réf. 080266)</b> Equipé d'une entrée amovible 40 x 20 mm Profondeur 46 mm
080278	<b>Pour 2 x 10 modules (support réf. 080268)</b> Equipé d'une entrée amovible 40 x 20 mm Profondeur 46 mm
412950	<b>Support universel modulaire</b> Permet le montage de mécanismes Mosaic 2 modules sur rail  2,5 modules DIN 17,5 mm

Réf.	Kits postes de travail encastrés
078872L 078873L 078874L	Installation avec conduits encastrés Equipés de : - boîte d'encastrement multimatériaux profondeur 50 mm, avec entrées de câbles défonçables Ø20 et 25 mm - supports 4 modules indépendants pour installation des mécanismes Mosaic sans outil (2 vis optionnelles fournies) - entretoises amovibles pour intégration de mécanismes en poste simple - plaque de finition blanche - cloison de séparation pour courant fort et courant faible Pour 2 x 4 modules Pour 3 x 4 modules Pour 4 x 4 modules
078886L 078887L 078888L	<b>Kits postes de travail en saillie</b> Installation avec conduits encastrés ou apparents (moulure ou goulotte) Equipés de : - cadre saillie avec entrées amovibles (haut/bas et côtés) prédécoupées pour la moulure 40 x 20 mm - supports 4 modules indépendants pour installation des mécanismes Mosaic sans outil (2 vis optionnelles fournies) - entretoises amovibles pour intégration de mécanismes en poste simple - plaque de finition blanche - cloison de séparation pour courant fort et courant faible Pour 2 x 4 modules Pour 3 x 4 modules Pour 4 x 4 modules
080129 078840	<b>Accessoires pour installation d'appareils modulaires</b> Rail format DIN pour 2 modules 17,5 mm Enjoliveur pour appareil modulaire 2 modules 17,5 mm Avec capot de protection transparent amovible 4 modules



Prises de courant Mosaic Link  
p. 1110