

Tableau de conversion et tableau de charge (résistance)

boîtes de sol

■ Tableau de conversion boîtes de sol et tableau de charge (résistance)

| Anciennes boîtes de sol | Nouvelles boîtes de sol | | | | |
|-------------------------|-------------------------|---|-------------|---|-----------------------------|
| | Couvercle | + | Kit support | + | Plaque de finition (option) |
| 089605 | 088000 | + | 088020 | + | 088015 |
| 089606 | 088000 | + | 088020 | + | 088015 |
| 089607 | | | - | | |
| 089610 | 088001 | + | 088021 | + | 088016 |
| 089611 | 088001 | + | 088021 | + | 088016 |
| 089612 | | | - | | |
| 089615 | 088002 | + | 088022 | + | 088017 |
| 089616 | 088002 | + | 088022 | + | 088017 |
| 089617 | | | - | | |
| 089620 | 088000 (8 modules) | + | 088023 | + | 088015 |
| | 088001 (12 modules) | + | 088024 | + | 088016 |
| 089621 | 088000 (8 modules) | + | 088023 | + | 088015 |
| | 088001 (12 modules) | + | 088024 | + | 088016 |
| 089622 | | | - | | |
| 089625 | 088002 | + | 088025 | + | 088017 |
| 089626 | 088002 | + | 088025 | + | 088017 |
| 089627 | | | - | | |
| 088056 | 088105 | + | 088125 | | |

■ Tableau de conversion des boîtes d'encastrement pour sol en béton

| Anciennes boîtes d'encastrement | nouvelles boîtes d'encastrement |
|---------------------------------|---|
| 089630 | Auto-ajustable 088090 |
| | Réglable universelle 088080 + plaque supérieure 088081 |
| 089631 | Auto-ajustable 088091 |
| | Réglable universelle 088080 + plaque supérieure 088082 |
| 089632 | Auto-ajustable 088092 |
| | Réglable universelle 088080 + plaque supérieure 088083 |

■ Boîtes de sol IK-2

Celles-ci seront remplacées par les nouvelles boîtes de sol IK-4.
Seuls les couvercles IK-2 inox (IP 30/IP 66) restent actifs (voir p. 1070).
Pour le passage de l'ancienne gamme vers la nouvelle, veuillez consulter le service technique :
technicalsupport.be@legrandgroup.be

■ Tableau de charge (résistance)

| Charge maximale verticale Conformes à la norme EN 50085-1 | Références couvercle | Petite surface (1 cm ²) Charge ponctuelle | Grande surface (Ø130 mm) |
|--|----------------------|--|--------------------------|
| Couvercle version standard | Réf. 088000 à 088002 | 1500 N | 3000 N |
| Couvercle métal inox/laiton version standard | Réf. 088003 à 088008 | 1500 N | 5000 N |
| Couvercle métal inox/laiton version affleurante | Réf. 088103 à 088108 | 2500 N | 5000 N |