




La solution pour les faibles profondeurs d'encastrement !

L'espace sous le plancher devient de plus en plus limité, tant pour la rénovation que pour les nouvelles constructions. Avec l'IK-3 vertical, Legrand offre la solution idéale pour pouvoir travailler avec une profondeur d'encastrement minimale de 50 mm sous le plancher. En supplément, il est possible de régler la hauteur jusqu'à max 70 mm et, tout comme les autres boîtes de sol Legrand, celle-ci peut être équipée avec l'appareillage Mosaic.




- Pour rénovation ou plancher technique
- Hauteur réglable de 50 - 70 mm
- Couvercle détachable
- Ral 7031 (gris)
- Pour tapis & vinyl
- Positionnement vertical : pour appareillage 2 x 8 modules
- Sortie de câbles : séparation des câbles
- Grande poignée pour ouverture facile



Réf.	IK-3 vertical (2 x 8 modules)
088070	Ensemble de couvercle pour boîte de sol IK-3 verticale Équipé des éléments suivants : Couvercle avec passage de câble + poignée (le couvercle peut aussi être détaché de l'ensemble) Cadre de support pour prises (4x230V) et données (8 modules), capots de protection non compris (voir réf. 088071)
088071	Capots de protection Jeu de capots de protection pour prises 4x230V et données 8 modules. Montage facile sur le jeu de couvercles et facilité de passage des câbles avec points de sortie des câbles (voir instructions de montage ci-contre)
088072	Plaque de recouvrement pleine en inox Pour finition sur l'ensemble de couvercle IK-3 vertical Fourni avec une feuille de protection (pour ne pas endommager la plaque de recouvrement pendant la construction) Équipé des éléments suivants : Bandes collantes pour la fixation sur l'ensemble de couvercle Utilisable pour planchers à finition en tapis ou en vinyle
088073	Boîte d'encastrement IK-3 verticale Réglable en hauteur, minimum H50 maximum H70 mm.
088075	Boîte d'encastrement + couvercle IK-3 vertical vloerdoos Inclus 4x 2P+T Mosaic Link précâblée et emplacement pour 8 prises data

- IK-3 peut être intégré aux systèmes de sol suivants :**
- Gain de sol noyée GVG-5 (p. 1080)
 - Gaine de sol ouverte GVO-7 (p. 1084)
 - Soluflex (p. 1088)

Montage boîte d'encastrement + couvercle boîte de sol IK-3 verticale (réf. 088070)



Pour les possibilités d'encastrement voir appareillage Mosaic p. 1023