

# Legrand cabling system LCS<sup>3</sup>

## solution préconnectorisée fibre Haute Densité



032401

Livrés sur touret carton  
 Raccordements des cassettes des tiroirs Haute Densité  
 Câble microcâble à faible densité  
 Gaine en LSZH, couleur aqua (OM3) et jaune (OS2)  
 Livrés avec rapports de tests et dérouleurs  
 Fan-out - Fan-out : éclateur en aluminium anodisé pour résistance optimale  
 Faible perte d'insertion connecteur LC < 0,15 dB/connecteur  
 MTP1-MTP1 : faible perte d'insertion connecteur  
 MTP1 < 0,35 dB/connecteur  
 Autres configurations sur demande

### Ultra™ Microcâbles OM3 Fan-out - Fan-out

Réf.	Désignation	Longueur (m)
	Microcâbles avec éclateur, sortie 2 mm	
032401	6 LC Duplex - 6 LC Duplex	10
032402	6 LC Duplex - 6 LC Duplex	20
032403	6 LC Duplex - 6 LC Duplex	30
032404	6 LC Duplex - 6 LC Duplex	40
032405	6 LC Duplex - 6 LC Duplex	50
032411	12 LC Duplex - 12 LC Duplex	10
032412	12 LC Duplex - 12 LC Duplex	20
032413	12 LC Duplex - 12 LC Duplex	30
032414	12 LC Duplex - 12 LC Duplex	40
032415	12 LC Duplex - 12 LC Duplex	50

### Ultra™ Microcâbles OS2 Fan-out - Fan-out

Réf.	Désignation	Longueur (m)
	Microcâbles avec éclateur, sortie 2 mm	
032421	6 LC Duplex - 6 LC Duplex	10
032422	6 LC Duplex - 6 LC Duplex	20
032423	6 LC Duplex - 6 LC Duplex	30
032424	6 LC Duplex - 6 LC Duplex	40
032425	6 LC Duplex - 6 LC Duplex	50
032431	12 LC Duplex - 12 LC Duplex	10
032432	12 LC Duplex - 12 LC Duplex	20
032433	12 LC Duplex - 12 LC Duplex	30
032434	12 LC Duplex - 12 LC Duplex	40
032435	12 LC Duplex - 12 LC Duplex	50

### Câbles à fibres optiques haute densité préterminés Ultra™ Low Loss

Câbles de sortie LC duplex (sortie 2 mm) pour la connexion à des panneaux ou cassettes haute densité.  
 Livré sur une bobine en carton  
 Gaine LSZH en couleur aqua (OM3) ou jaune (OS2)  
 Fourni avec un rapport d'essai  
 Connecteur LC à faible perte d'insertion <0,15 DB/connecteur  
 Autres configurations sur demande

#### Microcâbles OM3 Fan-out/Fan-out

Réf.	Désignation	Longueur (m)
032401	6 LC duplex - 6 LC duplex	10
032402	6 LC duplex - 6 LC duplex	20
032403	6 LC duplex - 6 LC duplex	30
032404	6 LC duplex - 6 LC duplex	40
032405	6 LC duplex - 6 LC duplex	50
032411	12 LC duplex - 12 LC duplex	10
032412	12 LC duplex - 12 LC duplex	20
032413	12 LC duplex - 12 LC duplex	30
032414	12 LC duplex - 12 LC duplex	40
032415	12 LC duplex - 12 LC duplex	50

#### Microcâbles OS2 Fan-out/Fan-out

Réf.	Désignation	Longueur (m)
032421	6 LC duplex - 6 LC duplex	10
032422	6 LC duplex - 6 LC duplex	20
032423	6 LC duplex - 6 LC duplex	30
032424	6 LC duplex - 6 LC duplex	40
032425	6 LC duplex - 6 LC duplex	50
032431	12 LC duplex - 12 LC duplex	10
032432	12 LC duplex - 12 LC duplex	20
032433	12 LC duplex - 12 LC duplex	30
032434	12 LC duplex - 12 LC duplex	40
032435	12 LC duplex - 12 LC duplex	50

1 : MTP est une marque déposée du US Conec Ltd



Fibre préconnectorisée et fibre à la coupe sur mesure

**Contactez votre direction régionale**