



076573



079476



076524



076525



076599



079433 + plaque 079314L (p. 1128)

Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 1130-1131

Prises avec connecteur LCS³ à connexion rapide sans outil
Acceptent les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26
Repérage des contacts par double code couleur et numéros 568 A et B
Conformes aux normes ISO/IEC 11801 éd. 2.0 EN 50173-1 et EIA/TIA 568 B2.10
Support et plaque de finition à commander séparément

Réf	Prises Cat. 6A	Réf	Prises Cat. 6 (suite)
076571 079471	UTP - 1 module ○ Blanc ● Alu	076562 079462	FTP - 1 module ○ Blanc ● Alu
076574 079474	UTP - 2 modules ○ Blanc ● Alu Blindage métal	079162L 076582	● Noir mat ○ Blanc antimicrobien FTP - 2 modules
076573 079473 076584 079173L	STP - 1 module ○ Blanc ● Alu ○ Blanc antimicrobien ● Noir mat	076565 079465 079165L 076522 076523	○ Blanc ● Alu ● Noir mat ○ Blanc avec volet vert ○ Blanc avec volet orange FTP à accès contrôlé - 2 modules Livrée avec 2 clés pour 5 prises
076576 079476 079176L 076524 076525	STP - 2 modules ○ Blanc ● Alu ● Noir mat ○ Blanc avec volet vert ○ Blanc avec volet orange	076595	○ Blanc avec volet rouge FTP inclinée 45° - 2 modules
076599	STP à accès contrôlé - 2 modules Livrée avec 2 clés pour 5 prises ○ Blanc avec volet rouge	076505	○ Blanc 2 x RJ 45 FTP inclinée 45° - 2 modules
	Prises Cat. 6	076506	○ Blanc FTP avec enrouleur - 4 modules Avec cordon long. 0,9 m intégré à dérouler Enroulement automatique par poussoir
076561 079461 076581 079461L	UTP - 1 module ○ Blanc ● Alu ○ Blanc antimicrobien ● Noir mat	076533 079433	○ Blanc ● Alu FTP inclinée 90° - 2 modules Prise à clippage vertical pour bloc colonne (p. 1016)
076564 079464 079164L	UTP - 2 modules ○ Blanc ● Alu ● Noir mat	076592 079492	○ Blanc ● Alu STP blindée - 1 module
076594	UTP à accès contrôlé - 2 modules Livrée avec 2 clés pour 5 prises ○ Blanc avec volet rouge	076563 076583	○ Blanc ○ Blanc antimicrobien STP blindée - 2 modules
076591	UTP inclinée 90° - 2 modules Prise à clippage vertical pour bloc colonne (p. 1016) ○ Blanc	076566	○ Blanc STP blindée à accès contrôlé - 2 modules Livrée avec 2 clés pour 5 prises
		076596	○ Blanc avec volet rouge STP blindée inclinée 90° - 2 modules Prise à clippage vertical pour bloc colonne (p. 1016)
		076593	○ Blanc