



*Caractéristiques techniques voir [www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)*

Destinés à l'alimentation des produits actifs dans les baies 19" PDUs Zéro-U pour montage vertical dans les baies (voir dimensions des PDUs ([www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be))). Sortie de câble rotative à 330° pour une parfaite orientation du cordon d'alimentation. Livrés avec 2 jeux de fixation métallique :

- 2 boutonnières. Fixation rapide sans vis
- 2 pattes fixation avec vis

Modules noirs (prises et fonctions) dans cuve aluminium

Pour les produits monophasés :

Alimentation monophasée 230 V - 50/60 Hz. PDU composé de 2 circuits protégés par disjoncteurs uni + neutre C16 A

Chaque circuit est identifié par un repérage couleur. Le nombre total de prises est réparti de façon égale entre les 2 circuits. Prises 2P+T inclinée à 55° avec éclips de protection.

Pour les produits triphasés :

Alimentation triphasée 400 V - 50/60 Hz. 1 circuit par phase composé chacun de 6 prises C13 et 2 prises C19. Chaque circuit est protégé par disjoncteur C16 A installé dans un support débordant pour éviter les coupures accidentelles

Réf.		<b>PDU standards Zero U</b>
Standard Belgique	Standard Allemand	<b>Monophasé</b> 24 prises 2P+T Raccordement par bornier jusqu'à 6 mm <sup>2</sup>
646850	646852	
646851	646853	24 prises 2P+T Cordon d'alimentation 3 m avec fiche 2P+T IEC 60309 32 A
Réf.		<b>PDU standards</b>
646856		<b>Monophasé</b> 24 prises C13 Avec système de verrouillage des fiches Raccordement par bornier jusqu'à 6mm <sup>2</sup>
646857		24 prises C13 Avec système de verrouillage des fiches Cordon d'alimentation 3 m avec fiche 2P+T IEC 60309 32 A
646860		20 prises C13 + 4 prises C19 Avec système de verrouillage des fiches Raccordement par bornier jusqu'à 6 mm <sup>2</sup>
646861		20 prises C13 + 4 prises C19 Avec système de verrouillage des fiches Cordon d'alimentation 3 m avec fiche 2P+T IEC 60309 32 A
646870		<b>Triphasé</b> 18 prises C13 + 6 prises C19 Avec système de verrouillage des fiches Cordon d'alimentation 3 m avec fiche 3P+T+N IEC 60309 32 A

Réf.		<b>Accessoires PDU</b>
		<b>Obturateurs de prise</b> Permettent de condamner l'utilisation d'une prise Nécessitent une clé pour libérer l'accès Gris clair RAL7035
646890		Jeu de 6 obturateurs pour prise 2P+T et 1 clé
646894		Jeu de 6 obturateurs pour prise C13 et 1 clé
646895		Jeu de 6 obturateurs pour prise C19 et 1 clé
		<b>Module parasurtenseur</b> Pour remplacement du module usagé des PDU avec parasurtenseur (voir <a href="http://www.ecataleg.be">www.ecataleg.be</a> ) Remplacement sans coupure de service (le PDU et les produits raccordés restent alimentés)
646897		Module parasurtenseur

### Autres standards sur demande