

Contacteurs 3P - CTX³

contacteurs industriels tripolaires de 130 à 800 A



416256

416296

416356

Caractéristiques techniques, dimensions et coordination avec disjoncteurs voir www.ecataleg.be

Conformes aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1
Peuvent être équipés des relais thermiques RTX³ (p. 119), de blocs de contact auxiliaires, d'un relais électronique temporisé (sauf CTX³ 225/400/800) et d'un module d'interverrouillage CTX³ (p. 120)

Réf.	CTX ³ 150	CTX ³ 400
	Avec contacts auxiliaires intégrés Raccordement par bornes à cage pour câbles avec ou sans embout	Avec contacts auxiliaires intégrés Raccordement sur plages
	130 A (AC3) - 160 A (AC1)	265 A (AC3) - 300 A (AC1)
Bornes à cage	Puissance maxi AC3 Tension de commande Contacts auxiliaires intégrés	Puissance maxi AC3 Tension de commande Contacts auxiliaires intégrés
416250	380/440 V 24 V~ 2 NO + 2 NF	380/440 V 147 kW 100-240 V~/= 2 NO + 2 NF
416251	60 kW 24 V= 2 NO + 2 NF	147 kW 380-450 V~ 2 NO + 2 NF
416256	60 kW 100-240 V~/ 2 NO + 2 NF	330 A (AC3) - 350 A (AC1)
416259	60 kW 100-220 V= 2 NO + 2 NF	160 kW 100-240 V~/= 2 NO + 2 NF
	400-440 V~ 2 NO + 2 NF	160 kW 380-450 V~ 2 NO + 2 NF
	150 A (AC3) - 210 A (AC1)	400 A (AC3) - 450 A (AC1)
416270	75 kW 24 V~ 2 NO + 2 NF	200 kW 100-240 V~/= 2 NO + 2 NF
416271	75 kW 24 V= 2 NO + 2 NF	200 kW 380-450 V~ 2 NO + 2 NF
416276	75 kW 100-240 V~/ 2 NO + 2 NF	
416279	75 kW 100-220 V= 2 NO + 2 NF	
	400-440 V~ 2 NO + 2 NF	
	CTX³ 225	CTX³ 800
	Avec contacts auxiliaires intégrés Raccordement sur plages	Avec contacts auxiliaires intégrés Raccordement sur plages
	185 A (AC3) - 230 A (AC1)	500 A (AC3) - 580 A (AC1)
	Puissance maxi AC3 Tension de commande Contacts auxiliaires intégrés	Puissance maxi AC3 Tension de commande Contacts auxiliaires intégrés
416280	380/440 V 24 V~/= 2 NO + 2 NF	380/440 V 265 kW 200-240 V~/ 2 NO + 2 NF
416286	90 kW 24 V= 2 NO + 2 NF	265 kW 200-220 V= 2 NO + 2 NF
416289	90 kW 100-240 V~/ 2 NO + 2 NF	265 kW 380-450 V~ 2 NO + 2 NF
	100-220 V= 2 NO + 2 NF	630 A (AC3) - 660 A (AC1)
	380-450 V~ 2 NO + 2 NF	330 kW 200-240 V~/ 2 NO + 2 NF
	225 A (AC3) - 275 A (AC1)	330 kW 200-220 V= 2 NO + 2 NF
416290	132 kW 24 V~/= 2 NO + 2 NF	330 kW 380-450 V~ 2 NO + 2 NF
416296	132 kW 100-240 V~/ 2 NO + 2 NF	800 A (AC3) - 900 A (AC1)
416299	132 kW 100-220 V= 2 NO + 2 NF	440 kW 200-240 V~/ 2 NO + 2 NF
	380-450 V~ 2 NO + 2 NF	440 kW 200-220 V= 2 NO + 2 NF
		440 kW 380-450 V~ 2 NO + 2 NF

Blocs de contact auxiliaires p. 120

